

기술 데이터 시트

접속 장치

품목 번호: 53800169

CU400P-4M12



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	안전 레이저 스캐너 RSL 420P
	안전 레이저 스캐너 RSL 450P
	안전 레이저 스캐너 RSL 455P

전기 데이터

성능 데이터	
소비 전류, 최대	16,000 mA

연결

연결	4 개수
연결 1	
기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨
연결 2	
기능	PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨
연결 3	
기능	PROFINET/PROFIsafe 통신, 출력
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

연결 4

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이캐스팅
순중량	3,145 g
하우징 색상	흑색
고정 방식	바요넷 시스템

분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100


전기 연결

연결 1 XD1

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨

핀 핀 지정

1	L1, 24V DC (US1 +)
2	N2, 0V DC (US2 -)
3	N1, 0V DC (US1 -)
4	L2, 24V DC (US2 +)
5	GND



전기 연결


연결 2

XF1

기능	PROFINET/PROFIsafe 통신, 입력
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

핀 핀 지정

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




연결 3

XF2

기능	PROFINET/PROFIsafe 통신, 출력
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	D-코딩됨

핀 핀 지정

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



연결 4

XD2

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨

핀 핀 지정

1	L1, 24V DC (US1 +)
2	N2, 0V DC (US2 -)
3	N1, 0V DC (US1 -)
4	L2, 24V DC (US2 +)
5	GND

