

Karta danych technicznych Sygnalizator akustyczny

Nr art.: 50130518

EMS-V3-Q94-A32

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane bazowe

Seria	EMS
Rodzaj sygnalizacji	akustyczny

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilające U_B	230 V, AC/DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	22 mA

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (B x H x L)	94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	300 g
Kolor obudowy	czerwony
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany

Obsługa i wskazanie

Elementy sterujące	Potencjometr 270° Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego	Regulacja głośności Wybór rodzaju dźwięku

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-30 ... 60 °C
--	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	c UL US

Dane akustyczne

Rodzaj dźwięku	Dźwięk wielotonowy
Częstotliwość dźwięku	150-2900 Hz
Ciśnienie akustyczne	108 dB
Liczba dźwięków	32

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Wybór rodzaju dźwięku Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy

Wskazówki

 Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem!	
	⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób. ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne. ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

 W przypadku zastosowań UL:	
	⚠ W zastosowaniach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).