

## Karta danych technicznych Sygnalizator świetlny

Nr art.: 50130513

P65-V1-B-DV



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



## Dane techniczne

### Dane bazowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny |
|---------------------|----------|

### Dane elektryczne

|           |             |
|-----------|-------------|
| Żywotność | > 100.000 h |
|-----------|-------------|

#### Parametry wydajnościowe

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Napięcie zasilające U <sub>B</sub> | 24 V, AC/DC |
| Pobór prądu, maks.                 | 44 mA       |

### Przylącze

#### Przylącze 1

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rodzaj przylącza | Zaciski |
|------------------|---------|

### Dane mechaniczne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Konstrukcja                             | cylindryczny            |
| Wymiar (Ø x L)                          | 65 mm x 90 mm           |
| Długość w stanie zabudowanym            | 56 mm                   |
| Materiał obudowy                        | Tworzywo sztuczne       |
| Masa netto                              | 77 g                    |
| Kolor obudowy                           | czarny                  |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji | w otworach Ø 22,5 mm    |
| Rodzaj źródła światła                   | LED/24V                 |
| Oświetlenie kopuły                      | połowa                  |
| Wskazanie barwy kopuły                  | widoczny 1 lub 2 kolory |
| Obraz sygnału                           | Światło ciągłe          |
| Barwa kopuły                            | czerwony, zielony       |
| Kąt świecenia                           | 360°                    |

### Dane otoczenia

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas eksploatacji | -25 ... 50 °C |
|--------------------------------------------|---------------|

### Certyfikaty

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stopień ochrony | IP 65   |
| Dopuszczenia    | c UL US |

### Klasyfikacja

|              |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 5.1.4 | 27371220 |
| eCl@ss 8.0   | 27371220 |
| eCl@ss 9.0   | 27371223 |
| eCl@ss 10.0  | 27371220 |
| eCl@ss 11.0  | 27371220 |
| ETIM 5.0     | EC000232 |
| ETIM 6.0     | EC000232 |
| ETIM 7.0     | EC000232 |

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Rodzaj przylącza | Zaciski                    |
| Rodzaj zacisku   | zdejmowane zaciski śrubowe |

## Wskazówki



### Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



### W przypadku zastosowań UL:



- ⚠ W zastosowaniach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).