

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50126130

MS 307

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur: BPS 307i

## Arayüz

Tür SSI, SSI

## Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet

## Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

## Bağlantı 2

İşlev Bakım arayüzü

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 2.0 Mini-B

## Bağlantı 3

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama B kodlu

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 70 g

Gövde rengi Kırmızı

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

## Pin Pin tahsisi

1 VIN

2 SWIO 1

3 GNDIN

4 SWIO 2

5 FE

## Bağlantı 2

İşlev Bakım arayüzü

Bağlantı türü USB

Konnektör tipi USB 2.0 Mini-B

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 3

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| İşlev               | HOST/BUS IN        |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Malzeme             | Metal              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | B kodlu            |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1   | DATA+       |
| 2   | VERİ-       |
| 3   | CLK+        |
| 4   | CLK-        |
| 5   | FE          |