

Karta danych technicznych

Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza

Nr art.: 50106807

VDB 14B/2

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	14
Zasada fizyczna	pojemnościowy
	Ultradźwięki
Aplikacja	Kontrola podwójnego arkusza

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	18 ... 30 V, DC
Wyjścia	
Liczba cyfrowych wyjść przełączających- 7 Piece(s)	
Wyjścia przełączające	
Rodzaj	Cyfrowe wyjście przełączające
Wyjście przełączające 1	
Element przełączający	Tranzystor, NPN
Wyjście przełączające 2	
Element przełączający	Tranzystor, NPN
Wyjście przełączające 3	
Element przełączający	Tranzystor, NPN
Wyjście przełączające 4	
Element przełączający	Tranzystor, NPN

Zachowanie czasowe

Częstotliwość przełączania	200 Hz
----------------------------	--------

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Sub-D

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Aluminium
Masa netto	450 g

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
------------------	-------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Liczba pinów	3 -pin

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Liczba pinów	5 -pin

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
------------------	-----

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 54
Klasa ochrony	III
Obowiązujące normy	IEC 60947-5-2

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Sub-D, osiowy, female, 26 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PVC

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.