

Technisch gegevensblad

Barcodeband

Art.-nr.: 50144218

BCB G40 SH1 SL

Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens		Classificatie	
Type	Configureerbare barcodeband (speciale band, TWIN-band, reparatieband)	Douanetariefnummer	48211010
Speciale uitvoering		ECLASS 5.1.4	27280190
		ECLASS 8.0	27280190
		ECLASS 9.0	27280192
		ECLASS 10.0	27280192
		ECLASS 11.0	27280192
		ECLASS 12.0	27280192
		ECLASS 13.0	27280192
		ECLASS 14.0	27280192
		ETIM 5.0	EC002498
		ETIM 6.0	EC003015
		ETIM 7.0	EC003015
		ETIM 8.0	EC003015
		ETIM 9.0	EC003015
Mechanische gegevens			
Rastermaat	40 mm		
Bandbeginwaarde	Individueel		
Bandwaarde	Individueel		
Bandhoogte	Individueel tussen 20 - 32 mm		

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB	Barcodeband
BCB	Serie BCB: Barcodeband
AAA	Grid / rastermaat G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	Bandhoogte / speciale hoogte H25: Hoogte 25 mm H47: Hoogte 47 mm SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm
CCCC	Bandlengte / speciale lengte Lxxx: Bandlengte in mm SL: Speciale lengte
DDDD	Opties TWIN: Twee identiek gedrukte banden MVS: Measurement Value Switch (kleur rood) MV0: Measurement Value Zero (kleur geel) MK: Merklabe RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern) RK: Repair Kit (reparatieband)

Artikelsleutel

BCB Barcodeband

E	Klantspecifiek uitvoering A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood
Opmerking	
	Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via www.leuze.com .