

Scheda tecnica dati Interruttore di sicurezza

Cod. art.: 63000106

S20-P4C1-M12-FH



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Avvisi



Dati tecnici

Dati di base

Serie	S20
-------	-----

Funzioni

Funzioni	Dispositivo di interblocco con interruttore di posizione ad azionamento meccanico di tipo 2 con attuatore a bassa codifica secondo EN ISO 14119
----------	---

Grandezze caratteristiche

Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 numero di cicli

Dati elettrici

Categoria d'utilizzo con DC 13	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Categoria d'utilizzo con AC 15	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Attribuzione contatti	2NC + 1NO
Apertura contatto	Ad accoppiamento di forza, forzata
Protezione contro i cortocircuiti	500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1
Protezione dal contatto	Isolamento di protezione O

Dati di potenza

Tensione nominale di isolamento	30 V CA, 36 V CC
Corrente termica convenzionale max.	2 A

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Materiale	Plastica
Numero di poli	8 poli

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Materiale del contatto elettrico	Lega d'argento
Peso netto	112 g
Colore dell'alloggiamento	Nero
	Rosso
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante
Tipo di commutatore	Dispositivo di blocco senza ritenuta, ISO 14119
Principio di commutazione	Contatto a scatto lento
Direzioni di azionamento per avvicinamento	1 x alto
	4 x laterale (90°)
Velocità di avvicinamento	0 ... 0,5 m/s
Durata meccanica	1.000.000 cicli di azionamento, IEC 6047-5-1
Frequenza di azionamento max.	3.600 per ora, IEC 6047-5-1
Attuatore, esterno	Serie AC-ANxx: diritto, angolare, molleggiato, regolabile
Forza d'estrazione, attuatore sbloccato	10 N
Percorso di azionamento con separazione forzata	7,8 mm
Tolleranza contraccolpi	4,5 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 80 °C
Grado di inquinamento, esterno	3, EN 60947-1

Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
Omologazioni	c UL US
	IMQ

Classificazione


Voce tariffaria doganale	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Direzioni di avvicinamento




Collegamento elettrico


Collegamento 1

Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Plastica
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A

Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	n.c.
3	NC(1)
4	NC(1)
5	NC(2)
6	NC(2)
7	NO(1)
8	NO(1)



Schemi elettrici



Avvisi

 Rispettare l'uso previsto!	
	- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato. - Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.