

## Fiche technique

### Station de base

Art. n°: 50155850

Base-H IT 1962g

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Remarques



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Type        | Station de base                              |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1991i |

### Données électriques

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Données de puissance</b>  |                   |
| Tension d'alimentation $U_N$ | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Technologie d'accumulateur   | Contact de charge |

### Interface

|      |        |
|------|--------|
| Type | PS/2   |
|      | RS 232 |
|      | USB    |

### Connexion

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Portée Bluetooth     | Classe 1   |
| Version Bluetooth    | 4.2        |

#### Connexion 1

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Fonction          | Alimentation en tension    |
|                   | Interface de configuration |
|                   | Interface données          |
| Type de connexion | RJ41                       |

#### Connexion 2

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Fonction          | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack            |

#### Connexion 3

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Type de connexion | Bluetooth |
|-------------------|-----------|

### Données mécaniques

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| Boîtier en plastique   | UL 94-V0               |
| Poids net              | 215 g                  |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Température ambiante, fonctionnement | 5 ... 35 °C  |
| Température ambiante, stockage       | 0 ... 50 °C  |
| Hauteur de chute                     | 1,8 m        |
| Mesures par rapport à                | Sol en béton |

### Certifications

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 41 |
|----------------------|-------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27289200 |
| ECLASS 8.0               | 27289290 |
| ECLASS 9.0               | 27289290 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280105 |
| ECLASS 13.0              | 27280105 |
| ECLASS 14.0              | 27280105 |
| ECLASS 15.0              | 27280105 |
| ECLASS 16.0              | 27280105 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC002997 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |
| UNSPSC 26.08             | 43211701 |


## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Fonction          | Alimentation en tension    |
|                   | Interface de configuration |
|                   | Interface données          |
| Type de connexion | RJ41                       |

### Broche Affection des broches

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | Blindage                 |
| 2  | ID câble                 |
| 3  | GND                      |
| 4  | TxD RS 232 / n.c. USB    |
| 5  | RxD RS 232 / n.c. USB    |
| 6  | CTS RS 232 / n.c. USB    |
| 7  | +5 V CC                  |
| 8  | RTS RS 232 / n.c. USB    |
| 9  | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



## Raccordement électrique

### Connexion 2

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Fonction          | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack            |
| Diamètre          | 5,4                     |
| Nombre de pôles   | 2 pôles                 |

### Connexion 3

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Fonction          | Interface de configuration |
|                   | Interface données          |
| Type de connexion | Bluetooth                  |

## Commande et affichage

| LED | Affichage                | Signification                  |
|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 1   | Rouge, clignotant 1x     | Transmission de données active |
|     | Lumière rouge permanente | État prêt au fonctionnement    |
| 2   | Verte clignotante        | Chargement actif               |
|     | Lumière verte permanente | Accumulateur chargé            |

## Remarques

|  Respecter les directives d'utilisation conforme ! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.</li><li>Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.</li><li>Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.</li></ul> |