

기술 데이터 시트

이동식 2D 코드 리더

품목 번호: 50138140

HS 6608 DPM



내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 다이어그램
- 참고
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	HS 66x8
-----	---------

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	Aztec
	Codabar
	EAN/UPC
	GS1 데이터 바
	Maxicode
	Micro PDF
	Micro QR
	MSI Plessey
	PDF417
	QR 코드
	데이터 매트릭스 코드
	코드 11
	코드 128
	코드 39
	코드 93
합성 코드	

광학 데이터

판독 거리	0 ... 147 mm
광원	LED
LED 그룹	1
카메라 수평 분해능	1,280 px
카메라 수직 분해능	960 px
정렬 보조장치	레이저, 적색
광파장	655 nm

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	4.5 ... 5.5 V, DC
소비전력, 최대	1.8 W

인터페이스

종류	RS 232, USB
----	-------------

RS 232	
기능	진행

USB	
기능	진행

연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	77 mm x 185 mm x 132 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PC-ABS
순중량	304 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	5 ... 95 %
낙하 높이	2.4 m
측정 대상:	콘크리트 바닥

인증

보호 등급	IP 67
	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280103
ECLASS 8.0	27280103
ECLASS 9.0	27280103
ECLASS 10.0	27280103
ECLASS 11.0	27280103
ECLASS 12.0	27280103
ECLASS 13.0	27280103
ECLASS 14.0	27280103
ECLASS 15.0	27280103
ECLASS 16.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999
ETIM 8.0	EC002999
ETIM 9.0	EC002999
ETIM 10.0	EC002999
UNSPSC 26.08	43211701


전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	서비스 인터페이스
	전원 공급
연결부 종류	RJ41

전기 연결

핀	핀 지정
1	케이블 ID
2	+5V DC
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / D+ USB
6	RTS RS 232 / n.c. USB
7	CTS RS 232 / D- USB
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



다이아그램

판독 필드

	A [mil]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
Code 39	3	0,076	27,9	40,6
	5	0,127	0	88,9
	7,5	0,191	0	137,2
	20	0,508	27,9	233,7
UPC/EAN 13	13 (100%)	0,330	20,3	157,5
PDF 417	6,67	0,169	0	94,0
	10	0,254	0	114,3
	15	0,381	0	142,2
Data Matrix Code	4	0,102	25,4	53,3
	5	0,127	10,2	68,6
	7,5	0,191	0	88,9
	10	0,254	0	111,8
QR Code	4	0,102	27,9	35,6
	5	0,127	12,7	55,9
	7,5	0,191	0	83,8
	10	0,254	0	101,6

A 모듈 사이즈[mil]
 B 모듈 크기[mm]
 C 최소[mm]

D 최대[mm]
 주의! 판독 간격에 관한 아래 지침을 고려하십시오.

참고

⚠️ 용도에 맞게 사용해야 합니다!

	<ul style="list-style-type: none"> ⚡ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다. ⚡ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다. ⚡ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오
--	---

참고

레이저 빔 주의 - 레이저 등급 2

광선을 응시하지 마십시오!
 장치는 레이저 등급 2 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 Laser Notice No. 50에 따른 차이점도 충족합니다.

- ☞ 레이저 빔 또는 반사되는 레이저 빔 쪽을 직접 보지 마십시오! 빔 노정을 오랫동안 보면 망막이 손상될 수 있습니다.
- ☞ 장치의 레이저 빔이 사람을 향하게 하지 마십시오!
- ☞ 실수로 레이저 빔이 사람을 향하게 한 경우에는 불투명하고 반사되지 않는 물체로 레이저 빔을 가리십시오.
- ☞ 장치를 설치하고 정렬하는 동안 반사되는 표면으로 인해 레이저 빔이 반사되지 않도록 하십시오!
- ☞ 주의! 여기에 제시된 조작 장치나 정렬 장치와는 다른 장치를 사용하거나 다른 절차를 실행하면 위험한 광선에 노출될 수 있습니다.
- ☞ 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.
- ☞ 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.
 장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.
 우리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

참고

레이저 경고 라벨 및 레이저 주의 사항 라벨을 부착하십시오!
 장치에는 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨이 부착되어 있습니다. 또한, 장치에 여러 언어 버전의 자가접착식 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨(스티커)이 동봉되어 있습니다.

- ☞ "사용 장소에서 사용하는 언어 버전의 레이저 주의 사항 라벨을 장치에 부착하십시오. 미국에서 장치를 사용하는 경우에는 "Complies with 21 CFR 1040.10" 지시 사항이 있는 스티커를 사용하십시오.
- ☞ 장치에 라벨이 부착되어 있지 않거나(예: 장치가 라벨을 부착하기에 너무 작음) 설치 상태로 인해 장치에 부착된 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨이 가려지는 경우에는 장치 근처에 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨을 부착하십시오.
- ☞ 장치의 레이저 빔 광선 또는 기타 광 방사에 노출되지 않고 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨을 읽을 수 있도록 부착하십시오.

참고

- ☞ 라벨 재료, 인쇄 품질, 리딩 각도, 인쇄 대비 등의 요인들에 의해 실제 판독 간격이 영향을 받을 수 있으므로 여기에 제시된 판독 간격과 차이가 날 수 있습니다.

액세서리

연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
 	50113397	KB JST-HS-300	상호접속 케이블	어플리케이션: 내화학성 인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 커넥터 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR
 	50138353	KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,800 mm 덮개 재료: TPE

액세서리

품목 번호	명칭	품목	설명
50138360	KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: USB 연결 1: RJ41 연결 2: USB 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: TPU

연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50138358	KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: TPU

연결 기술 - 정션 박스

품목 번호	명칭	품목	설명
50112891	MA 248i Profinet Gateway	모듈형 연결 유닛	공급전압: 18 ... 30 V, DC 소비 전류, 최대: 300 mA 인터페이스: RS 232, PROFINET 연결: 6 개수 보호 등급: IP 65

고정 기술 - 기타

품목 번호	명칭	품목	설명
50120444	BT Wallholder HS65x8	벽 홀더	고정 부품 버전: 벽 고정 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 밀어 넣기용 재료: 플라스틱

전원장치

품목 번호	명칭	품목	설명
50138350	NT HS6608-Schuko	전원장치	전원장치 종류: 테이블 전원장치 출력: 12V DC, 2A 입력: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

참고

	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.
--	---