

Technisch gegevensblad

Aansluiteenheid

Art.-nr.: 53800120

CU416-25000



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Veiligheidslaserscanner RSL 420
---------------	---------------------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	25.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	16 -draads

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht	3.770 g
Kleur behuizing	zwart
Type bevestiging	Bajonetsysteem

Certificeringen


Goedkeuringen	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Machine-interface
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	25.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	16 -draads

Aderkleuren

wit	RES1
bruin	+24 V
groen	EA1
Geel	A1
grijs	OSSDA1

Adertoewijzing

Elektrische aansluiting

Aderkleuren

Adertoewijzing

roze	OSSDA2
blauw	GND / massa
Rood	MELD
zwart	F1
violet	F2
grijs / roze	F3
blauw / Rood	F4
groen / wit	F5
bruin / groen	SE1
Geel / wit	SE2
bruin / Geel	A2

Aansluiting 2

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	D-gecodeerd
Stekkerbehuizing	FE/SHIELD

Pin Pintoewijzing Aderkleuren

1	TD+	Geel
2	RD+	wit
3	TD-	oranje
4	RD-	blauw

