

Karta danych technicznych

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Nr art.: 50140122

LE22/2



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Pasujące nadajniki
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	22
Zasada działania	Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia	Odbiorniki
Aplikacja	Wykrywanie małych elementów

Dane optyczne

Zasięg roboczy	0 ... 1 m
Zasięg roboczy	gwarantowany zasięg

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne	Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przed zamianą biegunów
----------------------	---

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	11 ... 26 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Pobór prądu, maks.	14 mA
Tętnienie resztkowe	10 %, z U_B

Wyjścia

Liczba cyfrowych wyjść przełączających	1 Piece(s)
--	------------

Wyjścia przełączające

Rodzaj napięcia	DC
Prąd przełączający, maks.	50 mA

Wyjście przełączające 1

Element przełączający	Tranzystor, NPN
Zasada przełączania	rozjaśniający

Zachowanie czasowe

Czas reakcji	0,5 ms
Opóźnienie gotowości	100 ms

Przylącze

Przylącze 1

Funkcja	Sygnał IN Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Przewód
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczu	PVC
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	3 -wire
Przekrój żyły	0,08 mm ²

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	16,2 mm x 30 mm x 6,8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	PC-PBT
Materiał osłony obiektywu	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
Liczba LED	2 Piece(s)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 75 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
Obowiązujące normy	IEC 60947-5-2

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Sygnał IN
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Przewód
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszcz	PVC
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	3 -wire
Przekrój żyły	0,08 mm²

Kolor żyły

Obsadzenie żył

brązowy	V+
czarny	OUT
niebieski	GND

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Gotowość do pracy
2	pomarańczowy, światło ciągłe	Obiekt rozpoznany

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
2	pomarańczowy, migające	Prąd nadmiarowy

Pasujące nadajniki

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50140838	LS22	Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej	Aplikacja: Wykrywanie małych elementów Źródło światła: LED, czerwony Napięcie zasilania: DC Przyłącze: Przewód, 2.000 mm, 2 -wire

Wskazówki

 Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!	
	⌘ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób. ⌘ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne. ⌘ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.