

## Hoja técnica

## Set de reflectores

Código: 50125455

TKS 40x60.A

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Incluye	10
---------	----

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Dependiente de la dirección	No
Tamaño del triple	2,3 mm
Medida de montaje, anchura	40,4 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Medida de montaje, espesor	7,2 mm
Superficie de reflexión, altura	55,8 mm
Superficie de reflexión, anchura	36,8 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	36 g
Tipo de fijación	Adhesivo Enroscable

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551