

## Karta danych technicznych

### Nadajnik kurtyny świetlnej

Nr art.: 50131366

CSL505-T05-75-M8

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Pasujący odbiorcy
- Kod artykułu
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Seria             | 505                              |
| Zasada działania  | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki                        |
| Aplikacja         | Dokładne rozpoznawania obiektów  |

Wersja specjalna

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Wersja specjalna | Odczyt wiązki równoległej              |
|                  | Odczyt wiązki ukośnej                  |
|                  | Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych |

Dane optyczne

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Zasięg roboczy           | 0,3 ... 5 m         |
| Zasięg roboczy           | gwarantowany zasięg |
| Długość pola pomiarowego | 75 mm               |
| Liczba wiązek            | 16 Piece(s)         |
| Odstęp wiązek            | 5 mm                |
| Źródło światła           | LED, Podczerwień    |
| Długość fal świetlnych   | 860 nm              |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy           |

Dane pomiarowe

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Minimalna średnica obiektu | 7,5 mm |
|----------------------------|--------|

Dane elektryczne

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Okablowanie ochronne              | Ochrona przeciwindukcyjna     |
|                                   | Ochrona przecizwarciova       |
|                                   | Ochrona przed zmianą biegunów |
| Parametry wydajnościowe           |                               |
| Napięcie zasilania U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC               |

Przylączy

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Liczba przylączy | 1 Piece(s)            |
| Przylączy 1      |                       |
| Funkcja          | Wejście dezaktywujące |
|                  | Zasilanie napięciem   |
| Rodzaj przylączy | Wtyczki okrągłe       |
| Rozmiar gwintu   | M8                    |
| Typ              | male                  |
| Materiał         | Metal                 |
| Liczba pinów     | 4 -pin                |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A        |

Dane mechaniczne

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Konstrukcja                 | prostopadłościenny     |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 12 mm x 58 mm x 160 mm |
| Materiał obudowy            | Metal                  |
| Obudowa metalowa            | Aluminium              |
| Materiał osłony obiektywu   | Tworzywo sztuczne      |
| Kolor obudowy               | srebrny                |
| Rodzaj mocowania            | Mocowanie przelotowe   |

Obsługa i wskazanie

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj wskazania                   | LED                                   |
| Liczba LED                         | 1 Piece(s)                            |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie przez obsadzenie pinów |

Parametry otoczenia

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy            | -30 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 65 °C |

Certyfikaty

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony   | III   |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27270910 |
| ECLASS 8.0          | 27270910 |
| ECLASS 9.0          | 27270910 |
| ECLASS 10.0         | 27270910 |
| ECLASS 11.0         | 27270910 |
| ECLASS 12.0         | 27270910 |
| ECLASS 13.0         | 27270910 |
| ECLASS 14.0         | 27270910 |
| ETIM 5.0            | EC002549 |
| ETIM 6.0            | EC002549 |
| ETIM 7.0            | EC002549 |
| ETIM 8.0            | EC002549 |
| ETIM 9.0            | EC002549 |



## Pasujący odbiorcy

|                                                                                   | Nr art.  | Oznaczenie       | Artykuł                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131309 | CSL505-R05-75-M8 | Odbiornik kurtyny świetlnej | <p>Aplikacja: Dokładne rozpoznawanie obiektów</p> <p>Wersja specjalna: Odczyt wiązki równoległej, Odczyt wiązki ukośnej, Wejście przyuczania, Wyjście ostrzegawcze, Wykrywanie za pomocą wiązek krzyżowych</p> <p>Zasięg roboczy: 0,3 ... 5 m</p> <p>Cyfrowe wyjścia przełączające: 2 Piece(s)</p> <p>Wyjście przełączające: Tranzystor, Push-pull, z możliwością przełączania jasny/ciemny</p> <p>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, 4 -pin</p> |

## Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: **CSL505-XXXX-ZZZZ-AA-BBB**

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b>    | <b>Zasada działania</b><br>T: nadajnik<br>R: odbiornik                                       |
| <b>YYY</b>  | <b>Odstęp wiązek</b><br>05: 5 mm<br>12,5: 12,5 mm<br>25: 25 mm<br>50: 50 mm<br>100: 100 mm   |
| <b>ZZZZ</b> | <b>Długość pola pomiarowego</b><br>Długość pola pomiarowego [mm], zależnie od odstępu wiązek |
| <b>AA</b>   | <b>Przyłącze elektryczne</b><br>M8: okrągły łącznik wtykowy M8, 4-biegunowy (wtyczka)        |

## Wskazówka

Lista ze wszystkimi dostępnymi typami urządzeń znajduje się na stronie internetowej Leuze [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Akcesoria

## Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr art.  | Oznaczenie        | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | Kabel przyłączeniowy | <p>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M8, osiowy, female, 4 -pin</p> <p>Wtyczka okrągła, LED: Nie</p> <p>Przyłącze 2: otwarty koniec</p> <p>Ekranowane: Nie</p> <p>Długość przewodu: 5.000 mm</p> <p>Materiał płaszczka: PVC</p>  |
| <br><br> | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | Kabel przyłączeniowy | <p>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M8, kątowny, female, 4 -pin</p> <p>Wtyczka okrągła, LED: Nie</p> <p>Przyłącze 2: otwarty koniec</p> <p>Ekranowane: Nie</p> <p>Długość przewodu: 5.000 mm</p> <p>Materiał płaszczka: PVC</p> |

Akcesoria

Urządzenia do parametryzacji

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie       | Artykuł | Opis                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|  | 50132069 | CSL505-Interface | Moduł   | Funkcje: Urządzenie konfiguracyjne i testowe<br>Przyłącze: Sub-D |

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.