

## Scheda tecnica dati Transponder

Cod. art.: 50108290

TFM 04 1190.230



La figura può variare

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



## Dati tecnici

### Dati di base

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Serie               | TFM          |
| Idoneo per          | RFM          |
| Chip                | Infineon MyD |
| Frequenza di lavoro | 13,56 MHz    |

### Dati elettrici

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Dati di potenza</b> |              |
| Memoria                | 1.024 B      |
| Blocco di memoria      | 128 pezzo(i) |

### Certificazioni

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Norme di riferimento | ISO 15693 |
|----------------------|-----------|

### Dati meccanici

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Forma costruttiva            | Disco    |
| Spessore                     | 2,5 mm   |
| Diametro esterno             | 40 mm    |
| Diametro interno             | 4,2 mm   |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica    | PC       |
| Peso netto                   | 4 g      |

### Dati ambientali

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 70 °C  |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -30 ... 120 °C |

### Certificazioni


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4             | 27289200 |
| ECLASS 8.0               | 27289290 |
| ECLASS 9.0               | 27280402 |
| ECLASS 10.0              | 27280402 |
| ECLASS 11.0              | 27280402 |
| ECLASS 12.0              | 27280402 |
| ECLASS 13.0              | 27280402 |
| ECLASS 14.0              | 27280402 |
| ECLASS 15.0              | 27280402 |
| ECLASS 16.0              | 27280402 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC002996 |
| ETIM 7.0                 | EC002996 |
| ETIM 8.0                 | EC002996 |
| ETIM 9.0                 | EC002996 |
| ETIM 10.0                | EC002996 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**

- ⚡ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚡ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚡ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Ulteriori informazioni

- In determinate circostanze, la presenza di metallo nel campo di lettura riduce notevolmente la portata.

## Accessori

## Tecnica di fissaggio - Altro

|                                                                                   | Cod. art. | Designazione | Articolo    | Descrizione                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50107103  | Spacer 50 HT | Distanziale | Forma costruttiva dell'alloggiamento: Cilindro cavo<br>Diametro esterno: 50 mm<br>Diametro interno: 5 mm<br>Materiale dell'alloggiamento: Plastica, PA 66 |

## Avviso



- ⚡ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.