

Folha de dados técnicos

Chave de segurança

N.º do art.: 63000102

S20-P1C3-M20-LH



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão
- Notas



Dados técnicos

Dados básicos

Série	S20
-------	-----

Funções

Funções	Dispositivo de bloqueio com interruptor de posição de acionamento mecânico do tipo 2 com atuador de codificação baixa conforme a norma EN ISO 14119
---------	---

Parâmetros característicos

Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 quantidade de ciclos

Dados elétricos

Categoria de utilização com DC 13	U _e / I _e : 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15	U _e / I _e : 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato	1NC + 1NO
Abertura do contato	Por força de mola
Proteção contra curto-circuito	500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Proteção contra contato acidental	Isolamento de proteção O

Dados de desempenho

Tensão nominal de isolamento	500 V CA, 600 V CC
Corrente térmica convencional máx.	10 A

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
Número de entradas de cabo	3 Unid.

Conexão 1

Função	Conexão de contatos
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne parafusável
Número de polos	4 polos

Características dos cabos

Seções transversais de conexão	1 x 0,5 mm² até 2 x 2,5 mm², cabo de ligação
--------------------------------	--

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	52,2 mm x 31,6 mm x 90,5 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Material de contato elétrico	Liga de prata
Peso líquido	112 g
Cor da carcaça	Preto
	Vermelho
Tipo de fixação	Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo	M20 x 1,5
Tipo de interruptor	Dispositivo de bloqueio sem trava, ISO 14119
Princípio de chaveamento	Contato de ação lenta
Sentidos de acionamento durante o arranque	1 x para cima
	4 x para o lado (90°)
Velocidade de arranque	0 ... 0,5 m/s
Vida útil mecânica	1.000.000 ciclos de atuação, IEC 6047-5-1
Frequência de acionamento máx.	3.600 por hora, IEC 6047-5-1
Atuador externo	Série AC-ANxx: reto, angular, amortecido, ajustável
Força de aperto, atuador desbloqueado	10 N
Percurso de acionamento em caso de separação forçada	7,2 mm
Tolerância ao recuo	4,5 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 80 °C
Grau de sujidade, externo	3, EN 60947-1

Certificações


Grau de proteção	IP 67
Certificações	c UL US
	IMQ

Classificação


Número da pauta aduaneira	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Sentidos de arranque



Conexão elétrica

Conexão 1


Função	Conexão de contatos
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne parafusável
Número de polos	4 polos

Borne

Ocupação

13	NO
14	NO
21	NF
22	NF

Diagramas de conexão



21/22 Contato NF (NF) guiado

Notas

 Respeitar a utilização prevista!	
	⚡ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas. ⚡ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.