

Scheda tecnica dati

Torretta di segnalazione

Cod. art.: 50149107
TL305-ROGBW-M12



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

Serie	TL 305
Contiene	1x dado M30
	1x guarnizione piatta di gomma
Tipo di segnalazione	Ottico

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	24 V, CC
Corrente assorbita, max.	185 mA
Ingressi	
Numero di ingressi di commutazione digitali	5 pezzo(i)

Ingressi di commutazione

Tipo	Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min.	24 V
Tensione di commutazione low max.	0 V
Tipo di tensione	CC

Ingresso di commutazione digitale 1

Assegnazione	Collegamento 1, pin 1
Funzione	Colore luce (verde) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 2

Assegnazione	Collegamento 1, pin 2
Funzione	Colore luce (arancione) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 3

Assegnazione	Collegamento 1, pin 4
Funzione	Colore luce (bianco) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 4

Assegnazione	Collegamento 1, pin 5
Funzione	Colore luce (blu) mediante attivazione del pin

Ingresso di commutazione digitale 5

Assegnazione	Collegamento 1, pin 6
Funzione	Colore luce (rosso) mediante attivazione del pin

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni ($\varnothing$ x L)	50,6 mm x 259 mm
Grandezza della filettatura	M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio anodizzato
Materiale della superficie luminosa	PolycarbonatoPlastica
Peso netto	350 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
Tipo di illuminazione	LED/24V
Moduli calotta	5 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale	Luce permanente
Angolo di emissione	360°
Ordine dei moduli (crescente)	bianco, blu, verde, arancione, rosso

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	0 ... 50 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 65
Classe di protezione	III
Omologazioni	UL

Classificazione

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Collegamento


Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Colore della luce mediante attivazione dei pin
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Colore della luce mediante attivazione dei pin
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	LED verde	Bianco
2	LED arancione	Marrone
3	n.c.	Verde
4	LED bianco	Giallo
5	LED blu	Grigio
6	LED rosso	Rosa
7	GND	Blu
8	n.c.	Rosso



Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50149110	TL305-AC.EP.100	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Tubo di prolungamento Fissaggio, lato impianto: Avvitabile
	50149111	TL305-AC.MB1	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Forma ad L Modello: Angolo ad L Fissaggio, lato impianto: Avvitabile
	50149109	TL305-AC.MF.65	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Piede di montaggio Fissaggio, lato impianto: Avvitabile

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.