

Karta danych technicznych

Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego

Nr art.: 63000504

ERS200-M4C1-M12-HLR

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	ERS200
Rodzaj	Urządzenie sterujące zatrzymania awaryjnego zgodnie z EN ISO 13850, EN 60947-5-5

Funkcje

Funkcje	Blokujący obustronnie, ze stykami z wymuszonym otwarciem Funkcja Reset (przycisk Reset ze wskaźnikiem) Niezależne od pozycji wprowadzanie poleceń zatrzymania awaryjnego Proste wyrównanie liny dzięki wskaźnikowi punktu przełączania
---------	---

Parametry

Okres użytkowania T _M	20 years, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 number of cycles

Dane elektryczne

Kategoria użytkowa dla DC 13	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kategoria użytkowa dla AC 15	Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Uzbrojenie styków	2NC + 1NO
Otwarcie styku	z zamknięciem siłowym, wymuszone
Ochrona przecizwarciova	500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1

Parametry wydajnościowe

Znamionowe napięcie izolujące	30 V AC, 36 V DC
Konwencjonalny prąd termiczny, maks.	2 A

Przyl cze

Liczba przyl�czy	1 Piece(s)
Liczba wej�c kablowych	1 Piece(s)

Przyl cze 1

Funkcja	Przyl�cze stykowe
Rodzaj przyl�cza	Wtyczki okr�gle

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x d�.)	40 mm x 49,5 mm x 138,5 mm
Materia� obudowy	Metal
Obudowa metalowa	ZAMAK
Materia� styku elektrycznego	Stop srebra
Masa netto	308 g
Kolor obudowy	czerwony szary
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
Rodzaj wej�c kablowych	M20 x 1,5
Pozycja monta�owa	w osi ci�gna linowego
Typ prze�cznika	Urządzenie sterujące zatrzymaniem awaryjnym, EN ISO 13850
Zasada prze�czania	Styk Schleich
�ywotno� mechaniczna	1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1
Cz�sto� uruchamiania, maks.	600 per hour, IEC 6047-5-1
Aktywator, zewn�trzny	Ci�gno linowe
Aktywator, d�ugo� linki, maks. (przy 20�C r�żnicy temperatur)	24 m
Si�a wyci�gaj�ca, aktywator odblokowany	83 N
Si�a aktywuj�ca (wyci�ganie przy separacji wymuszonej)	90 N
Si�a aktywuj�ca (zwalnianie)	63 N
Kierunki aktywacji	w osi pod�u�nej
Droga aktywacji przy separacji wymuszonej	8 mm
Rodzaj aktywacji	Ci�gno linowe
Rodzaj odblokowania	Przycisk indykatora (poci�gn�c)
Materia� g�owicy	Tworzywo sztuczne

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 80 �C
Stopie� zabrudzenia	3, EN 60947-1

Certyfikaty

Stopie� ochrony	IP 67
Dopuszczenia	c UL US IMQ

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27270690
ECLASS 8.0	27270607
ECLASS 9.0	27371201
ECLASS 10.0	27371201
ECLASS 11.0	27371201
ECLASS 12.0	27371201
ECLASS 13.0	27371201
ECLASS 14.0	27371201
ECLASS 15.0	27371201
ECLASS 16.0	27371201
ETIM 5.0	EC002033
ETIM 6.0	EC002033
ETIM 7.0	EC002033
ETIM 8.0	EC002033
ETIM 9.0	EC002033
ETIM 10.0	EC002033
UNSPSC 26.08	39122205

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Przylącze stykowe
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Pin	Obsadzenie pinów
1	GND
2	n.c.
3	NC(1)
4	NC(1)
5	NC(2)
6	NC(2)
7	NO(1)
8	NO(1)