

技术数据表

安全继电器

配件编号: 50133014

MSI-SR-CM42R-01



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图
- 说明



技术参数

基础数据	
系列	MSI-SR-CM42
应用	安全应用中基础设备的扩展设备

功能	
重启	自动

特性参数	
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	1,5E-09 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849-1

电气数据	
------	--

性能数据	
供电电压 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %
供电电路	
DC 额定功率	1.4 W
输入电路	
启动电流通路	4
信号电流通路	2
触点材料	银合金, 镀金
使用类型 AC-15 (常开触点)	Ue 230V, Ie 3A
使用类型 DC-13 (常闭触点)	Ue 24V, Ie 1A
短路保护 (常开触点)	熔断保险装置 6 A 等级 gG, 整体熔断
最大热持续电流 I _{th} , 启动电流通路	6 A
最大热持续电流 I _{th} , 信号电流通路	1 A
所有电路的最大总电流 I ²	144 A²
机械寿命	100,000,000 开关循环
控制回路	
控制输入端上的最大峰值电流 (安全回路/复位回路)	110 mA
最大线路电阻, 每通道	≤ (5 + (1.333 x U _B / U _N - 1) x 200) Ω
回复时间 t _R	15 ms
恢复时间 t _W	30 ms

连接	
接口数量	1 个

连接1	
功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	16 个引脚

电缆性质	
连接截面	1 x 0.25至2.5 mm², 带线端套管的电线
	1 x 0.2至2.5 mm², 电线
	1 x 0.2至2.5 mm², 电线
	2 x 0.25至1.0 mm², 带线端套管的电线
	2 x 0.2至1.0 mm², 电线
	2 x 0.2至1.0 mm², 电线

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
净重	180 g
外壳颜色	灰色
紧固类型	扣装


环境数据	
环境温度, 工作	-25 ... 65 °C

认证	
认证	c UL US

分类	
税率编号	85364190
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ECLASS 16.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449
UNSPSC 26.08	32151800

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
	信号输出
类型	端子
端子类型	螺栓端子
引脚数	16 个引脚

端子


配置

13	启动电流通路 1 (常开触点)
14	启动电流通路 1 (常开触点)
23	启动电流通路 2 (常开触点)
24	启动电流通路 2 (常开触点)
33	启动电流通路 3 (常开触点)

电气连接

端子	配置
34	启动电流通路 3 (常开触点)
43	启动电流通路 4 (常开触点)
44	启动电流通路 4 (常开触点)
A2	GND
A2	GND
B1	控制回路 1
B2	控制回路 2
Y1	信号电流通路 1 (常闭触点)
Y2	信号电流通路 1 (常闭触点)
Y3	信号电流通路 2 (常闭触点)
Y4	信号电流通路 2 (常闭触点)

接线图



说明



遵守设备的使用规定！



- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。