

## Scheda tecnica dati

### Etichetta marca

Cod. art.: 50144238

BCB G40 H47 ML C

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Codice articoli



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati meccanici

Dimensione (H x L)	47 mm x 40 mm	
Dimensioni di reticolo	40 mm	
Codifica	CC1	
Caratteristiche meccaniche	Antigraffio	
	Indelebile	
	Resistente ai raggi UV	
	Resistente all'umidità	
Adesivo	Colla acrilica	
	Forza dell'adesivo	0,1 mm
	Metodo di produzione	Fotocomposizione
Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h)	Benzina solvente	
	Eptano	
	Gasolio	
Indurimento	Olio per trasformatori	
	72 h	
Protezione della superficie	Poliestere, opaco	

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 120 °C
Temperatura di lavorazione	0 ... 45 °C
Temperatura di lavorazione consigliata	10 ... 25 °C
Resistenza	Luce UV
	Nebbia salina (150 h/5 %)
	Umidità
Resistenza alla temperatura	-40 ... 120 °C
Proprietà di base	Asciutto
	Liscio
	Pulito
	Senza grasso

## Codice articoli

Denominazione articolo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **Nastro a codici a barre**

<b>BCB</b>	<b>Serie</b> BCB: Nastro a codici a barre
<b>AAA</b>	<b>Griglia / dimensioni del reticolo</b> G30: 30 mm G40: 40 mm
<b>BBB</b>	<b>Altezza del nastro / altezza speciale</b> H25: altezza 25 mm H47: altezza 47 mm SH1: altezza speciale individuale tra 20 - 32 mm SH2: altezza speciale individuale tra 33 - 47 mm SH3: altezza speciale individuale tra 48 - 70 mm SH4: altezza speciale individuale tra 71 - 140 mm
<b>CCCC</b>	<b>Lunghezza del nastro / lunghezza speciale</b> Lxxx: lunghezza del nastro in mm SL: lunghezza speciale
<b>DDDD</b>	<b>Opzioni</b> TWIN: due nastri stampati in modo identico MVS: Measurement Value Switch (colore rosso) MVO: Measurement Value Zero (colore giallo) ML: etichetta marca RW: Reverse Winding (verso di avvolgimento modificato, il valore di posizione più piccolo si trova all'interno sull'anima del rotolo) RK: Repair Kit (nastro di riparazione)

## Codice articoli

**BCB**

**Nastro a codici a barre**

**E**

**Modello specifico al cliente**

A: contenuto del codice ML = AA1 colore rosso  
B: contenuto del codice ML = BB1 colore rosso  
C: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso  
D: contenuto del codice ML = DD1 colore rosso  
E: contenuto del codice ML = EE1 colore rosso  
F: contenuto del codice ML = FF1 colore rosso  
G: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo [www.leuze.com](http://www.leuze.com).