

Hoja técnica

Micro de seguridad sin enclavamiento

Código: 50150001

S20-P3C1-FH



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Notas



Datos técnicos

Datos básicos	
Serie	S20
Funciones	
Funciones	Dispositivo de cierre con interruptor de posición con accionamiento mecánico del tipo 2 con un actuador con codificación inferior según EN ISO 14119
Parámetros	
Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1
B10 _d	2.000.000 Cantidad de ciclos
Datos eléctricos	
Categoría de utilización en CC 13	Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Categoría de utilización en CA 15	Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Asignación de contactos	2NC
Apertura del contacto	De fuerza, obligatorio
Protección contra cortocircuito	500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Datos de potencia	
Tensión asignada de aislamiento	500 V CA, 600 V CC
Corriente térmica convencional, máx.	10 A
Conexión	
Número de conexiones	1 Unidad(es)
Número de entradas de cables	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	4 polos
Propiedades de cable	
Secciones de conexión	1 x 0,5 mm² hasta 2 x 2,5 mm², cordón

Datos mecánicos	
Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Material contacto eléctrico	Aleación de plata
Peso neto	93 g
Color de carcasa	Negro
	Rojo
Tipo de fijación	Fijación pasante
Tipo de entrada de cable	PG 13,5
Tipo de interruptor	Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119
Principio de conmutación	Contacto rodante
Direcciones de accionamiento de acercamiento	1 x arriba
	4 x lateral (90°)
Velocidad inicial	0 ... 0,5 m/s
Vida útil mecánica	1.000.000 Juegos de acc., IEC 60947-5-1
Frecuencia de accionamiento, máx.	3.600 por hora, IEC 60947-5-1
Actuador externo	Serie AC-ANxx: recto, acodado, elástico, ajustable
Fuerza de extracción, actuador desbloqueo	10 N
Recorrido de accionamiento en caso de desconexión forzosa	9 mm
Tolerancia de repulsión	4,5 mm


Datos ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento, externo	3, EN 60947-1

Certificaciones	
Índice de protección	IP 67
Certificaciones	c UL US
	IMQ

Clasificación	
Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ECLASS 13.0	27272602
ECLASS 14.0	27272602
ECLASS 15.0	27272602
ECLASS 16.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
ETIM 9.0	EC002592
ETIM 10.0	EC002592

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Conexión eléctrica


Conexión 1

Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	4 polos

Conexión eléctrica

Borne	Asignación
11	NC(1)
12	NC(1)
21	NC(2)
22	NC(2)

Esquemas de conexiones



11/12 Contacto NC guiado
21/22 Contacto NC guiado

Notas

**¡Atención al uso conforme!**



- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.