

기술 데이터 시트

2매 감지 센서 앰프

품목 번호: 50106807

VDB 14B/2

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	14
물리적 원리	정전용량형 초음파
어플리케이션	2매 감지 센서

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	18 ... 30 V, DC
출력	
디지털 스위칭 출력	7 개수
스위칭 출력	
종류	디지털 스위칭 출력부
스위칭 출력 1	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN
스위칭 출력 2	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN
스위칭 출력 3	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN
스위칭 출력 4	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN

시간 응답

스위칭 주파수	200 Hz
---------	--------

연결

연결 1	
연결부 종류	Sub-D

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	99 mm x 35 mm x 160 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
순중량	450 g

전기 연결

연결 1

연결부 종류	Sub-D
--------	-------

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
핀 개수	3 핀

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
핀 개수	5 핀

조작 및 표시

표시 방식	LED
-------	-----

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 40 °C
------------	-------------

인증


보호 등급	IP 54
보호 등급	III
유호 규정	IEC 60947-5-2

분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	연결 케이블	연결 1: Sub-D, 액시얼, 암, 26 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.