

Technisch gegevensblad Stationaire barcodelezer

Art.-nr.: 50127451

CR100M0/R2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Diagrammen
- Bediening en display
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	CR100
-------	-------

Functies

Functies	Afstelmodus
	I/O
	LED-indicatie
	Leespoort-besturing
	Meervoudig lezen / multiscan
	Uitvoerformaat selecteerbaar

Leesgegevens

Leesbare codetypen	2/5 Interleaved
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN Addendum
	EAN/UPC
Scansnelheid, typisch	700 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal	63 St.

Optische gegevens

Leesafstand	15 ... 67 mm
Lichtbron	LED
Zendsignaalvorm	continu
Bruikbare openingshoek (leesvel-dopening)	71 °
Modulegrootte	0,15 ... 0,5 mm
Leestechiek	Lijnscanner met afbuigspiegel
Scansnelheid	700 scans/s
Straalafbuiging	via prisma
Lichtstraaluitgang	aan de zijkant

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Ompoolbeveiliging
Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U _B	4,9 ... 5,4 V, DC
Stroomopname, max.	250 mA
Ingangen	
Aantal digitale schakelingangen	1 St.
Schakelingangen	
Spanningstype	DC
Schakelspanning	5 V DC
Uitgangen	
Aantal digitale schakeluitgangen	1 St.
Schakeluitgangen	
Spanningstype	DC
Schakelstroom, max.	20 mA
Schakelspanning	5 ... 30 V DC, 20 mA
Schakeluitgang 1	
Schakelement	Transistor, NPN
Schakelprincipe	0 V schakelend

Interface

Type	RS 232
RS 232	
Functie	Proces
Overdrachtssnelheid	4.800 ... 57.600 Bd
Gegevensformaat	vast
Startbit	1
Databit	7,8
Stopbit	1,2
Pariteit	Geen
Overdrachtsprotocol	instelbaar
Gegevenscodering	ASCII
	HEX

Interface service

Type	RS 232
RS 232	
Functie	Service

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Data-interface
	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	6 -draads
Aderdoorsnede	0,081 mm²

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	55 mm x 52 mm x 20 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Plaatwerk uitgevormd
Materiaal optiekafdekking	Kunststof
Nettogewicht	200 g
Kleur behuizing	Rood
	zilver
Type bevestiging	Bevestiging aan de zijkant met schroef-draad
	Bevestiging achterzijde

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 45 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condensierend)	90 %

Technische gegevens

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsgraad	III
Goedkeuringen	cUR us
Testprocedure EMC volgens norm	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6

Classificatie

Douanetariefnummer	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



- A Status-LED
B Optische as
Max. inschroefdiepte van bevestigingsschroeven M3 in behuizing: 3 mm!

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
	Signaal IN
	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	zwart
Aantal aders	6 -draads
Aderdoorsnede	0,081 mm²

Aderkleuren

Rood	V+
violet	GND
zwart	OUT 1
oranje	IN 1
wit	RS 232 RxD
groen	RS 232 TxD

Adertoewijzing

Toebehoren

Opmerking	
	🔗 Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.