

기술 데이터 시트

고정식 바코드 리더

품목 번호: 50127723

CR55M2/UB-1800-S6

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

CE cULUS RS232



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	CR55
-----	------

특성변수

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Codabar
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 데이터 바
	UPC
	코드 128
	코드 39
	코드 93
	코드 93
스캔 속도, 일반	330 scans/s

광학 데이터

판독 거리	40 ... 250 mm
광원	LED, 적색
파장 길이	617 nm
모듈 크기	0.1 ... 0.5 mm
판독 기술	라인 스캐너
빔 편광	프리즘 이용
광빔 방출	앞쪽

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U _B	4.5 ... 5.5 V, DC
소비 전류, 최대	120 mA
출력	
디지털 스위칭 출력	1 개수
스위칭 출력	
전압 형식	DC
스위칭 출력 1	
스위칭 소자	트랜지스터, NPN
기능	DATA VALID

인터페이스

종류	USB
USB	
기능	진행

서비스 인터페이스

종류	USB
USB	
기능	소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

기능	데이터 인터페이스
	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	USB 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	1,800 mm
덮개 재료	PVC
케이블 색상	흑색
와이어 단면	0.081 mm²
플러그 유형	USB 2.0 기본형 A

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	31 mm x 18.3 mm x 45.5 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료	플라스틱 / PMMA
순중량	85 g
하우징 색상	은색
	적색
고정 방식	블라인드 홀 나사

조작 및 표시

표시 방식	LED
LED 개수	2 개수
설정/파라미터 설정 방식	소프트웨어

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 60 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	5 ... 95 %
외부광에 대해 보호, 최대	100,000 lx

인증


보호 등급	IP 54
인증	cUR us

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




- A 상태 LED
B 수신 광학장치 및 LED 스캔 라인
하우징 내 고정 나사 M2,5의 최대 고정 길이: 5mm!

전기 연결

연결 1


기능	데이터 인터페이스
	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	USB 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	1,800 mm
덮개 재료	PVC
케이블 색상	흑색
와이어 단면	0.081 mm ²
플러그 유형	USB 2.0 기본형 A

핀	핀 지정
1	V+
2	DATA-
3	DATA+
4	GND



다이아그램

판독 필드



조작 및 표시

LED

디스플레이

의미

1 PWR	녹색, 연속 점등	작동 준비 상태
2 우수한 판독	녹색 잠시 OFF - ON	판독 완료

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오.

다운로드



- 구성을 위한 USB 드라이버는 인터넷 사이트 www.leuze.com에서 찾을 수 있습니다.
- Leuze 홈페이지를 불러오십시오: www.leuze.com
- 장치의 형식 명칭 또는 제품 번호를 검색어로 입력하십시오.
- "LeAnalysisCollectionSetup" 드라이버는 장치 제품 페이지의 **다운로드** 탭에 있습니다.

액세서리

초기 시동/진단

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50128204	MA-CR	모듈	설명: 실험실용 및 테스트용 어댑터 회로 기판 인터페이스 종류: RS 232

참고	
	제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.