

## Hoja técnica

### Elementos de columna de señalización

Código: 50130458

E4-MP1-100

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|       |    |
|-------|----|
| Serie | E4 |
|-------|----|

Conexión

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Conexión 1       |                 |
| Tipo de conexión | Borne           |
| Tipo de borne    | Técnica push-in |

Datos mecánicos

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Diseño                                 | Cilíndrico              |
| Dimensiones (Ø x L)                    | 40 mm x 134 mm          |
| Material de carcasa                    | Metal                   |
|                                        | Plástico                |
| Peso neto                              | 173 g                   |
| Color de carcasa                       | Negro                   |
| Versión de la pieza de fijación        | Montaje de base         |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / horizontal |
| Módulos de elementos de luz (cubierta) | Máx. 5 unidades         |
| Registro de módulo                     | A un lado               |
| Cantidad de capuchones terminales      | 1 Unidad(es)            |

Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 66 |
|----------------------|-------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4      | 27371234 |
| ECLASS 8.0        | 27371234 |
| ECLASS 9.0        | 27371234 |
| ECLASS 10.0       | 27371234 |
| ECLASS 11.0       | 27371234 |
| ECLASS 12.0       | 27371234 |
| ECLASS 13.0       | 27371234 |
| ECLASS 14.0       | 27371234 |
| ECLASS 15.0       | 27371234 |
| ETIM 5.0          | EC001259 |
| ETIM 6.0          | EC001259 |
| ETIM 7.0          | EC001259 |
| ETIM 8.0          | EC001259 |
| ETIM 9.0          | EC001259 |
| ETIM 10.0         | EC001259 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Borne           |
| Tipo de borne    | Técnica push-in |

Notas

 ¡Atención al uso conforme!



- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

 En aplicaciones UL:



- En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

## Accesorios

## Muting - Sistemas de montaje

|                                                                                  | Código   | Denominación | Artículo                             | Descripción                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2       | Elementos de columna de señalización | Diseño: En forma de L<br>Versión: Ángulo en forma de L<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante |

## Generalidades

|                                                                                     | Código   | Denominación | Artículo                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130454 | E4-V1-BZ1    | Elementos de columna de señalización | Emisión de señales: Acústica<br>Consumo de corriente, máx.: 39 mA<br>Diseño: Cilíndrico<br>Diámetro: 40 mm<br>Fijación: Sistema de bayoneta<br>Elementos de uso: Interruptor DIP<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66<br>Tipo de tono: Tono de duración o de impulso<br>Presión sonora: 80 dB<br>Cantidad de tonos: 1 Unidad(es)                                     |
|   | 50130449 | E4-V1-DB-R   | Elementos de columna de señalización | Emisión de señales: Óptico<br>Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC<br>Consumo de corriente, máx.: 32 mA<br>Diseño: Cilíndrico<br>Diámetro: 40 mm<br>Fijación: Sistema de bayoneta<br>Medio luminoso: LED/24V<br>Imagen de señales: Luz intermitente<br>Color de elemento de luz (cubierta): Rojo<br>Ángulo de irradiación: 360°<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66 |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R   | Elementos de columna de señalización | Emisión de señales: Óptico<br>Tensión de alimentación: 24 V, CA/CC<br>Consumo de corriente, máx.: 27 mA<br>Diseño: Cilíndrico<br>Diámetro: 40 mm<br>Fijación: Sistema de bayoneta<br>Medio luminoso: LED/24V<br>Imagen de señales: Luz continua<br>Color de elemento de luz (cubierta): Rojo<br>Ángulo de irradiación: 360°<br>Temperatura ambiente: -30 ... 60 °C<br>Índice de protección: IP 66     |

## Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.