

기술 데이터 시트

2매 감지 센서 앰프

품목 번호: 50107002

VDB 112B/6P

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	112
물리적 원리	초음파
어플리케이션	2매 감지 센서

전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 U_B	18 ... 30 V, DC
입력부	
티치(Teach) 입력	1 개수
티치(Teach) 입력부	
종류	티치(Teach) 입력부
티치(Teach) 입력부 1	
출력	
디지털 스위칭 출력	2 개수
스위칭 출력	
종류	디지털 스위칭 출력부
스위칭 출력 1	
스위칭 소자	트랜지스터, PNP
기능	1매가 탐지됨, 또는 ≥ 1 매
스위칭 출력 2	
스위칭 소자	트랜지스터, PNP
기능	2매가 탐지됨, 또는 ≥ 2 매

시간 응답

스위칭 주파수	200 Hz
---------	--------

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
재료	금속
핀 개수	5 핀

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
재료	금속
핀 개수	5 핀

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	84 mm x 37 mm x 98 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
순중량	400 g

조작 및 표시

표시 방식	LED
파라미터 세팅	티치 버튼

환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
------------	-------------

인증


보호 등급	IP 65
보호 등급	III
인증	c UL US
유효 규정	IEC 60947-5-2

분류

HS 번호	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ECLASS 16.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	41111960

액세서리

연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	연결 케이블	어플리케이션: 내화학성 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐함: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.