

## 技術データシート

## シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 66533401

MLD510-XR1/A



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- アクセサリ



仕様書

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 基本仕様                |                        |
| シリーズ                | MLD 500                |
| 機能                  |                        |
| 機能                  | 自動リスタート                |
| パラメータ               |                        |
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496        |
| SIL                 | 3, IEC 61508           |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061        |
| パフォーマンスレベル ( PL )   | e, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTF <sub>d</sub>   | 204 年, EN ISO 13849-1  |
| PFFH <sub>D</sub>   | 6.6E-09 毎時             |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1   |
| カテゴリー               | 4, EN ISO 13849        |
| 電氣的仕様               |                        |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| パフォーマンスデータ          |                 |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 26.5 ... 31.6 V |
| AS-i、AS-i回路からの消費電流  | 140 mA          |

|         |        |
|---------|--------|
| 応答時間    |        |
| 応答時間    | 30 ms  |
| リスタート時間 | 100 ms |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| インターフェース       |                       |
| 種類             | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
| AS-i           |                       |
| 機能             | プロセス                  |
| AS-i、プロファイル    | S-7.B.1               |
| スレーブアドレス       | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
| AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms             |

|         |             |
|---------|-------------|
| コネクタ    |             |
| コネクタ数   | 1 個数        |
| コネクタ 1  |             |
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5 -極        |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 機械の仕様              |                          |
| 外形                 | 角型                       |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 52 mm x 193 mm x 64.7 mm |
| 筐体の素材              | 金属                       |
| 筐体 金属              | アルミ                      |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA            |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                  |
| 正味重量               | 600 g                    |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番              |
| 取り付けの種類            | 回転アタッチメント                |
|                    | 溝に取付け                    |

|       |      |
|-------|------|
| 操作と表示 |      |
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 2 個数 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲データ         |               |
| 周囲温度、動作時      | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時      | -40 ... 75 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず ) | 0 ... 95 %    |

|      |                |
|------|----------------|
| 認証   |                |
| 保護等級 | IP 67          |
| 保護等級 | III            |
| 認可   | c TÜV NRTL US  |
|      | c UL US        |
|      | TÜV南           |
| US特許 | US 6,418,546 B |
|      | US 7,741,595 B |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0   | 27272701 |
| ECLASS 9.0   | 27272701 |
| ECLASS 10.0  | 27272701 |
| ECLASS 11.0  | 27272701 |
| ECLASS 12.0  | 27272701 |
| ECLASS 13.0  | 27272701 |
| ECLASS 14.0  | 27272701 |
| ECLASS 15.0  | 27272701 |
| ETIM 5.0     | EC001831 |
| ETIM 6.0     | EC001831 |
| ETIM 7.0     | EC001831 |
| ETIM 8.0     | EC001831 |
| ETIM 9.0     | EC001831 |
| ETIM 10.0    | EC001831 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電気的接続

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5 -極        |
| コーディング  | A コード       |

| ピン | ピン配列  | 心線色 |
|----|-------|-----|
| 1  | AS-i+ | 茶色  |
| 2  | n.c.  | 白   |
| 3  | AS-i- | 青   |
| 4  | n.c.  | 黒色  |
| 5  | n.c.  | グレー |



操作と表示

| LED | ディスプレイ        | 意味                          |
|-----|---------------|-----------------------------|
| 1   | 赤、連続点灯        | OSSD オフ。                    |
|     | 緑、連続点灯        | OSSD オン                     |
|     | 赤、点滅、1 Hz     | 外部エラー                       |
|     | 赤、点滅、10 Hz    | 内部エラー                       |
|     | 緑、点滅、1 Hz     | 弱い信号、装置は正しく調整されていないか汚れています。 |
| 2   | 黄、連続点灯        | スタート/リスタートロック ロック済み。        |
|     | オフ            | AS-i ケーブルに電圧なし              |
|     | 赤、連続点灯        | AS-iスレーブはAS-i Masterと通信途絶   |
|     | 黄、点滅          | AS-iスレーブのアドレスが無効です 0        |
|     | 赤と緑、交互に点滅     | AS-iスレーブのエラーまたはAS-i接続不良     |
|     | 緑、連続点灯、同時に赤点滅 | 周辺装置のエラー                    |
|     | 緑、連続点灯        | AS-iスレーブはAS-i Masterと通信中    |

## 適したトランスミッタ

|                                                                                   | 製品番号     | 名称           | 製品                         | 説明                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 66501401 | MLD500-XR1/A | シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ | 検出範囲: 20 ... 100 m<br>光源: LED, 赤外線<br>インターフェースの種類: 作業時のAS-Interfaceセーフティ<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極 |

## 製品キー

製品名: MLDxyy-zab/t

| MLD | マルチビーム・セーフティライトバリア                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | シリーズ<br>3: MLD 300<br>5: MLD 500                                                                                                                                                                              |
| yy  | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>10: 自動リスタート<br>12: 外部テスト<br>20: EDM/RES<br>30: ミューティング<br>35: 時間制御4センサミューティング                                                                                                         |
| z   | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ<br>RT: トランシーバ<br>xT: 大きい検出範囲付きのトランスミッタ<br>xR: 大きい検出範囲のためのレシーバ                                                                                                                 |
| a   | ビーム数                                                                                                                                                                                                          |
| b   | オプション<br>L: 一体型レーザーアライメントアシスト(トランスミッタ/レシーバに対して)<br>M: 一体型ステータスインジケータ(MLD320, MLD520)または一体型STATUS- およびミューティング・インジケータ(MLD330, MLD335, MLD510/A, MLD530, MLD535)<br>E: 外部ミューティングインジケータ用コネクタ接続ジャック(AS-iバリエーションのみ) |
| /t  | 安全切り替え出力(OSSD), 接続技術<br>-: トランジスタ出力, M12プラグ<br>A: 一体型AS-iインターフェース, M12プラグ(安全バスシステム)                                                                                                                           |

### 注意

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133859 | KD S-M12-5A-P1-020 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極<br>丸形プラグ, LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## アクセサリ

|                                                                                   | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50137014 | KD S-M12-5A-P1-150 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 15,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|                                                                                   | 50136146 | KD S-M12-5A-P1-250 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 25,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## ミューティング・取り付けシステム

|                                                                                    | 製品番号   | 名称      | 製品       | 説明                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 424421 | BT-SB10 | ブラケットセット | 取り付け部のモデル: ホルダークランプ<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 旋回可<br>スイベル範囲: -8 ... 8°<br>素材: 金属 |

## サービス

|                                                                                     | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     | 詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。<br>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。 |
|   | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | 詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。                                                                          |

### 注意

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ❗ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|