

## 技術データシート

## 信号タワー部

製品番号: 50130452

E4-V1-DB-G



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



仕様書

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 基本仕様      |                    |
| シリーズ      | E4                 |
| 適している     | 信号タワーユニット シリーズ E 4 |
| シグナリングタイプ | 光学的                |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 電気的仕様               |                   |
| 寿命                  | >100,000 h        |
| パフォーマンスデータ          |                   |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, AC/DC, 10 % |
| 消費電流、最大             | 32 mA             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 機械の仕様          |               |
| 外形             | シリンダー状        |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 40 mm x 62 mm |
| 筐体の素材          | プラスチック        |
| 正味重量           | 45 g          |
| 取り付けの種類        | バヨネットシステム     |
| 光源の種類          | LED/24V       |
| 信号画像           | 点滅光           |
| ドーム色           | 緑             |
| 点滅・フラッシュサイクル   | 2 Hz          |
| 放射角            | 360°          |

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲データ    |               |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |

|      |         |
|------|---------|
| 認証   |         |
| 保護等級 | IP 66   |
| 認可   | c UL US |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0   | 27371220 |
| ECLASS 9.0   | 27371220 |
| ECLASS 10.0  | 27371220 |
| ECLASS 11.0  | 27371220 |
| ECLASS 12.0  | 27371220 |
| ECLASS 13.0  | 27371220 |
| ECLASS 14.0  | 27371220 |
| ECLASS 15.0  | 27371220 |
| ECLASS 16.0  | 27371220 |
| ETIM 5.0     | EC000232 |
| ETIM 6.0     | EC000232 |
| ETIM 7.0     | EC000232 |
| ETIM 8.0     | EC000232 |
| ETIM 9.0     | EC000232 |
| ETIM 10.0    | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |

注意

 目的にかなったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

 ULアプリケーションの場合：



- ⚠ ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。

## アクセサリ

## 取り付け

|                                                                                   | 製品番号     | 名称         | 製品     | 説明                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130455 | E4-MH1     | 信号タワー部 | コネクタ: クランプ, プッシュイン技術<br>外形: シリンダー状<br>モデル: 水平取付け<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 垂直<br>ドームモジュール: 最大5個<br>モジュールの取り付け: 片側<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66      |
|   | 50130458 | E4-MP1-100 | 信号タワー部 | コネクタ: クランプ, プッシュイン技術<br>外形: シリンダー状<br>モデル: ベース取付け<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 垂直<br>ドームモジュール: 最大5個<br>モジュールの取り付け: 片側<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66     |
|   | 50130456 | E4-MW1     | 信号タワー部 | コネクタ: クランプ, プッシュイン技術<br>外形: シリンダー状<br>モデル: ブラケット取り付け<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平<br>ドームモジュール: 最大5個<br>モジュールの取り付け: 片側<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66  |
|  | 50130457 | E4-MW2     | 信号タワー部 | コネクタ: クランプ, プッシュイン技術<br>外形: シリンダー状<br>モデル: ブラケット取り付け<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平<br>ドームモジュール: 最大10個<br>モジュールの取り付け: 両側<br>周囲温度: -30 ... 60 °C<br>保護等級: IP 66 |

## 注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。