

## Scheda tecnica dati

## Sistema di misura dei contorni

Cod. art.: 50150256

CMS748i-1200-1200-1200

### Contenuto



- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



## Kit costituito da

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numero | Cod. art. | Designazione                | Articolo                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6      | 424417    | BT-2P40                     | Kit supporto                        | Contiene: Supporti di serraggio BT-P40, 2 pezzi<br>Foro 1: M6<br>Foro 2: M6<br>Modello di elemento di fissaggio: Supporto di fissaggio<br>Fissaggio, lato impianto: Montaggio su scanalatura<br>Fissaggio, lato dispositivo: Montaggio su scanalatura<br>Tipo di elemento di fissaggio: Serrabile, Adatto per il montaggio nelle colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2<br>Materiale: Metallo |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 50118751  | CML730i-R05-1200.A/L-M12    | Ricevitore cortina fotoelettrica    | Interfaccia: IO-Link<br>Collegamento: Connettore circolare, M12, Assiale, 8 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 50118590  | CML730i-T05-1200.A-M12      | Trasmettitore cortina fotoelettrica | Portata di esercizio: 0,1 ... 4 m<br>Collegamento: Connettore circolare, M12, Assiale, 5 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 50129781  | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | Cavo di interconnessione            | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Idoneo per interfaccia: DeviceNet, CANopen<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli<br>Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica A, 5 poli<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 5.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 50135146  | KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050  | Cavo di interconnessione            | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli<br>Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica A, 8 poli<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 5.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 50142331  | LSC748-000-100              | Quadro elettrico                    | Tensione di alimentazione: 100 ... 263 V, CA<br>Ingressi di commutazione: 4 pezzo(i)<br>Uscite di commutazione: 4 pezzo(i)<br>Collegamenti: 13 pezzo(i)                                                                                                                                                                                                                                   |

## Dati tecnici

## Dati di base

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Serie                     | CMS 7xxi                    |
| Contiene                  | 1x dongle CMS700            |
| Per ordinare gli articoli | Altre varianti su richiesta |

## Funzioni

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Funzioni | Per un'altezza minima dell'oggetto ≥ 50 mm |
|----------|--------------------------------------------|

## Dati ottici

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Portata di esercizio                        | 0,1 ... 4,5 m  |
| Portata di esercizio, materiali trasparenti | 0,1 ... 1,75 m |
| Portata limite                              | 0,1 ... 6 m    |
| Lunghezza campo di misura 1                 | 1.200 mm       |
| Lunghezza campo di misura 2                 | 1.200 mm       |
| Lunghezza campo di misura 3                 | 1.200 mm       |
| Distanza tra i raggi                        | 5 mm           |

## Dati elettrici

|                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Circuito di protezione                                 | Protezione contro i cortocircuiti          |
|                                                        | Protezione contro i transienti rapidi      |
|                                                        | Protezione contro l'inversione di polarità |
| Corrente di uscita, corrente continua per canale, max. | 100 mA                                     |

## Dati tecnici

### Dati di potenza

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Tensione di alimentazione $U_B$ | 100 ... 263 V |
| Corrente a vuoto                | 250 mA        |

### Ingressi

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
|---------------------------------------------|------------|

#### Ingressi di commutazione

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tipo                     | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione         | CC                                |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN                         |

### Uscite

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Numero uscite di commutazione digitali | 4 pezzo(i) |
|----------------------------------------|------------|

#### Uscite di commutazione

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tipo                     | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione         | CA                              |
| Tensione di commutazione | 24 V, VIN                       |

### Interfaccia

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Tipo | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
|------|---------------------------|

#### Ethernet

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
|----------|--------------------------------------|

#### PROFINET

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Funzione | Parametrizzazione / dati di processo |
|----------|--------------------------------------|

### Collegamento

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Numero di collegamenti | 13 pezzo(i) |
|------------------------|-------------|

#### Collegamento 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Funzione             | Messa a terra      |
| Tipo di collegamento | Raccordo filettato |
| Materiale            | Metallo            |

#### Collegamento 2

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione             | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore di rete        |
| Materiale            | Metallo                   |

#### Collegamento 3

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento Ethernet TCP/IP esterno |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                 |
| Grandezza della filettatura | M12                                  |
| Tipo                        | female                               |
| Materiale                   | Metallo                              |
| Numero di poli              | 4 poli                               |
| Codifica                    | Codifica D                           |

#### Collegamento 4

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Materiale                   | Metallo              |
| Numero di poli              | 8 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |

### Collegamento 5

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza) |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                                       |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                                        |
| Tipo                        | female                                                                                                     |
| Materiale                   | Metallo                                                                                                    |
| Numero di poli              | 8 poli                                                                                                     |
| Codifica                    | Codifica A                                                                                                 |

### Collegamento 6

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funzione                    | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare              |
| Grandezza della filettatura | M12                               |
| Tipo                        | female                            |
| Materiale                   | Metallo                           |
| Numero di poli              | 4 poli                            |
| Codifica                    | Codifica A                        |

### Collegamento 7

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funzione                    | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare              |
| Grandezza della filettatura | M12                               |
| Tipo                        | female                            |
| Materiale                   | Metallo                           |
| Numero di poli              | 4 poli                            |
| Codifica                    | Codifica A                        |

### Collegamento 8

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Funzione                    | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare            |
| Grandezza della filettatura | M12                             |
| Tipo                        | female                          |
| Materiale                   | Metallo                         |
| Numero di poli              | 4 poli                          |
| Codifica                    | Codifica A                      |

### Collegamento 9

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Funzione                    | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare            |
| Grandezza della filettatura | M12                             |
| Tipo                        | female                          |
| Materiale                   | Metallo                         |
| Numero di poli              | 4 poli                          |
| Codifica                    | Codifica A                      |

### Dati meccanici

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Forma costruttiva                     | Cubica                                                        |
| Materiale dell'alloggiamento          | Metallo                                                       |
| Alloggiamento in metallo              | Alluminio                                                     |
| Materiale della copertura della lente | Plastica                                                      |
| Peso netto                            | 15.300 g                                                      |
| Colore dell'alloggiamento             | Grigio                                                        |
|                                       | Rosso                                                         |
| Avviso                                | Dimensioni dei singoli articoli del kit: vedi disegni quotati |

## Dati tecnici

### Comando e visualizzazione

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di visualizzazione                      | LED                       |
| Numero di LED                                | 3 pezzo(i)                |
| Tipo di configurazione/<br>parametrizzazione | Avviene tramite webConfig |
| Elementi di controllo                        | Interruttore rotativo     |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C   |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -20 ... 70 °C |

### Certificazioni

|              |     |
|--------------|-----|
| Omologazioni | CSA |
|--------------|-----|


### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4             | 27270910 |
| ECLASS 8.0               | 27270910 |
| ECLASS 9.0               | 27270910 |
| ECLASS 10.0              | 27270910 |
| ECLASS 11.0              | 27270910 |
| ECLASS 12.0              | 27270910 |
| ECLASS 13.0              | 27270910 |
| ECLASS 14.0              | 27270910 |
| ECLASS 15.0              | 27270910 |
| ECLASS 16.0              | 27270910 |
| ETIM 5.0                 | EC002549 |
| ETIM 6.0                 | EC002549 |
| ETIM 7.0                 | EC002549 |
| ETIM 8.0                 | EC002549 |
| ETIM 9.0                 | EC002549 |
| ETIM 10.0                | EC002549 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri


### Cortina fotoelettrica, trasmettitore e ricevitore



- |   |                                                                                                                            |   |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Distanza tra i raggi 5 mm                                                                                                  | L | Lunghezza del profilo 1 = 1.208 mm<br>Lunghezza del profilo 2 = 1.208 mm<br>Lunghezza del profilo 3 = 1.208 mm |
| B | Lunghezza campo di misura 1 = 1.200 mm<br>Lunghezza campo di misura 2 = 1.200 mm<br>Lunghezza campo di misura 3 = 1.200 mm | T | Trasmettitore                                                                                                  |
| F | Filettatura M6                                                                                                             | R | Ricevitore                                                                                                     |
| G | Scanalatura di fissaggio                                                                                                   | Y | 2,5 mm                                                                                                         |


## Disegni quotati

### Quadro elettrico




## Disegni quotati

### Schema di collegamento quadro elettrico



### Supporto



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Funzione             | Messa a terra      |
| Tipo di collegamento | Raccordo filettato |
| Materiale            | Metallo            |

### Collegamento 2

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Funzione             | Alimentazione di tensione |
| Tipo di collegamento | Connettore di rete        |
| Materiale            | Metallo                   |


### Collegamento 3

#### ETH1

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento Ethernet TCP/IP esterno |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                 |
| Grandezza della filettatura | M12                                  |
| Tipo                        | femile                               |
| Materiale                   | Metallo                              |
| Numero di poli              | 4 poli                               |
| Codifica                    | Codifica D                           |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




### Collegamento 4

#### CML1 / CML2 / CML3

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                      |
| Tipo di collegamento        | Vale per i collegamenti CML1, CML2 e CML3 |
| Grandezza della filettatura | M12                                       |
| Tipo                        | femile                                    |
| Materiale                   | Metallo                                   |
| Numero di poli              | 8 poli                                    |
| Codifica                    | Codifica A                                |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |         |
|---|---------|
| 1 | V+      |
| 2 | IO1     |
| 3 | GND     |
| 4 | IO-Link |
| 5 | IO2     |
| 6 | IO3     |
| 7 | IO4     |
| 8 | GND     |





## Collegamento elettrico


### Collegamento 5

### Encoder

|                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento encoder rotativo (non in combinazione con la cortina fotoelettrica di misura della lunghezza) |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                                                                                       |
| Grandezza della filettatura | M12                                                                                                        |
| Tipo                        | femile                                                                                                     |
| Materiale                   | Metallo                                                                                                    |
| Numero di poli              | 8 poli                                                                                                     |
| Codifica                    | Codifica A                                                                                                 |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U-     |
| 2 | U+     |
| 3 | A      |
| 4 | B      |
| 5 | N      |
| 6 | A inv. |
| 7 | B inv. |
| 8 | N inv. |




### Collegamento 6

### DI1

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funzione                    | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare              |
| Grandezza della filettatura | M12                               |
| Tipo                        | femile                            |
| Materiale                   | Metallo                           |
| Numero di poli              | 4 poli                            |
| Codifica                    | Codifica A                        |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI2   |




### Collegamento 7

### DI2

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Funzione                    | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare              |
| Grandezza della filettatura | M12                               |
| Tipo                        | femile                            |
| Materiale                   | Metallo                           |
| Numero di poli              | 4 poli                            |
| Codifica                    | Codifica A                        |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI4   |



## Collegamento elettrico


### Collegamento 8

### DO1

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Funzione                    | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare            |
| Grandezza della filettatura | M12                             |
| Tipo                        | female                          |
| Materiale                   | Metallo                         |
| Numero di poli              | 4 poli                          |
| Codifica                    | Codifica A                      |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO2   |




### Collegamento 9

### DO2

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Funzione                    | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare            |
| Grandezza della filettatura | M12                             |
| Tipo                        | female                          |
| Materiale                   | Metallo                         |
| Numero di poli              | 4 poli                          |
| Codifica                    | Codifica A                      |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO4   |




### Collegamento 10

### FB In

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Funzione                    | Collegamento PROFINET IN (opzionale) |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                 |
| Grandezza della filettatura | M12                                  |
| Tipo                        | female                               |
| Materiale                   | Metallo                              |
| Numero di poli              | 4 poli                               |
| Codifica                    | Codifica D                           |

#### Pin Assegnazione dei pin


|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




Collegamento elettrico

| Collegamento 11             |                                       | FB Out |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| Funzione                    | Collegamento PROFINET OUT (opzionale) |        |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare                  |        |
| Grandezza della filettatura | M12                                   |        |
| Tipo                        | female                                |        |
| Materiale                   | Metallo                               |        |
| Numero di poli              | 4 poli                                |        |
| Codifica                    | Codifica D                            |        |

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|----------------------|
| 1   | TD+                  |
| 2   | RD+                  |
| 3   | TD-                  |
| 4   | RD-                  |



Diagrammi



x    Lunghezza di misura totale delle cortine fotoelettriche di misura della larghezza e dell'altezza [mm]  
y    Max. velocità di trasporto [m/s]

## Avvisi

**Rispettare l'uso previsto!**

- ☞ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ☞ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ☞ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Accessori

## Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

|  | Cod. art. | Designazione                | Articolo                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135082  | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | Cavo di interconnessione | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Idoneo per interfaccia: Ethernet<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica D, 4 poli<br>Collegamento 2: RJ45<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 10.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR |
|  | 50135083  | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | Cavo di interconnessione | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Idoneo per interfaccia: Ethernet<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica D, 4 poli<br>Collegamento 2: RJ45<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 15.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR |
|  | 50135084  | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 | Cavo di interconnessione | Applicazione: Resistenza ad olio e lubrificanti<br>Idoneo per interfaccia: Ethernet<br>Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica D, 4 poli<br>Collegamento 2: RJ45<br>Schermato: Sì<br>Lunghezza cavo: 30.000 mm<br>Materiale della guaina: PUR |

## Tecnica di fissaggio - Altro

|  | Cod. art. | Designazione  | Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50143670  | BT 708M-MRSET | Kit elemento di fissaggio | Contiene: Materiale di fissaggio, Profili di montaggio<br>Modello di elemento di fissaggio: Kit profilo<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale<br>Fissaggio, lato dispositivo: Montaggio su scanalatura<br>Tipo di elemento di fissaggio: Rigido<br>Materiale: Alluminio<br>Smorzamento delle vibrazioni: No |
|  | 50143669  | BT 710M-MRSET | Kit elemento di fissaggio | Contiene: Profili di montaggio, Materiale di fissaggio<br>Modello di elemento di fissaggio: Kit profilo<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale<br>Fissaggio, lato dispositivo: Montaggio su scanalatura<br>Tipo di elemento di fissaggio: Rigido<br>Materiale: Alluminio<br>Smorzamento delle vibrazioni: No |

**Accessori**

|                                                                                   | Cod. art. | Designazione  | Articolo                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142039  | BT 712M-MRSET | Kit elemento di fissaggio | Contiene: Profili di montaggio, Materiale di fissaggio<br>Modello di elemento di fissaggio: Kit profilo<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / verticale<br>Fissaggio, lato dispositivo: Montaggio su scanalatura<br>Tipo di elemento di fissaggio: Rigido<br>Materiale: Alluminio<br>Smorzamento delle vibrazioni: No |

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.