

## Fiche technique

### Bande à codes à barres

Art. n°: 50144184

BCB G30 H25 L120

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Code d'article



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Adapté pour | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i  |
|             | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8     |
|             | Système de positionnement à codes à barres, série FBPS 600i |

### Données mécaniques

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensions (H x L)                        | 25 mm x 120.000 mm                             |
| Taille du quadrillage                     | 30 mm                                          |
| Poids net                                 | 814 g                                          |
| Propriétés mécaniques                     | Anti-rayures                                   |
|                                           | Partiellement résistant aux produits chimiques |
|                                           | Résistant aux UV                               |
|                                           | Résistant à l'essuyage                         |
|                                           | Résistant à l'humidité                         |
| Colle                                     | Colle acrylate                                 |
| Puissance adhésive                        | 0,1 mm                                         |
| Procédé de fabrication                    | Impression numérique                           |
| Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) | Gazole                                         |
|                                           | Heptane                                        |
|                                           | Huile de transformateur                        |
|                                           | White-spirit                                   |
| Durcissement                              | 72 h                                           |
| Revêtement protecteur                     | Polyester mat                                  |

### Caractéristiques ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Température ambiante, fonctionnement  | -40 ... 120 °C               |
| Température de traitement             | 0 ... 45 °C                  |
| Température de traitement recommandée | 10 ... 25 °C                 |
| Résistance                            | Brouillard salin (150 h/5 %) |
|                                       | Humidité                     |
|                                       | Lumière UV                   |
| Résistance thermique                  | -40 ... 120 °C               |
| Nature du sol                         | Lisse                        |
|                                       | Propre                       |
|                                       | Sans gras                    |
|                                       | Sec                          |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27280192 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280192 |
| ECLASS 13.0              | 27280192 |
| ECLASS 14.0              | 27280192 |
| ECLASS 15.0              | 27280192 |
| ECLASS 16.0              | 27280192 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Code d'article

Désignation d'article : **BCB AAA BBB CCCC DDDD E**

**BCB**                      **Bande à codes à barres**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCB</b>  | <b>Série</b><br>BCB : bande à codes à barres                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AAA</b>  | <b>Grille / quadrillage</b><br>G30 : 30 mm<br>G40 : 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>BBB</b>  | <b>Hauteur de bande / hauteur spéciale</b><br>H25 : hauteur 25 mm<br>H47 : hauteur 47 mm<br>SH1 : hauteur spéciale individuelle entre 20 - 32 mm<br>SH2 : hauteur spéciale individuelle entre 33 - 47 mm<br>SH3 : hauteur spéciale individuelle entre 48 - 70 mm<br>SH4 : hauteur spéciale individuelle entre 71 - 140 mm |
| <b>CCCC</b> | <b>Longueur de bande / longueur spéciale</b><br>Lxxx : longueur de la bande en mm<br>SL : longueur spéciale                                                                                                                                                                                                               |

**Code d'article****BCB****Bande à codes à barres****DDDD****Options**

TWIN : deux bandes imprimées identiques

MVS : Measurement Value Switch (couleur rouge)

MV0 : Measurement Value Zero (couleur jaune)

ML : étiquette à marque

RW : Reverse Winding (sens d'enroulement changé, la plus petite valeur de la position se trouve à l'intérieur sur le noyau d'enroulement)

RK : Repair Kit (bande de réparation)

**E****Modèle spécifique au client**

A : contenu du code ML = couleur rouge AA1

B : contenu du code ML = couleur rouge BB1

C : contenu du code ML = couleur rouge CC1

D : contenu du code ML = couleur rouge DD1

E : contenu du code ML = couleur rouge EE1

F : contenu du code ML = couleur rouge FF1

G : contenu du code ML = couleur rouge CC1

**Remarque**

Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse [www.leuze.com](http://www.leuze.com).