

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50136383

TKS 40x60.Chem

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Área de aplicação	Alimentos
-------------------	-----------

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Depende do sentido	Não
Tamanho de microprisma triplo	2,3 mm
Dimensão de montagem, largura	41 mm
Dimensão de montagem, altura	60 mm
Dimensão de montagem, espessura	8 mm
Superfície refletora, altura	56 mm
Superfície refletora, largura	37 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PET
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	16 g
Tipo de fixação	Colável Fixação de passagem
Compatibilidade do material	Álcool ECOLAB H2O2

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551