

## Scheda tecnica dati

### Adattatore

Cod. art.: 50125860

BTX-D18M-D30

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Contiene</b>                         | 1 dado di montaggio M18             |
|   | 2 dadi di montaggio M30             |
| <b>Idoneo per il gruppo di prodotti</b> | Sensori di commutazione, cilindrici |
| <b>Idoneo per</b>                       | Sensori con forma M18               |

### Dati meccanici

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Forma costruttiva</b>                    | Cilindro cavo            |
| <b>Lunghezza</b>                            | 30 mm                    |
| <b>Diametro esterno</b>                     | 30 mm                    |
| <b>Diametro interno</b>                     | 18 mm                    |
| <b>Peso netto</b>                           | 118 g                    |
| <b>Colore dell'alloggiamento</b>            | Argento                  |
| <b>Tipo di fissaggio, lato impianto</b>     | Filettatura di fissaggio |
| <b>Tipo di fissaggio, lato dispositivo</b>  | Avvitabile               |
| <b>Materiale dell'elemento di fissaggio</b> | Acciaio inox             |
| <b>Smorzamento delle vibrazioni</b>         | No                       |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 73181900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |