

Teknik veri sayfası Sabit barkod okuyucusu

Ürün no.: 50137307

CR100M0/UB-1800-S6

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	CR100
------	-------

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar	Çıkış biçimi seçilebilir
	Çok kez okuma / çoklu tarama
	I/O
	LED ekran
	Mod hizalama
	Okuma kapısı kontrolü

Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN Addendum
	EAN/UPC
Tarama hızı, tipik	700 scans/s
Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı	63 Adet

Optik veriler

Okuma mesafesi	15 ... 67 mm
Işık kaynağı	LED
Gönderme sinyali şekli	sürekli
Kullanılabilir açılma açısı (okuma alanı açıklığı)	71 °
Modül boyutu	0,15 ... 0,5 mm
Okuma tekniği	Yön değiştirici aynalı çizgi tarayıcısı
Tarama hızı	700 scans/s
Işın yansıtma	Prizma üzerinden
Işın demeti çıkışı	yandan

Elektrik verileri

Koruma devresi	Ters kutup koruması
----------------	---------------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	4,9 ... 5,4 V, DC
Akım tüketimi, maks.	250 mA

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama girişleri

Voltaj türü	DC
Anahtarlama voltajı	5 V DC

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	20 mA
Anahtarlama voltajı	5 ... 30 V DC, 20 mA

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi	0 V anahtarlama

Arayüz

Tür	RS 232
-----	--------

RS 232

İşlev	Proses
Transfer hızı	4.800 ... 57.600 Bd
Veri formatı	sabit
Başlangıç biti	1
Veri biti	7,8
Durdurma biti	1,2
Parite	Yok
Transfer protokolü	ayarlanabilir
Veri kodlaması	ASCII
	HEX

Arayüz bakım

Tür	RS 232
-----	--------

RS 232

İşlev	Bakım
-------	-------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	USB konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	1.800 mm
Kablo rengi	siyah
Konnektör tipi	USB 2.0 Standart-A

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ölçü (G x Y x U)	55 mm x 52 mm x 20 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Sac şekillendirilmiş
Malzeme lens kapağı	Plastik
Net ağırlık	200 g
Gövde rengi	gümüş
	Kırmızı
Montaj braket türü	Montaj braket arka taraf
	Vida dişli yan montaj braket

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	1 Adet

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-25 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	90 %

Teknik veriler

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 40
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	cUR us
Standarda göre kontrol yöntemi EMV	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



A Durum LED'i

B Optik eksen

M3 sabitleme vidalarının gövde içindeki maks. vidalama derinliği: 3 mm!

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev

Gerilim beslemesi

Sinyal ÇIKIŞ

Sinyal IN

Veri arayüzü

Bağlantı türü

USB konnektörlü kablo

Kablo uzunluğu

1.800 mm

Kablo rengi


siyah

Konnektör tipi

USB 2.0 Standart-A


Pin Pin tahsisi

1	V+
2	VERİ-
3	D+ - veri
4	GND



Diyagramlar

Okunan alan



Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	turuncu, yanıp sönüyor	Başlatma
	turuncu, sürekli ışık	Okuma kapısı açık
	yeşil, sürekli ışık	Okuma başarılı
	kırmızı, sürekli ışık	Okuma sonucu yok

Uyarılar

 Kullanım amacına dikkat edin!	
	- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir. - Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Devreye alma/teşhis

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50128204	MA-CR	Modül	Tanım: Laboratuvar ve test amaçları için adaptör iletken plaka Arayüz türü: RS 232

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.