

Teknik veri sayfası

Sinyal kolonu

Ürün no.: 50149102


TL305-5MC-BZ-IOL-M12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	TL 305-IOL
İçeriği	1x kauçuk düz conta 1x M30 somun
Sinyal verme türü	optik ve akustik

Optik veriler

Işık şiddeti ayarlanabilir	%10 ... 100, IO-Link üzerinden
----------------------------	--------------------------------

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks.	305 mA

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	3 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama girişleri

Tür	Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min.	8 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks.	5 V
Voltaj türü	DC

Dijital anahtarlama girişi 1
İşlev

Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 1

Dijital anahtarlama girişi 2
İşlev

Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 2

Dijital anahtarlama girişi 3
İşlev

Harici tetikleme modu: 8 renk pre seti
Tetikleme 3

Arayüz

Tür	IO-Link
IO-Link İşlev	dört işletim modu, renk ve buzzer konfigürasyonu
COM modu	COM2
Min. periyot süresi	COM2 = 5 ms
Çerçeve tipi	TYPE_2_V
Teknik özellik	V1.1
Cihaz kimliği	5021
SIO modu desteği	Evet

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi IO-Link Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi (Harici tetikleme modu) Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Silindirik
Ölçü (Ø x U)	50,6 mm x 278 mm
Vida dişi büyüklüğü	M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum oksitlenmiş
Aydınlatma yüzeyi malzemesi	Plastik, Polikarbon
Net ağırlık	390 g
Gövde rengi	gri
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Bilye modülü	5 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi	Sürekli ışık, sinyal ışığı ve flaş ışık
Işınlama açısı	360°
Modül sırası (artan)	IO-Link üzerinden kullanıcı tanımlı: RGB renk aralığı, Fabrika ayarları: Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz, Turuncu, Pembe

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	0 ... 50 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 20
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	UL

Akustik veriler


Ses türü	Sürekli ses, aralıklı yavaş (1 Hz), aralıklı hızlı (2,5 Hz)
Ses basıncı	80 dB
Ton sayısı	3 Adet

Teknik veriler

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi IO-Link Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi (Harici tetikleme modu) Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+	kahverengi
2	Tetikleme 1	beyaz
3	-	Mavi
4	Tetikleme 3 ve IO-Link	siyah
5	Tetikleme 2	gri



Diyagramlar

External Trigger Mode: Activation of the eight pre-sets via the three trigger inputs

Trigger Inputs			Pre-Sets	Factory Settings											
				TL305-5MC					TL305-5MC-BZ						
1	2	3		Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4	Seg. 5	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 4	Seg. 5	Buzzer	
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
1	0	0	2	--	--	--	--	Red	--	--	--	--	Red		
0	1	0	3	--	--	Green	--	--	--	--	Green	--	--		
1	1	0	4	--	--	--	Yellow	--	--	--	--	Yellow	--		
0	0	1	5	--	Blue	--	--	--	--	Blue	--	--	--		
1	0	1	6	White	--	--	--	--	White	--	--	--	--		
0	1	1	7	--	--	--	--	Red (slowly flashing)	--	--	--	--	Red (slowly flashing)	Buzzer (1 Hz)	
1	1	1	8	--	--	--	--	Red (rapidly flashing)	--	--	--	--	Red (rapidly flashing)	Buzzer (2.5 Hz)	

All trigger inputs have a delay of ~50 ms. Pre-sets can be defined via IO-Link.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link Master	Akım tüketimi, maks.: 11.000 mA Arayüz: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti, PROFINET Bağlantılar: 12 Adet Sensör bağlantıları: 8 Adet Koruma sınıfı: IP 67, IP 65, IP 69K
	50121098	SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.	Set teşhisi	Besleme gerilimi: DC Arayüz: USB Bağlantılar: 2 Adet Koruma sınıfı: IP 20

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50133298	KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Montaj

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50149110	TL305-AC.EP.100	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: Silindirik Versiyon: Uzatma borusu Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir
50149111	TL305-AC.MB1	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: L biçiminde Versiyon: Açık L biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir
50149109	TL305-AC.MF.65	Sinyal kolon elemanı	Yapı şekli: Silindirik Versiyon: Montaj ayağı Montaj braket, tesis tarafı: vidalanabilir

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.