

## Technisch gegevensblad Kunststofvezelkabel reflex­taster

Art.-nr.: 50117729

KF-ET-20MLS-20

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Meer informatie
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Serie             | KF                    |
| Werkingsprincipe  | Tast-principe         |
| Toepassingsgebied | Algemene toepassingen |

### Speciale uitvoering

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Speciale uitvoering | Gebiedsdetectie |
|---------------------|-----------------|

### Optische gegevens

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lichtstraaluitgang       | aan de voorzijde                                    |
| Vezelkern                | Gemengde vezelplaatsing<br>Kern met meerdere vezels |
| Materiaal vezelkern      | Kunststof                                           |
| actieve vezeldoorsnede   | 0,265 mm x 16 St.                                   |
| Rækkevidde med LV461     | 0 ... 70 mm                                         |
| Rækkevidde med LV462     | 0 ... 120 mm                                        |
| Rækkevidde med LV463     | 0 ... 210 mm                                        |
| Rækkevidde med LV463.XV  | 0 ... 315 mm                                        |
| Rækkevidde med LV463.XR  | 0 ... 380 mm                                        |
| Rækkevidde med LV463L.XR | 0 ... 570 mm                                        |

### Meetgegevens

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Minimale objectdiameter | 1 mm |
|-------------------------|------|

### Mechanische gegevens

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Bouwvorm                               | hoekig                   |
| Buitendiameter                         | 2,2 mm                   |
| Nettogewicht                           | 34 g                     |
| Materiaal kop                          | Metaal                   |
| Type                                   | Kunststofvezelkabel (KF) |
| Vezellengte                            | 2.000 mm                 |
| Bredde på lysfelt                      | 11 mm                    |
| Materiaal vezelmantel                  | PE                       |
| Bevestiging van de tastkop             | 3 x M3                   |
| kleinste buigradius (bewegend)         | R25                      |
| Legging                                | standaard                |
| Demping bij $\lambda = 650 \text{ nm}$ | 210 dB/km                |

### Omgevingsgegevens


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -55 ... 70 °C |
|------------------------------|---------------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4       | 27270905 |
| ECLASS 8.0         | 27270905 |
| ECLASS 9.0         | 27270905 |
| ECLASS 10.0        | 27270905 |
| ECLASS 11.0        | 27273606 |
| ECLASS 12.0        | 27273606 |
| ECLASS 13.0        | 27273606 |
| ECLASS 14.0        | 27273606 |
| ECLASS 15.0        | 27273606 |
| ECLASS 16.0        | 27273606 |
| ETIM 5.0           | EC002651 |
| ETIM 6.0           | EC002651 |
| ETIM 7.0           | EC002651 |
| ETIM 8.0           | EC002651 |
| ETIM 9.0           | EC002651 |
| ETIM 10.0          | EC002651 |
| UNSPSC 26.08       | 41112103 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



A 0,265 mm x 16 st. zender  
0,265 mm x 16 st. ontvangers

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

## Meer informatie

- Geschikte producten voor het gebruik van deze lichtgeleider zijn de glasvezellichtversterkers LV461, LV462B, evenals LV463, LV463.XV en LV463.XR.
- Het maximale bereik wordt beperkt door de lengte van de glasvezelkabels.
- Bereik gemeten op een wit object (90% reflectie) met de volgende instellingen op de glasvezelversterker:
  - max. reactietijd
  - max. versterking
  - min. schakeldrempel

## Toebehoren

### Algemeen

|                                                                                    | Art.-nr.    | Benaming     | Artikel                | Beschrijving                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135984    | KF-PT-SS-619 | Beschermende behuizing | Type artikel: Beschermingsslang voor de mechanische bescherming van kunststof-lichtgeleiders<br>Geschikt voor: Kunststoflichtgeleiders<br>Buitendiameter: 4,6 mm<br>Binnendiameter: 3 mm<br>Materiaal: RVS |
|  | 50117785 ** | KLC-4530     | Gereedschap            | Type: Snijgereedschap                                                                                                                                                                                      |

\*\* Bij levering inbegrepen

### Opmerking



- ⚠ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.