

Original-Betriebsanleitung

# MLC 510 AS-i Sicherheits-Lichtvorhänge



© 2024

Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1 73277 Owen / Germany

Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199

www.leuze.com info@leuze.com



1	Zu o	liesem Dokument	5
	1.1	Verwendete Darstellungsmittel	5
	1.2	Checklisten	6
2	Sich	erheit	7
	2.1 2.1.1 2.1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung	7
	2.2	Notwendige Befähigungen	8
	2.3	Verantwortung für die Sicherheit	9
	2.4	Haftungsausschluss	g
3	Gera	itebeschreibung	. 10
	3.1	Geräteübersicht der MLC Familie	
	3.2 3.2.1	Anschlusstechnik	
	3.3 3.3.1 3.3.2	Anzeigeelemente	12
4	Fun	ktionen	. 14
5	Арр	likationen	. 15
	5.1	Gefahrstellensicherung	15
	5.2	Zugangssicherung	16
	5.3	Gefahrbereichssicherung	16
6	Mon	tage	. 17
	6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5	Anordnung von Sender und Empfänger Berechnung des Sicherheitsabstands S Berechnung des Sicherheitsabstands bei orthogonal zur Annäherungsrichtung wirkend Schutzfeldern Berechnung des Sicherheitsabstands S bei Annäherung parallel zum Schutzfeld Mindestabstand zu reflektierenden Flächen	17 17 den 18 23
	6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6		26 27 27 28
	6.3 6.3.1 6.3.2	Zubehör montieren	29
7	Elek	trischer Anschluss	. 32
	7.1 7.1.1 7.1.2	Steckerbelegung Sender und Empfänger Sender MLC 500/A Empfänger MLC 510/A	32
	7.2	AS-i Signalzuordnung	33



In Betrieb nehmen	34				
8.1 Einschalten	34				
8.2 Sensor ausrichten	34				
8.3 Ausrichten von Umlenkspiegeln mit der Laserausrichthilfe	35				
Prüfen	36				
9.2 Regelmäßig durch befähigte Personen	38				
Pflegen	40				
Fehler beheben					
11.1 Was tun im Fehlerfall?	41				
11.2 Betriebsanzeigen der Leuchtdioden	41				
Entsorgen	43				
Service und Support	44				
Technische Daten	45				
14.1 Allgemeine Daten	45				
14.2 Elektromagnetische Verträglichkeit	46				
14.3 Maße, Gewichte, Ansprechzeiten	47				
14.4 Maßzeichnungen Zubehör	49				
Bestellhinweise und Zubehör	51				
EG-Konformitätserklärung	56				
	8.2 Sensor ausrichten 8.3 Ausrichten von Umlenkspiegeln mit der Laserausrichthilfe  Prüfen  9.1 Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikation 9.1.1 Checkliste für Integrator – Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikationen 9.2 Regelmäßig durch befähigte Personen 9.3 Regelmäßig durch Bediener 9.3.1 Checkliste – Regelmäßig durch Bediener  Pflegen  Fehler beheben  11.1 Was tun im Fehlerfall? 11.2 Betriebsanzeigen der Leuchtdioden  Entsorgen  Service und Support  Technische Daten  14.1 Allgemeine Daten  14.2 Elektromagnetische Verträglichkeit  14.3 Maße, Gewichte, Ansprechzeiten				



# 1 Zu diesem Dokument

# 1.1 Verwendete Darstellungsmittel

Tabelle 1.1: Warnsymbole und Signalwörter

<u>^</u>	Symbol bei Gefahren für Personen
0	Symbol bei möglichen Sachschäden
HINWEIS	Signalwort für Sachschaden
	Gibt Gefahren an, durch die Sachschaden entstehen kann, wenn Sie die Maßnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.
VORSICHT	Signalwort für leichte Verletzungen
	Gibt Gefahren an, die leichte Verletzungen verursachen können, wenn Sie die Maßnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.
WARNUNG	Signalwort für schwere Verletzungen
	Gibt Gefahren an, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können, wenn Sie die Maßnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.
GEFAHR	Signalwort für Lebensgefahr
	Gibt Gefahren an, bei denen schwere oder tödliche Verletzungen unmittelbar bevorstehen, wenn Sie die Maßnahmen zur Gefahrvermeidung nicht befolgen.

Tabelle 1.2: Weitere Symbole

1	Symbol für Tipps Texte mit diesem Symbol geben Ihnen weiterführende Informationen.
₩	Symbol für Handlungsschritte Texte mit diesem Symbol leiten Sie zu Handlungen an.
⇔	Symbol für Handlungsergebnisse Texte mit diesem Symbol beschreiben das Ergebnis der vorangehenden Handlung.

Tabelle 1.3: Begriffe und Abkürzungen

Ansprechzeit	Die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung ist die maximale Zeit zwischen dem Auftreten des Ereignisses, das zum Ansprechen des Sicherheits-Sensors führt, und der Bereitstellung des Abschaltsignals an der Schnittstelle der Schutzeinrichtung (z. B. AUS-Zustand des OSSD-Paars).
AOPD	Aktive opto-elektronische Schutzeinrichtung
	(Active Opto-electronic Protective Device)
AS-i	Aktor-Sensor-Schnittstelle
	(Actuator-Sensor-Interface)
BWS	Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
LED	Leuchtdiode, Anzeigeelement in Sender und Empfänger
MLC	Kurzbezeichnung für den Sicherheits-Sensor, bestehend aus Sender und Empfänger
MTTF <sub>d</sub>	Mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall
	(Mean Time To dangerous Failure)



6

OSSD	Sicherheits-Schaltausgang
	(Output Signal Switching Device)
PFH <sub>d</sub>	Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde
	(Probability of dangerous Failure per Hour)
PL	Performance Level
Scan	Ein Abtastzyklus des Schutzfelds vom ersten bis zum letzten Strahl
Sicherheits-Sensor	System bestehend aus Sender und Empfänger
SIL	Safety Integrity Level
Zustand	EIN: Gerät intakt, OSSD eingeschaltet
	AUS: Gerät intakt, OSSD ausgeschaltet
	Verriegelung: Gerät, Anschluss oder Ansteuerung / Bedienung fehlerhaft, OSSD ausgeschaltet (lock-out)

# 1.2 Checklisten

Die Checklisten (siehe Kapitel 9 "Prüfen") gelten als Referenz für den Maschinenhersteller oder Ausrüster. Sie ersetzen weder die Prüfung der gesamten Maschine oder Anlage vor der ersten Inbetriebnahme noch deren regelmäßige Prüfungen durch Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen"). Die Checklisten enthalten Mindestprüfanforderungen. Abhängig von der Applikation können weitere Prüfungen erforderlich sein.



### 2 Sicherheit

siehe Kapitel 14.1 "Allgemeine Daten"

Für Montage, Betrieb und Prüfungen müssen dieses Dokument sowie alle zutreffenden nationalen und internationalen Normen, Vorschriften, Regeln und Richtlinien beachtet werden. Relevante und mitgelieferte Dokumente müssen beachtet, ausgedruckt und an betroffene Personen weitergeben werden.

Use Lesen und beachten Sie vor der Arbeit mit dem Sicherheits-Sensor die für Ihre Tätigkeit zutreffenden Dokumente vollständig.

Insbesondere folgende nationale und internationale Rechtsvorschriften gelten für Inbetriebnahme, technische Überprüfungen und Umgang mit Sicherheits-Sensoren:

- · Richtlinie 2006/42/EG
- Richtlinie 2014/35/EU
- Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie 89/655/EWG mit Ergänzung 95/63 EG
- · OSHA 1910 Subpart O
- · Sicherheitsvorschriften
- · Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsregeln
- · Betriebssicherheitsverordnung und Arbeitsschutzgesetz
- · Produktsicherheitsgesetz (ProdSG und 9. ProdSV)

### **HINWEIS**



Für sicherheitstechnische Auskünfte stehen auch die örtlichen Behörden zur Verfügung (z. B. Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft, Arbeitsinspektorat, OSHA).

# 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung



### **WARNUNG**



### Schwere Verletzungen durch laufende Maschine!

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheits-Sensor korrekt angeschlossen ist und die Schutzfunktion der Schutzeinrichtung gewährleistet ist.
- Stellen Sie sicher, dass bei allen Umbauten, Wartungsarbeiten und Prüfungen die Anlage sicher stillgesetzt und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

### 2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Sicherheits-Sensor darf nur verwendet werden, nachdem er gemäß der jeweils gültigen Anleitungen, den einschlägigen Regeln, Normen und Vorschriften zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ausgewählt und von einer dazu befähigten Person an der Maschine montiert, angeschlossen, in Betrieb genommen und geprüft wurde (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen"). Die Geräte sind ausschließlich für den Betrieb in Innenräumen ausgelegt.
- Bei der Auswahl des Sicherheits-Sensors ist zu beachten, dass seine sicherheitstechnische Leistungsfähigkeit größer oder gleich dem in der Risikobeurteilung ermittelten erforderlichen Performance Level PL, ist (siehe Kapitel 14.1 "Allgemeine Daten").
- Der Sicherheits-Sensor dient dem Schutz von Personen oder Körperteilen an Gefahrstellen, Gefahrbereichen oder Zugängen von Maschinen und Anlagen.
- Der Sicherheits-Sensor erkennt in der Funktion *Zugangssicherung* Personen nur beim Betreten des Gefahrbereichs und nicht, ob sich Personen im Gefahrbereich befinden. Deshalb ist in diesem Fall eine Anlauf-/Wiederanlaufsperre oder ein geeigneter Hintertretschutz in der Sicherheitskette unerlässlich.
- Zulässige maximale Annäherungsgeschwindigkeiten (siehe ISO 13855):
  - 1,6 m/s bei Zugangssicherungen
  - · 2,0 m/s bei Absicherungen von Gefahrstellen



- Der Sicherheits-Sensor darf baulich nicht verändert werden. Durch Veränderungen des Sicherheits-Sensors ist die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet. Bei Veränderungen am Sicherheits-Sensor verfallen außerdem alle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller des Sicherheits-Sensors.
- Die unsachgemäße Reparatur der Schutzeinrichtung kann zum Verlust der Schutzfunktion führen. Führen Sie keine Reparaturarbeiten an den Gerätekomponenten durch.
- Die korrekte Einbindung und Anbringung des Sicherheits-Sensors muss regelmäßig durch dazu befähigte Personen geprüft werden (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen").
- Der Sicherheits-Sensor muss nach maximal 20 Jahren ausgetauscht werden. Reparaturen oder Austausch von Verschleißteilen verlängern die Gebrauchsdauer nicht.

### 2.1.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Eine andere als die unter "Bestimmungsgemäße Verwendung" festgelegte oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Der Sicherheits-Sensor eignet sich grundsätzlich **nicht** als Schutzeinrichtung für den Einsatz in folgenden Fällen:

- Gefahr durch Herausschleudern von Gegenständen oder dem Herausspritzen von heißen oder gefährlichen Flüssigkeiten aus dem Gefahrbereich
- Anwendungen in explosiver oder leicht entflammbarer Atmosphäre

# 2.2 Notwendige Befähigungen

Der Sicherheits-Sensor darf nur von für die jeweilige Tätigkeit geeigneten Personen projektiert, konfiguriert, montiert, angeschlossen, in Betrieb genommen, instandgehalten und in seiner Applikation geprüft werden. Generelle Voraussetzungen für dazu geeignete Personen:

- · Sie verfügen über eine geeignete technische Ausbildung.
- Sie kennen die jeweils relevanten Teile der Betriebsanleitung zum Sicherheits-Sensor und der Betriebsanleitung zur Maschine.

Tätigkeitsspezifische Mindestanforderungen für befähigte Personen:

# **Projektierung und Konfiguration**

Fachkenntnisse und Erfahrungen bei Auswahl und Anwendung von Schutzeinrichtungen an Maschinen sowie bei der Anwendung von technischen Regeln und den lokal gültigen Vorschriften zu Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik.

Fachkenntnisse in der Programmierung sicherheitsgerichteter Steuerungen SRASW nach EN ISO 13849-1.

### Montage

Fachkenntnisse und Erfahrungen, die zur sicheren und korrekten Anbringung und Ausrichtung des Sicherheits-Sensors, bezogen auf die jeweilige Maschine, benötigt werden.

#### **Elektro-Installation**

Fachkenntnisse und Erfahrungen, die für den sicheren und korrekten elektrischen Anschluss sowie die sichere Einbindung des Sicherheits-Sensors in das sicherheitsbezogene Steuerungssystem benötigt werden.

#### **Bedienung und Wartung**

Fachkenntnisse und Erfahrungen, die nach Einweisung durch den Verantwortlichen zur regelmäßigen Prüfung und zur Reinigung des Sicherheits-Sensors erforderlich sind.

## Instandhaltung

Fachkenntnisse und Erfahrungen in der Montage, der Elektro-Installation und der Bedienung und Wartung des Sicherheits-Sensors entsprechend den oben aufgeführten Anforderungen.



### Inbetriebnahme und Prüfung

- Erfahrungen und Fachkenntnisse zu Regeln und Vorschriften von Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Sicherheitstechnik, die nötig sind, um die Sicherheit der Maschine und der Anwendung des Sicherheits-Sensors beurteilen zu können inklusive der dazu benötigten messtechnischen Ausrüstung.
- Zusätzlich wird zeitnah eine Tätigkeit im Umfeld des Prüfungsgegenstandes ausgeübt und der Kenntnisstand der Person wird durch kontinuierliche Weiterbildung auf dem Stand der Technik gehalten - Befähigte Person im Sinne der deutschen Betriebssicherheitsverordnung bzw. anderer nationaler gesetzlicher Bestimmungen.

# 2.3 Verantwortung für die Sicherheit

Hersteller und Betreiber der Maschine müssen dafür sorgen, dass Maschine und implementierter Sicherheits-Sensor ordnungsgemäß funktionieren und dass alle betroffenen Personen ausreichend informiert und ausgebildet werden.

Art und Inhalt aller weitergegebenen Informationen dürfen nicht zu sicherheitsbedenklichen Handlungen von Anwendern führen.

Der Hersteller der Maschine ist verantwortlich für Folgendes:

- · Sichere Konstruktion der Maschine und Hinweis auf etwaige Restrisiken
- Sichere Implementierung des Sicherheits-Sensors, nachgewiesen durch die Erstprüfung durch eine dazu befähigte Person (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen")
- · Weitergabe aller relevanten Informationen an den Betreiber
- Befolgung aller Vorschriften und Richtlinien zur sicheren Inbetriebnahme der Maschine

Der Betreiber der Maschine ist verantwortlich für Folgendes:

- · Unterweisung des Bedieners
- · Aufrechterhaltung des sicheren Betriebs der Maschine
- · Befolgung aller Vorschriften und Richtlinien zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Regelmäßige Prüfung durch eine dazu befähigte Person (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen")

### 2.4 Haftungsausschluss

Die Leuze electronic GmbH + Co. KG haftet nicht in folgenden Fällen:

- Sicherheits-Sensor wird nicht bestimmungsgemäß verwendet.
- · Sicherheitshinweise werden nicht eingehalten.
- Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen werden nicht berücksichtigt.
- · Montage und elektrischer Anschluss werden nicht sachkundig durchgeführt.
- Einwandfreie Funktion wird nicht geprüft (siehe Kapitel 9 "Prüfen").
- · Veränderungen (z. B. baulich) am Sicherheits-Sensor werden vorgenommen.



# 3 Gerätebeschreibung

Die Sicherheits-Sensoren der Baureihe MLC 500 sind aktive opto-elektronische Schutzeinrichtungen. Sie entsprechen folgenden Normen und Standards:

	MLC 500
Typ nach EN IEC 61496	4
Kategorie nach EN ISO 13849	4
Performance Level (PL) nach EN ISO 13849-1:2015	е
Safety Integrity Level (SIL) nach IEC 61508 bzw. SILCL nach EN IEC 62061	3

Der Sicherheits-Sensor besteht aus einem Sender und einem Empfänger (siehe Kapitel 3.1 "Geräteübersicht der MLC Familie"). Er ist geschützt gegen Überspannung und Überstrom gemäß IEC 60204-1 (Schutzklasse 3). Der Sicherheits-Sensor wird von Umgebungslicht (z. B. Schweißfunken, Warnlichter) nicht gefahrbringend beeinflusst.

### 3.1 Geräteübersicht der MLC Familie

Die Baureihe zeichnet sich durch vier verschiedene Empfänger-Klassen (Basic, Standard, Extended, SPG) mit bestimmten Merkmalen und Funktionen (siehe nachfolgende Tabelle) aus.

Tabelle 3.1: Gerätevarianten in der Baureihe mit spezifischen Merkmalen und Funktionen

Geräteart	Sender				Empf	änger			
Funktions- paket				Ва	sic	Stan- dard	Exten- ded	SPG	SPG-RR
Variante	MLC 500 MLC 501	MLC 500/A	MLC 502	MLC 510 MLC 511	MLC 510/A	MLC 520	MLC 530	MLC 530 SPG	MLC 535 SPG-RR
OSSDs (2x)								•	
AS-i									
Umschal- tung Über- tragungska- nal	•		•	•		•	•	•	•
LED-Anzei- ge	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7-Segment- Anzeige						•	•	•	•
Automati- scher An- lauf/Wieder- anlauf				•		•	•		
RES						•	•	•	•
EDM						•			
Verkettung									
Ausblen- dung							•	•	
Muting							•		
SPG								•	•
Mehrfach Scan								•	•

Geräteart	Sender			Empfänger					
Funktions- paket			Ва	sic	Stan- dard	Exten- ded	SPG	SPG-RR	
Variante	MLC 500 MLC 501	MLC 500/A	MLC 502	MLC 510 MLC 511	MLC 510/A	MLC 520	MLC 530	MLC 530 SPG	MLC 535 SPG-RR
Reichwei- tenreduzie- rung	•		•						
Testeingang			•						

### Schutzfeld-Eigenschaften

Der Strahlabstand und die Strahlanzahl sind abhängig von der Auflösung und der Schutzfeldhöhe.

### **HINWEIS**



Abhängig von der Auflösung kann die effektive Schutzfeldhöhe größer sein als der gelb umhauste, optisch aktive Bereich des Sicherheits-Sensors (siehe Kapitel 3.1 "Geräteübersicht der MLC Familie" und siehe Kapitel 14.1 "Allgemeine Daten").


### Gerätesynchronisation

Die Synchronisation von Empfänger und Sender zum Aufbau eines funktionierenden Schutzfelds erfolgt optisch, d. h. kabellos, über zwei speziell kodierte Synchronisationsstrahlen. Ein Zyklus (d. h. ein Durchlauf vom ersten bis zum letzten Strahl) wird als Scan bezeichnet. Die Dauer eines Scans bestimmt die Länge der Ansprechzeit und wirkt sich auf die Berechnung des Sicherheitsabstands aus (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S").

### **HINWEIS**



Zur korrekten Synchronisation und Funktion des Sicherheits-Sensors muss beim Synchronisieren und im Betrieb mindestens einer der beiden Synchronisationsstrahlen frei sein.



- a optisch aktiver Bereich, gelb umhaust
- b Synchronisationsstrahlen

Bild 3.1: Sender-Empfänger-System

### **QR-Code**

Auf dem Sicherheits-Sensor befindet sich ein QR-Code sowie die Angabe der zugehörigen Webadresse.



Unter der Webadresse finden Sie Geräteinformationen und Fehlermeldungen nach dem Scannen des QR-Codes mit einem mobilen Endgerät bzw. nach der Eingabe der Webadresse.

Bei der Nutzung von mobilen Endgeräten können Mobilfunkkosten entstehen.



www.mobile.leuze.com/mlc/

Bild 3.2: QR-Code mit zugehöriger Webadresse (URL) am Sicherheits-Sensor

### 3.2 Anschlusstechnik

Sender und Empfänger verfügen über M12-Rundstecker als Interface zur Maschinensteuerung mit folgender Anzahl Pins:

Gerätevariante	Geräteart	Gerätestecker
MLC 500/A	Sender AS-i	5-polig
MLC 510/A	Empfänger Basic AS-i	5-polig

### 3.2.1 AS-i Parameter-Port


Der Parameter-Port kann nur vom Bus-Master angesprochen werden. Der Empfänger MLC 510/A liefert die AS-i Safety at Work spezifische Code-Folge, die der AS-i Sicherheitsmonitor einlernt und permanent überwacht. Darüber hinaus hat der Busmaster die Möglichkeit, über den Parameter-Port das Störsignal zu lesen.

# 3.3 Anzeigeelemente

Die Anzeigeelemente der Sicherheits-Sensoren erleichtern Ihnen die Inbetriebnahme und die Fehleranalyse.

# 3.3.1 Betriebsanzeigen am Sender MLC 500/A

Am Sender befinden sich in der Anschlusskappe zwei Leuchtdioden zur Funktionsanzeige:



- 1 LED1, grün/rot
- 2 LED2, keine Funktion

Bild 3.3: Anzeigen am Sender MLC 500/A




Tabelle 3.2: Bedeutung der Leuchtdioden am Sender

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
1	grün/rot	AUS	Gerät ausgeschaltet
		rot	Gerätefehler
		grün	Normalbetrieb

# 3.3.2 Betriebsanzeigen am Empfänger MLC 510/A

Am Empfänger befinden sich zwei Leuchtdioden zur Anzeige des Betriebszustands:



- 1 LED1, rot/grün
- 2 LED2, rot/gelb/grün
- 3 Zustand/Fehler
- 4 AS-i

Bild 3.4: Anzeigen am Empfänger MLC 510/A

Tabelle 3.3: Bedeutung der Leuchtdioden am Empfänger

LED	Farbe	Zustand	Beschreibung
1	rot/grün	AUS	Gerät ausgeschaltet
		rot	Schutzfeld unterbrochen
		rot langsam blinkend (ca. 1 Hz)	externer Fehler
		rot schnell blinkend (ca. 10 Hz)	interner Fehler
		grün langsam blinkend (ca. 1 Hz)	Schutzfeld frei, Schwachsignal
		grün	Schutzfeld frei
2	rot/gelb/grün	rot	AS-i Slave kommuniziert nicht mit AS-i Master
		EIN	OSSD aus, Übertragungskanal C2
		grün	AS-i Slave kommuniziert mit AS-i Master
		gelb blinkend	AS-i Slave hat ungültige Adresse 0
		rot blinkend	AS-i Slave Gerätefehler oder AS-i Anschluss defekt
		rot und grün, abwechselnd blinkend	Peripheriefehler
		AUS	keine Spannung

Funktionen

# 4 Funktionen

Eine Übersicht über Merkmale und Funktionen des Sicherheits-Sensors finden Sie im Kapitel "Gerätebeschreibung" (siehe Kapitel 3.1 "Geräteübersicht der MLC Familie").

Applikationen

# 5 Applikationen

Der Sicherheits-Sensor erzeugt ausschließlich rechteckförmige Schutzfelder.

# 5.1 Gefahrstellensicherung

Die Gefahrstellensicherung für den Hand- und Fingerschutz ist in der Regel die häufigste Anwendung dieses Sicherheits-Sensors. Nach EN ISO 13855 sind hierbei Auflösungen von 14 bis 40 mm sinnvoll. Daraus ergibt sich u. a. der notwendige Sicherheitsabstand (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S").



Bild 5.1: Gefahrstellensicherungen schützen beim Eingriff in den Gefahrenbereich, z. B. bei einem Kartonierer oder an Abfüllanlagen



Bild 5.2: Gefahrstellensicherungen schützen beim Eingriff in den Gefahrenbereich, z. B. bei einer Pick & Place Roboterapplikation

# 5.2 Zugangssicherung

Sicherheits-Sensoren bis 90 mm Auflösung werden als Zugangssicherung zu Gefahrbereichen eingesetzt. Sie erkennen Personen nur beim Betreten des Gefahrbereichs und nicht Teile einer Person oder ob sich eine Person im Gefahrbereich aufhält.




Bild 5.3: Zugangssicherung an einer Transferstraße

# 5.3 Gefahrbereichssicherung

Sicherheits-Lichtvorhänge können in horizontaler Anordnung für die Gefahrbereichssicherung eingesetzt werden - entweder als Stand-alone Gerät für die Anwesenheitsüberwachung oder als Hintertretschutz für die Anwesenheitsüberwachung z. B. in Verbindung mit einem vertikal angeordneten Sicherheits-Sensor. Je nach Montagehöhe werden hier Auflösungen mit 40 oder 90 mm verwendet (Linkziel Bestellhinweise und Zubehör).



Bild 5.4: Gefahrbereichssicherung an einem Roboter

# 6 Montage

# $\bigwedge$

### **WARNUNG**



# Schwere Unfälle durch unsachgemäße Montage!

Die Schutzfunktion des Sicherheits-Sensors ist nur dann gewährleistet, wenn er für den vorgesehenen Anwendungsbereich geeignet und fachgerecht montiert ist.

- Lassen Sie den Sicherheits-Sensor nur von Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") montieren.
- Halten Sie notwendige Sicherheitsabstände ein (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S").
- ➡ Beachten Sie, dass Hintertreten, Unterkriechen und Übersteigen der Schutzeinrichtung sicher ausgeschlossen ist und Unter-/Über- und Umgreifen im Sicherheitsabstand ggf. durch den Zuschlag C<sub>RO</sub> entsprechend ISO 13855 berücksichtigt sind.
- Ergreifen Sie Maßnahmen die verhindern, dass der Sicherheits-Sensor dazu verwendet werden kann, Zugang zum Gefährdungsbereich zu erlangen, z. B. durch Betreten oder Klettern.
- Beachten Sie relevante Normen, Vorschriften und diese Anleitung.
- Reinigen Sie Sender und Empfänger regelmäßig: Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 14 "Technische Daten"), Pflege (siehe Kapitel 10 "Pflegen").
- Prüfen Sie nach der Montage die einwandfreie Funktion des Sicherheits-Sensors.

# 6.1 Anordnung von Sender und Empfänger

Optische Schutzeinrichtungen erfüllen ihre Schutzwirkung nur, wenn sie mit ausreichendem Sicherheitsabstand montiert werden. Dabei müssen alle Verzögerungszeiten beachtet werden, u. a. die Ansprechzeiten des Sicherheits-Sensors und Steuerelemente sowie die Nachlaufzeit der Maschine.

Folgende Normen geben Berechnungsformeln vor:

- IEC 61496-2, "Aktive opto-elektronische Schutzeinrichtungen": Abstand der reflektierenden Flächen/ Umlenkspiegel
- ISO 13855, "Sicherheit von Maschinen Anordnung von Schutzeinrichtungen in Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen": Anbausituation und Sicherheitsabstände

### **HINWEIS**



Nach ISO 13855 sind beim vertikalen Schutzfeld Strahlen über 300 mm unterkriechbar, Strahlen unter 900 mm übersteigbar. Beim horizontalen Schutzfeld muss durch einen geeigneten Einbau bzw. durch Abdeckungen u. dgl. ein Aufsteigen auf den Sicherheits-Sensor verhindert werden.

### 6.1.1 Berechnung des Sicherheitsabstands S

Allgemeine Formel zur Berechnung des Sicherheitsabstands S einer optoelektronischen Schutzeinrichtung gemäß ISO 13855

$$S = K \cdot T + C$$

S [mm] = Sicherheitsabstand

K [mm/s] = Annäherungsgeschwindigkeit

T [s] = Gesamtzeit der Verzögerung, Summe aus  $(t_a + t_i + t_m)$ 

t<sub>a</sub> [s] = Ansprechzeit der Schutzeinrichtung

t<sub>i</sub> [s] = Ansprechzeit des Sicherheits-Schaltgeräts

t<sub>m</sub> [s] = Nachlaufzeit der Maschine

C [mm] = Zuschlag zum Sicherheitsabstand

### **HINWEIS**



Wenn sich bei den regelmäßigen Prüfungen höhere Nachlaufzeiten ergeben, muss zu t<sub>m</sub> ein entsprechender Zuschlag addiert werden.

# 6.1.2 Berechnung des Sicherheitsabstands bei orthogonal zur Annäherungsrichtung wirkenden Schutzfeldern

ISO 13855 unterscheidet bei senkrechten Schutzfeldern zwischen

- S<sub>RT</sub>: Sicherheitsabstand bezüglich Zugriff durch das Schutzfeld
- S<sub>RO</sub>: Sicherheitsabstand bezüglich Zugriff über das Schutzfeld

Beide Werte unterscheiden sich durch die Art der Ermittlung des Zuschlags C:

- C<sub>RT</sub>: aus Berechnungsformel oder als Konstante (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S")
- C<sub>RO</sub>: aus der nachfolgenden Tabelle "Hinüberreichen über das senkrechte Schutzfeld einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (Auszug aus ISO 13855)"

Der jeweils größere der beiden Werte  $S_{RT}$  und  $S_{RO}$  ist zu verwenden.

Berechung des Sicherheitsabstands S<sub>RT</sub> gemäß ISO 13855 bei Zugriff durch das Schutzfeld:

Berechnung des Sicherheitsabstands S<sub>RT</sub> bei Gefahrstellensicherung

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

SRT [mm] Sicherheitsabstand Κ [mm/s] Annäherungsgeschwindigkeit für Gefahrstellensicherungen mit Annäherungsreaktion und Annäherungsrichtung normal zum Schutzfeld (Auflösung 14 bis 40 mm): 2000 mm/s bzw. 1600 mm/ s, wenn  $S_{RT} > 500 \text{ mm}$ Т [s] Gesamtzeit der Verzögerung, Summe aus (t<sub>a</sub> + t<sub>i</sub> + t<sub>m</sub>) Ansprechzeit der Schutzeinrichtung t<sub>a</sub> [s] Ansprechzeit des Sicherheits-Schaltgeräts [s] Nachlaufzeit der Maschine [s] Zuschlag für Gefahrstellensicherungen mit Annäherungsreaktion bei Auflösungen von  $C_{RT}$ [mm] 14 bis 40 mm, d = Auflösung der Schutzeinrichtung  $C_{RT}$  = 8 × (d - 14) mm

### Berechnungsbeispiel

Der Einlegebereich in eine Presse mit einer Nachlaufzeit inkl. Pressen-Sicherheitssteuerung von 190 ms soll mit einem Sicherheits-Lichtvorhang mit 20 mm Auflösung und 1200 mm Schutzfeldhöhe abgesichert werden. Der Sicherheits-Lichtvorhang hat eine Ansprechzeit von 22 ms.

☼ Berechnen Sie den Sicherheitsabstand S<sub>RT</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

K = [mm/s] = 2000

T [s] = (0,022 + 0,190)C<sub>RT</sub> [mm] =  $8 \times (20 - 14)$ 

 $S_{RT}$  [mm] = 2000 mm/s × 0,212 s + 48 mm

 $S_{RT}$  [mm] = 472

S<sub>RT</sub> ist kleiner als 500 mm; deshalb darf die Rechnung **nicht** mit 1600 mm/s wiederholt werden.

### **HINWEIS**



Realisieren Sie den hier notwendigen Hintertretschutz beispielsweise durch Verwendung eines zusätzlichen oder kaskadierten Sicherheits-Sensors zur Bereichssicherung.

### Berechnung des Sicherheitsabstands S<sub>RT</sub> bei Zugangssicherung

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

 $S_{RT}$  [mm] = Sicherheitsabstand

K [mm/s] = Annäherungsgeschwindigkeit für Zugangssicherungen mit Annäherungsrichtung orthogonal

zum Schutzfeld: 2000 mm/s bzw. 1600 mm/s, wenn  $S_{RT} > 500$  mm

T [s] = Gesamtzeit der Verzögerung, Summe aus  $(t_a + t_i + t_m)$ 

t<sub>a</sub> [s] = Ansprechzeit der Schutzeinrichtung

t<sub>i</sub> [s] = Ansprechzeit des Sicherheits-Schaltgeräts

t<sub>m</sub> [s] = Nachlaufzeit der Maschine

 $C_{RT}$  [mm] = Zuschlag für Zugangssicherungen mit Annäherungsreaktion bei Auflösungen von 14 bis 40 mm,

d = Auflösung der Schutzeinrichtung  $C_{RT}$  = 8 × (d - 14) mm. Zuschlag für Zugangssicherungen

bei Auflösungen > 40 mm: C<sub>RT</sub> = 850 mm (Standardwert für die Armlänge)

### Berechnungsbeispiel

Der Zugang zu einem Roboter mit einer Nachlaufzeit von 250 ms soll mit einem Sicherheits-Lichtvorhang mit 90 mm Auflösung und 1500 mm Schutzfeldhöhe abgesichert werden, dessen Ansprechzeit 6 ms beträgt. Der Sicherheits-Lichtvorhang schaltet direkt die Schütze, deren Ansprechzeit in den 250 ms enthalten sind. Ein zusätzliches Interface muss deshalb nicht betrachtet werden.

♥ Berechnen Sie den Sicherheitsabstand S<sub>RT</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

K [mm/s] = 1600

T [s] = (0.006 + 0.250)

 $C_{RT}$  [mm] = 850

 $S_{RT}$  [mm] = 1600 mm/s × 0,256 s + 850 mm

 $S_{RT}$  [mm] = 1260

Dieser Sicherheitsabstand steht in der Applikation nicht zur Verfügung. Deshalb wird erneut mit einem Sicherheits-Lichtvorhang mit 40 mm Auflösung gerechnet (Ansprechzeit = 14 ms):

➡ Berechnen Sie erneut den Sicherheitsabstand S<sub>RT</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S_{RT} = K \cdot T + C_{RT}$$

K [mm/s] = 1600

T [s] = (0,014 + 0,250)C<sub>RT</sub> [mm] =  $8 \times (40 - 14)$ 

 $S_{RT}$  [mm] = 1600 mm/s × 0,264 s + 208 mm

 $S_{RT}$  [mm] = 631

Somit ist der Sicherheits-Lichtvorhang mit der Auflösung von 40 mm für diese Applikation geeignet.

### **HINWEIS**



Bei der Berechnung mit K = 2000 mm/s ergibt sich ein Sicherheitsabstand  $S_{RT}$  von 736 mm. Daher ist die Annahme der Annäherungsgeschwindigkeit K = 1600 mm/s zulässig.

# Berechnung des Sicherheitsabstands $S_{Ro}$ gemäß ISO 13855 bei Zugriff über das Schutzfeld:

# Berechnung des Sicherheitsabstands $S_{\text{Ro}}$ bei Gefahrstellensicherung

$$S_{RO} = K \cdot T + C_{RO}$$

 $S_{RO}$  [mm] = Sicherheitsabstand

K [mm/s] = Annäherungsgeschwindigkeit für Gefahrstellensicherungen mit Annäherungsreaktion und Annä-

herungsrichtung normal zum Schutzfeld (Auflösung 14 bis 40 mm): 2000 mm/s bzw. 1600 mm/

s, wenn S<sub>RO</sub> > 500 mm

T [s] = Gesamtzeit der Verzögerung, Summe aus  $(t_a + t_i + t_m)$ 

t<sub>a</sub> [s] = Ansprechzeit der Schutzeinrichtung


t<sub>i</sub> [s] = Ansprechzeit des Sicherheits-Schaltgeräts

t<sub>m</sub> [s] = Nachlaufzeit der Maschine

C<sub>RO</sub> [mm] = Zusätzlicher Abstand, in dem sich ein Körperteil zur Schutzeinrichtung bewegen kann, bevor die Schutzeinrichtung auslöst: Wert (siehe nachfolgende Tabelle "Hinüberreichen über das

senkrechte Schutzfeld einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (Auszug aus

ISO 13855)").



- 1 Sicherheits-Sensor
- 2 Gefahrbereich
- 3 Boden
- a Höhe der Gefahrstelle
- b Höhe des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors

Bild 6.1: Zuschlag zum Sicherheitsabstand bei Über- und Untergreifen

Tabelle 6.1: Hinüberreichen über das senkrechte Schutzfeld einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (Auszug aus ISO 13855)

Höhe a der Ge-	Höhe b der Schutzfeld-Oberkante der berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung											
	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
le [mm]	Zusätzlicher Abstand C <sub>RO</sub> zum Gefährdungsbereich [mm]											
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	400	400	350	300	300	300	300	300	250	150	100	0
2400	550	550	550	500	450	450	400	400	300	250	100	0
2200	800	750	750	700	650	650	600	550	400	250	0	0
2000	950	950	850	850	800	750	700	550	400	0	0	0
1800	1100	1100	950	950	850	800	750	550	0	0	0	0
1600	1150	1150	1100	1000	900	850	750	450	0	0	0	0
1400	1200	1200	1100	1000	900	850	650	0	0	0	0	0
1200	1200	1200	1100	1000	850	800	0	0	0	0	0	0
1000	1200	1150	1050	950	750	700	0	0	0	0	0	0
800	1150	1050	950	800	500	450	0	0	0	0	0	0
600	1050	950	750	550	0	0	0	0	0	0	0	0
400	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sie können mit der o. a. Tabelle je nach vorgegebenen Werten auf dreierlei Weise arbeiten:

- 1. Gegeben sind:
  - · Höhe a der Gefahrstelle
  - Abstand S der Gefahrstelle zum Sicherheits-Sensor, damit der Zuschlag  $C_{\mbox{\scriptsize RO}}$

Gesucht wird die notwendige Höhe b des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors und damit seine Schutzfeldhöhe.

- 🖔 Suchen Sie in der linken Spalte die Zeile mit der Angabe der Höhe der Gefahrstelle.
- ⇒ Oben im Spaltenkopf steht die geforderte Höhe des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors.
- 2. Gegeben sind:
  - · Höhe a der Gefahrstelle
  - Höhe b des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors

Gesucht wird der notwendige Abstand S des Sicherheits-Sensors zur Gefahrstelle und damit der Zuschlag  $C_{\text{RO}}$ .

- Suchen Sie im Spaltenkopf die Spalte mit der nächst niedrigeren Angabe zur Höhe des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors.
- 🖔 Suchen Sie in dieser Spalte die Zeile mit der nächst höheren Angabe zur Höhe a der Gefahrstelle.
- ⇒ Im Kreuzungspunkt von Zeile und Spalte finden Sie den Zuschlag C<sub>RO.</sub>

- 3. Gegeben sind:
  - Abstand S der Gefahrstelle zum Sicherheits-Sensor und damit der Zuschlag C<sub>RO.</sub>
  - Höhe b des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors

Gesucht wird die zulässige Höhe a der Gefahrstelle.

- Suchen Sie im Spaltenkopf die Spalte mit der nächst niedrigeren Angabe zur Höhe des obersten Strahls des Sicherheits-Sensors.
- ♦ Suchen Sie in dieser Spalte den nächst niedrigeren Wert zum realen Zuschlag C<sub>RO</sub>.
- ⇒ Gehen Sie in dieser Zeile nach links zur linken Spalte: Hier finden Sie die zulässige Höhe der Gefahrstelle.
- Berechnen Sie nun den Sicherheitsabstand S nach der allgemeinen Formel gemäß ISO 13855 (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S").
- $\Rightarrow$  Der jeweils größere der beiden Werte  $S_{\text{RT}}$  bzw.  $S_{\text{RO}}$  ist zu verwenden.

### Berechnungsbeispiel

Der Einlegebereich in eine Presse mit einer Nachlaufzeit von 130 ms soll mit einem Sicherheits-Lichtvorhang mit 20 mm Auflösung und 600 mm Schutzfeldhöhe abgesichert werden. Die Ansprechzeit des Sicherheits-Lichtvorhangs beträgt 12 ms, die Pressen-Sicherheitssteuerung hat eine Ansprechzeit von 40 ms.

Der Sicherheits-Lichtvorhang ist übergreifbar. Die Oberkante des Schutzfelds befindet sich in einer Höhe von 1400 mm, die Gefahrstelle befindet sich in einer Höhe von 1000 mm

Der zusätzliche Abstand C<sub>RO</sub> zur Gefahrstelle beträgt 700 mm (siehe auch Tabelle "Hinüberreichen über das senkrechte Schutzfeld einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (Auszug aus ISO 13855)").

☼ Berechnen Sie den Sicherheitsabstand S<sub>Ro</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S_{RO} = K \cdot T + C_{RO}$$

K [mm/s] = 2000

T [s] = (0.012 + 0.040 + 0.130)

 $C_{RO}$  [mm] = 700

 $S_{RO}$  [mm] = 2000 mm/s × 0,182 s + 700 mm

 $S_{RO}$  [mm] = 1064

 $S_{RO}$  ist größer als 500 mm; deshalb darf die Rechnung mit der Annäherungsgeschwindigkeit 1600 mm/s wiederholt werden:

$$S_{RO} = K \cdot T + C_{RO}$$

K [mm/s] = 1600

T [s] = (0.012 + 0.040 + 0.130)

 $C_{RO}$  [mm = 700

 $S_{RO}$  [mm] = 1600 mm/s × 0,182 s + 700 mm

 $S_{RO}$  [mm] = 992

### **HINWEIS**



Je nach Maschinenkonstruktion ist ein Hintertretschutz, z. B. mit Hilfe eines zweiten horizontal angeordneten Sicherheits-Lichtvorhangs, erforderlich. Besser ist meist die Wahl eines längeren Sicherheits-Lichtvorhangs, der den Zuschlag  $C_{\text{RO}}$  zu 0 macht.

# 6.1.3 Berechnung des Sicherheitsabstands S bei Annäherung parallel zum Schutzfeld

### Berechnung des Sicherheitsabstands S bei Gefahrbereichssicherung

$$S = K \cdot T + C$$

S	[mm]	=	Sicherheitsabstand
K	[mm/s]	=	Annäherungsgeschwindigkeit für Gefahrbereichssicherungen mit Annäherungsrichtung parallel zum Schutzfeld (Auflösungen bis 90 mm): 1600 mm/s
Т	[s]	=	Gesamtzeit der Verzögerung, Summe aus (t <sub>a</sub> + t <sub>i</sub> + t <sub>m</sub> )
$t_a$	[s]	=	Ansprechzeit der Schutzeinrichtung
$t_{i}$	[s]	=	Ansprechzeit des Sicherheits-Schaltgeräts
$t_{m}$	[s]	=	Nachlaufzeit der Maschine
С	[mm]	=	Zuschlag für Gefahrbereichssicherung mit Annäherungsreaktion H = Höhe des Schutzfelds, $H_{min}$ = minimal zulässige Anbauhöhe, aber nie kleiner 0, d = Auflösung der Schutzeinrichtung C = 1200 mm - 0,4 × H; $H_{min}$ = 15 × (d - 50)

### Berechnungsbeispiel

Der Gefahrbereich vor einer Maschine mit einer Stoppzeit von 140 ms soll mit einem horizontalen Sicherheits-Lichtvorhang als Trittmattenersatz möglichst ab Bodenhöhe abgesichert werden. Die Anbauhöhe  $H_{\text{min}}$  darf = 0 sein - der Zuschlag C zum Sicherheitsabstand beträgt dann 1200 mm. Es soll der kürzest mögliche Sicherheits-Sensor verwendet werden; gewählt wird zunächst 1350 mm.

Der Empfänger mit 40 mm Auflösung und 1350 mm Schutzfeldhöhe hat eine Ansprechzeit von 13 ms, ein zusätzliches Relais-Interface eine von 10 ms.

⇔ Berechnen Sie den Sicherheitsabstand S<sub>Ro</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S = K \cdot T + C$$

```
K [mm/s] = 1600

T [s] = (0,140 + 0,013 + 0,010)

C [mm] = 1200

S [mm] = 1600 mm/s × 0,163 s + 1200 mm

S [mm] = 1461
```

Der Sicherheitsabstand von 1350 mm ist nicht ausreichend, 1460 mm sind nötig.

Deshalb wird die Rechnung mit einer Schutzfeldhöhe von 1500 mm wiederholt. Die Ansprechzeit beträgt nun 14 ms.

🔖 Berechnen Sie erneut den Sicherheitsabstand S<sub>Ro</sub> nach der Formel gemäß ISO 13855.

$$S = K \cdot T + C$$

```
K [mm/s = 1600

T [s] = (0,140 + 0,014 + 0,010)

C [mm] = 1200

S [mm] = 1600 mm/s × 0,164 s + 1200 mm

S [mm] = 1463
```

Jetzt ist ein geeigneter Sicherheits-Sensor gefunden; seine Schutzfeldhöhe beträgt 1500 mm.

### 6.1.4 Mindestabstand zu reflektierenden Flächen

# <u>^</u>


### **WARNUNG**



# Schwere Verletzungen durch nicht eingehaltene Mindestabstände zu reflektierenden Flächen!


Reflektierende Flächen können die Strahlen des Senders auf Umwegen zum Empfänger lenken. Eine Unterbrechung des Schutzfelds wird dann nicht erkannt.

- 🕏 Bestimmen Sie den Mindestabstand a (siehe nachfolgendes Bild).
- Stellen Sie sicher, dass alle reflektierenden Flächen den notwendigen Mindestabstand entsprechend IEC 61496-2 zum Schutzfeld haben (siehe nachfolgendes Diagramm "Mindestabstand zu reflektierenden Flächen in Abhängigkeit von der Schutzfeldbreite").
- Uberprüfen Sie vor der Inbetriebnahme und in geeigneten Zeitabständen, dass reflektierende Flächen das Detektionsvermögen des Sicherheits-Sensors nicht beeinträchtigen.



- a erforderlicher Mindestabstand zu reflektierenden Flächen [mm]
- b Schutzfeldbreite [m]
- c reflektierende Fläche

Bild 6.2: Mindestabstand zu reflektierenden Flächen je nach Schutzfeldbreite



- a erforderlicher Mindestabstand zu reflektierenden Flächen [mm]
- b Schutzfeldbreite [m]


Bild 6.3: Mindestabstand zu reflektierenden Flächen in Abhängigkeit von der Schutzfeldbreite

Tabelle 6.2: Formel zur Berechnung des Mindestabstands zu reflektierenden Flächen

Abstand (b) Sender-Empfänger	Berechnung des Mindestabstands (a) zu reflektierenden Flächen
b ≤ 3 m	a [mm] = 131
b > 3 m	a [mm] = tan(2,5°) × 1000 × b [m] = 43,66 × b [m]

# 6.1.5 Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung benachbarter Geräte

Befindet sich ein Empfänger im Strahlengang eines benachbarten Senders, kann es zu einem optischen Übersprechen und somit zu Fehlschaltungen und zum Ausfall der Schutzfunktion kommen.



Sender 1
 Empfänger 1
 Sender 2
 Empfänger 2

Bild 6.4: Optisches Übersprechen benachbarter Sicherheits-Sensoren (Sender 1 beeinflusst Empfänger 2) durch falsche Montage

# **HINWEIS**




Mögliche Beeinträchtigung der Verfügbarkeit durch räumlich nahe beieinander montierte Systeme!

Der Sender des einen Systems kann den Empfänger des anderen Systems beeinflussen.

♥ Verhindern Sie optisches Übersprechen benachbarter Geräte.

- Montieren Sie benachbarte Geräte mit einer Abschirmung dazwischen oder sehen Sie eine Trennwand vor, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern.
- 🔖 Montieren Sie benachbarte Geräte gegenläufig, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern.



# Sicherheits-Sensor montieren

Gehen Sie wie folgt vor:

6.2



- Wählen Sie die Befestigungsart, z. B. Nutensteine (siehe Kapitel 6.2.3 "Befestigung über Nutensteine BT-NC60").
- Halten Sie geeignetes Werkzeug bereit und montieren Sie den Sicherheits-Sensor unter Beachtung der Hinweise zu den Montagestellen (siehe Kapitel 6.2.1 "Geeignete Montagestellen").
- Versehen Sie den montierten Sicherheits-Sensor bzw. die Gerätesäule ggf. mit Sicherheitshinweisaufklebern (im Lieferumfang enthalten).

Nach der Montage können Sie den Sicherheits-Sensor elektrisch anschließen (siehe Kapitel 7 "Elektrischer Anschluss"), in Betrieb nehmen und ausrichten (siehe Kapitel 8 "In Betrieb nehmen") sowie prüfen (siehe Kapitel 9.1 "Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikation").

# 6.2.1 Geeignete Montagestellen

Einsatzgebiet: Montage

Prüfer: Monteur des Sicherheits-Sensors

Tabelle 6.3: Checkliste für die Montagevorbereitung

Prüfen Sie:	ja	nein
Entspricht die Schutzfeldhöhe und -bemaßung den Anforderungen der ISO 13855?		
Ist der Sicherheitsabstand zur Gefahrstelle eingehalten (siehe Kapitel 6.1.1 "Berechnung des Sicherheitsabstands S")?		
Ist der Mindestabstand zu reflektierenden Flächen eingehalten (siehe Kapitel 6.1.4 "Mindestabstand zu reflektierenden Flächen")?		
Ist es ausgeschlossen, dass sich nebeneinander montierte Sicherheits-Sensoren gegenseitig beeinflussen (siehe Kapitel 6.1.5 "Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung benachbarter Geräte")?		
Ist der Zugriff bzw. Zugang zur Gefahrstelle oder zum Gefahrbereich nur durch das Schutzfeld möglich?		
Ist verhindert, dass das Schutzfeld durch Unterkriechen, Übergreifen oder Überspringen umgangen werden kann oder wurde der entsprechende Zuschlag $C_{\text{RO}}$ nach ISO 13855 eingehalten?		
Ist ein Hintertreten der Schutzeinrichtung verhindert oder ein mechanischer Schutz vorhanden?		
Zeigen die Anschlüsse von Sender und Empfänger in die gleiche Richtung?		
Können Sender und Empfänger so fixiert werden, dass sie sich nicht verschieben und verdrehen lassen?		
Ist der Sicherheits-Sensor für Prüfung und Austausch erreichbar?		
lst es ausgeschlossen, dass die Rücksetz-Taste vom Gefahrbereich aus betätigt werden kann?		
Ist vom Anbauort der Rücksetz-Taste der Gefahrbereich komplett einsehbar?		
Kann Umspiegeln aufgrund des Anbauorts ausgeschlossen werden?		

# **HINWEIS**




Wenn Sie einen der Punkte der o. a. Checkliste mit **nein** beantworten, muss die Montagestelle geändert werden.

Montage Leuze

### 6.2.2 Definition von Bewegungsrichtungen

Nachfolgend werden die folgenden Begriffe für Ausricht-Bewegungen des Sicherheits-Sensors um eine seiner Achsen verwendet:



a Verschieben: Bewegung entlang der Längsachse

b Drehen: Bewegung um die Längsachse

c Kippen: Drehbewegung seitlich quer zur Frontscheibed Nicken: Drehbewegung seitlich in Richtung Frontscheibe

Bild 6.6: Bewegungsrichtungen beim Ausrichten des Sicherheits-Sensors

# 6.2.3 Befestigung über Nutensteine BT-NC60

Standardmäßig werden Sender und Empfänger mit je 2 Nutensteinen BT-NC60 in der seitlichen Nut ausgeliefert. Damit kann der Sicherheits-Sensor einfach über vier M6-Schrauben an der abzusichernden Maschine oder Anlage befestigt werden. Das Verschieben in Nutrichtung zur Einstellung der Höhe ist möglich, Drehen, Kippen und Nicken hingegen nicht.




Bild 6.7: Montage über Nutensteine BT-NC60

### 6.2.4 Befestigung über Drehhalterung BT-2HF

Mit der separat zu bestellenden Drehhalterung (siehe Kapitel 15 "Bestellhinweise und Zubehör") kann der Sicherheits-Sensor wie folgt justiert werden:

- Verschieben durch die vertikalen Langlöcher in der Wandplatte der Drehhalterung
- Drehen um 360° um die Längsachse durch Fixierung am anschraubbaren Kegel
- · Nicken in Richtung Schutzfeld durch horizontale Langlöcher in der Wandbefestigung
- · Kippen um die Tiefenachse

Durch die Befestigung an der Wand über Langlöcher kann die Halterung nach Lösen der Schrauben über die Anschlusskappe gehoben werden. Die Halterungen müssen deshalb bei einem Gerätetausch nicht von der Wand entfernt werden. Das Lösen der Schrauben ist ausreichend.

Für erhöhte mechanische Belastungen sind die Halterungen auch in schwingungsgedämpfter Version erhältlich (BT-2HF-S) (siehe Kapitel 15 "Bestellhinweise und Zubehör").




Bild 6.8: Montage über Drehhalterung BT-2HF

### 6.2.5 Befestigung über schwenkbare Halter BT-2SB10




Bild 6.9: Montage über schwenkbare Halter BT-2SB10

Bei längeren Schutzfeldhöhen > 900 mm wird der Einsatz der schwenkbaren Halterungen BT-2SB10 empfohlen (siehe Kapitel 15 "Bestellhinweise und Zubehör"). Für erhöhte mechanische Anforderungen sind diese auch in schwingungsgedämpfter Form erhältlich (BT-2SB10-S). Abhängig von Einbausituation, Umgebungsbedingung und Schutzfeldlänge (> 1200 mm) können auch weitere Halterungen nötig sein.

# 6.2.6 Einseitige Befestigung am Maschinentisch

Der Sicherheits-Sensor kann über eine M5-Schraube am Sackloch in der Endkappe direkt auf dem Maschinentisch befestigt werden. Am anderen Ende kann z. B. eine Drehhalterung BT-2HF verwendet werden, so dass trotz einseitiger Fixierung Drehbewegungen zur Justierung möglich sind. Die volle Auflösung des Sicherheits-Sensors bleibt dadurch an allen Stellen des Schutzfelds bis hinunter auf den Maschinentisch erhalten.




Bild 6.10: Befestigung direkt auf dem Maschinentisch



### **WARNUNG**



# Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch Umspiegelungen am Maschinentisch!

- 🔖 Sorgen Sie dafür, dass Umspiegelungen am Maschinentisch sicher vermieden werden.
- Prüfen Sie nach der Montage und danach täglich das Detektionsvermögen des Sicherheits-Sensors im gesamten Schutzfeld mit Hilfe eines Prüfstabs (siehe Kapitel 9.3.1 "Checkliste – Regelmäßig durch Bediener").

### 6.3 Zubehör montieren


### 6.3.1 Umlenkspiegel für mehrseitige Absicherungen

Für mehrseitige Absicherungen ist es wirtschaftlich, das Schutzfeld mit einem oder zwei Umlenkspiegeln umzulenken. Dazu bietet Leuze electronic:

- Umlenkspiegel UM60 zur Befestigung an der Maschine in verschiedenen Längen (siehe Kapitel 15 "Bestellhinweise und Zubehör")
- geeignete Drehhalterungen BT-2UM60
- Umlenkspiegel-Säulen UMC-1000-S2 ... UMC-1900-S2 mit federgedämpftem Fuß zur freistehenden Bodenmontage


Pro Umlenkung reduziert sich die Reichweite um ca. 10 %. Zur Ausrichtung von Sender und Empfänger wird eine Laserausrichthilfe mit Rotlichtlaser empfohlen (siehe Kapitel 8.3 "Ausrichten von Umlenkspiegeln mit der Laserausrichthilfe").

Beachten Sie, dass der Abstand zwischen dem Sender und dem ersten Umlenkspiegel nicht größer als 3 m sein darf.



- 1 Sender
- 2 Empfänger
- 3 Umlenkspiegel UM60

Bild 6.11: Anordnung mit Umlenkspiegel zur 2-seitigen Absicherung einer Gefahrstelle



- 1 Sender
- 2 Empfänger
- 3 Umlenkspiegel-Säule UMC

Bild 6.12: Anordnung mit Umlenkspiegel-Säule zur 2-seitigen Absicherung einer Gefahrstelle

Montage Leuze

### 6.3.2 Schutzscheiben MLC-PS

Besteht die Gefahr, dass z. B. durch Schweißfunken die Kunststoff-Schutzscheibe der Sicherheits-Sensoren beschädigt wird, kann eine leicht auszuwechselnde Zusatz-Schutzscheibe MLC-PS vor den Sicherheits-Sensoren die Geräte-Schutzscheibe schützen und die Verfügbarkeit des Sicherheits- Sensors deutlich erhöhen. Die Befestigung erfolgt mittels spezieller Klemmhalterungen, die an der seitlichen Längsnut fixiert werden, über je eine von vorn zugängliche Inbusschraube. Die Reichweite des Sicherheits-Sensors reduziert sich um ca. 5 %, bei Verwendung von Schutzscheiben auf Sender und Empfänger um 10 %. Es sind Halterungssets mit 2 und 3 Klemmhalterungen verfügbar.

### **HINWEIS**



Ab einer Baulänge von 1200 mm werden 3 Klemmhalterungen empfohlen.




Bild 6.13: Schutzscheibe MLC-PS fixiert mit Klemmhalterung MLC-2PSF



### 7 Elektrischer Anschluss

### **WARNUNG**



# Schwere Unfälle durch fehlerhaften elektrischen Anschluss oder falsche Funktionswahl!

- 🔖 Lassen Sie den elektrischen Anschluss nur durch befähigte Personen durchführen.
- 🕏 Stellen Sie sicher, dass der Sicherheits-Sensor gegen Überstrom gesichert ist.
- Aktivieren Sie bei Zugangssicherungen die Anlauf-/Wiederanlaufsperre und achten Sie darauf, dass Sie aus dem Gefahrbereich heraus nicht entriegelt werden kann.
- ₩ Wählen Sie die Funktionen so, dass der Sicherheits-Sensor bestimmungsgemäß verwendet werden kann (siehe Kapitel 2.1 "Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbare Fehlanwendung").
- Wählen Sie die sicherheitsrelevanten Funktionen für den Sicherheits-Sensor aus (siehe Kapitel 4 "Funktionen").

### **HINWEIS**



### Verlegung von Leitungen!

- Verlegen Sie alle Anschluss- und Signalleitungen innerhalb des elektrischen Einbauraumes oder dauerhaft in Kabelkanälen.
- 🔖 Verlegen Sie die Leitungen so, dass sie gegen äußere Beschädigungen geschützt sind.
- ♥ Weitere Informationen: siehe EN ISO 13849-2, Tabelle D.4.

# 7.1 Steckerbelegung Sender und Empfänger

### 7.1.1 Sender MLC 500/A

Sender MLC 500/A sind mit einem 5-poligen M12-Rundsteckverbinder ausgestattet.




Bild 7.1: Steckerbelegung Sender

Tabelle 7.1: Steckerbelegung Sender

Pin	Sender
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.



### 7.1.2 Empfänger MLC 510/A

Empfänger MLC 510/A sind mit einem 5-poligen M12-Rundsteckverbinder ausgestattet.




Bild 7.2: Steckerbelegung Empfänger

Tabelle 7.2: Steckerbelegung Empfänger

Pin	Sender
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.

# 7.2 AS-i Signalzuordnung

Über den Parameter P0 können wahlweise 100 ms oder 500 ms Wiedereinschaltzeit eingestellt werden (siehe nachfolgende Tabelle). Der Parameter P1 enthält die vom Empfänger gelieferte Störsignalinformation. Zum Auslesen muss der AS-i Master den Parameter P1 mit 1 parametrisieren (Parameteraufruf P1=1). Steht nach dem Zurücklesen noch 1 in Parameter P1, so liegt keine Störung vor. Falls Parameter P1 auf 0 geändert wurde, liegt ein Peripheriefehler vor.

# **HINWEIS**



Der Parameter-Port kann nur vom Bus-Master angesprochen werden. Keines der Signale darf sicherheitsrelevant verwendet werden.

Tabelle 7.3: AS-i Signal-Zuordnung Empfänger

Belegung	Bit	Signalzuordnung	
E	DI0DI3	Codefolge nach AS-i Safety at Work	
Α	P0	Wiedereinschaltzeit nach Strahlunterbrechung	
		P0=0 ® 100 ms	
		P0=1 ® 500 ms	
Е	P1	Störmeldausgang	
		P1=1 ® keine Störung	
		P1=0 ® Störung, z. B. durch Verschmutzung, oder Peripheriefehler	



### 8 In Betrieb nehmen

### **WARNUNG**



# Schwere Verletzungen durch unsachgemäß angewendeten Sicherheits-Sensor!

- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Einrichtung und die Einbindung der optoelektronischen Schutzeinrichtung von beauftragten Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") geprüft wurden.
- Stellen Sie sicher, dass ein Gefahr bringender Prozess nur bei eingeschaltetem Sicherheits-Sensor gestartet werden kann.

### Voraussetzungen:

- Sicherheits-Sensor korrekt montiert (siehe Kapitel 6 "Montage") und angeschlossen (siehe Kapitel 7 "Elektrischer Anschluss")
- · Bedienpersonal wurde bzgl. der korrekten Benutzung unterwiesen
- Gefahr bringender Prozess ist abgeschaltet, Ausgänge des Sicherheits-Sensors sind abgeklemmt und Anlage ist gegen Wiedereinschalten gesichert
- Prüfen Sie nach der Inbetriebnahme die Funktion des Sicherheits-Sensors (siehe Kapitel 9.1 "Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikation").

### 8.1 Einschalten

Anforderungen an die Versorgungsspannung (Netzteil):

- Die sichere Netztrennung ist gewährleistet.
- Eine Stromreserve von mindestens 2 A ist verfügbar.
- 🔖 Schalten Sie den Sicherheits-Sensor ein.
- ⇒ Der Sicherheits-Sensor führt einen Selbsttest durch.

# Einsatzbereitschaft des Sensors prüfen

- Prüfen Sie, ob LED1 dauerhaft grün oder rot leuchtet (siehe Kapitel 3.3.2 "Betriebsanzeigen am Empfänger MLC 510/A").
- ⇒ Der Sicherheits-Sensor ist einsatzbereit.

### 8.2 Sensor ausrichten

### **HINWEIS**



### Betriebsstörung durch fehler- oder mangelhaftes Ausrichten!

- Lassen Sie die Ausrichtung im Rahmen der Inbetriebnahme nur von Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") vornehmen.
- Beachten Sie die Datenblätter und Montageanleitungen der einzelnen Komponenten.

### Vorjustage

Befestigen Sie Sender und Empfänger in vertikaler oder horizontaler Lage und auf gleicher Höhe so, dass

- · die Frontscheiben zueinander gerichtet sind.
- die Anschlüsse von Sender und Empfänger in die gleiche Richtung zeigen.
- Sender und Empfänger parallel zueinander angeordnet sind, d. h. gleichen Abstand zueinander am Anfang und Ende der Geräte haben.

Die Ausrichtung kann bei freiem Schutzfeld durch Beobachten der Leuchtdioden vorgenommen werden (siehe Kapitel 3.3 "Anzeigeelemente").

bzw. der Gerätesäulen.

### **HINWEIS**



Lockern Sie die Schrauben nur soweit, dass die Geräte gerade noch bewegt werden können.



- Urehen Sie den Empfänger nach links bis LED1 gerade noch grün blinkt bzw. noch nicht rot leuchtet. Gegebenenfalls müssen Sie vorher auch den Sender drehen.
- Notieren Sie den Wert des Verdrehwinkels.
- 🔖 Drehen Sie den Empfänger nach rechts bis LED1 gerade noch grün blinkt bzw. noch nicht rot leuchtet.
- Notieren Sie den Wert des Verdrehwinkels.
- Stellen Sie die optimale Position des Empfängers ein. Diese liegt in der Mitte der beiden Werte der Verdrehwinkel nach links und rechts.
- ☼ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Empfängers fest.
- Richten Sie nun den Sender nach der gleichen Methode aus und achten Sie dabei auf die Anzeigeelemente des Empfängers (siehe Kapitel 3.3.2 "Betriebsanzeigen am Empfänger MLC 510/A").

### **HINWEIS**



Als Zubehör sind auch separate Ausrichthilfen wie AC-ALM erhältlich.

## 8.3 Ausrichten von Umlenkspiegeln mit der Laserausrichthilfe

Bei der Anwendung von Umlenkspiegeln zur mehrseitigen Gefahrstellensicherung und Zugangssicherung wird eine externe Laserausrichthilfe empfohlen (siehe Kapitel 15 "Bestellhinweise und Zubehör").

### **HINWEIS**



Die externe Laserausrichthilfe erleichtert durch ihren deutlich sichtbaren Rotlichtpunkt die korrekte Einstellung sowohl von Sender und Empfänger als auch der Umlenkspiegel.

- Befestigen Sie die Laserausrichthilfe oben an der Seitennut des Senders. Eine Montageanleitung liegt dem Zubehör bei.
- Schalten Sie den Laser ein. Beachten Sie die Bedienungsanleitung der Laserausrichthilfe bezüglich der Sicherheitshinweise und der Aktivierung der Laserausrichthilfe.
- ☼ Lösen Sie die Halterung des Senders und drehen und/oder kippen und/oder nicken Sie das Gerät so, dass der Laserpunkt oben auf den ersten Umlenkspiegel auftrifft (siehe Kapitel 6.2.2 "Definition von Bewegungsrichtungen").
- Setzen Sie den Laser jetzt unten auf den Sender und justieren ihn so, dass der Laserpunkt unten auf den Umlenkspiegel auftrifft.
- Setzen Sie den Laser erneut oben auf den Sender und überprüfen Sie, ob der Laserpunkt immer noch oben auf den Umlenkspiegel auftrifft. Ist das nicht der Fall muss ggf. die Montagehöhe des Senders verändert werden.
- Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis der Laser sowohl unten als auch oben auf den entsprechenden Punkt des Umlenkspiegels auftrifft.
- Richten Sie den Umlenkspiegel durch Drehen, Kippen und Nicken so aus, dass der Laserpunkt in beiden Positionen entweder auf den nächsten Umlenkspiegel oder auf den Empfänger auftrifft.
- Wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Richtung nach Aufsetzen der Laserausrichthilfe oben und unten auf den Empfänger. Der Laserstrahl muss bei korrekt ausgerichtetem Empfänger nun in beiden Fällen auf den Sender treffen.
- ♥ Entfernen Sie die Laserausrichthilfe vom Sicherheits-Sensor.
- ⇒ Das Schutzfeld ist frei. LED1 am Empfänger leuchtet dauerhaft grün. Der Empfänger ist im ON-Zustand.

### 9 Prüfen

### **HINWEIS**



- Sicherheits-Sensoren müssen nach ihrer Gebrauchsdauer ausgetauscht werden (siehe Kapitel 14 "Technische Daten").
- ⋄ Tauschen Sie die Sicherheits-Sensoren immer komplett aus.
- Beachten Sie ggfs. national gültige Vorschriften zu den Prüfungen.
- Dokumentieren Sie alle Prüfungen in nachvollziehbarer Weise und fügen Sie die Konfiguration des Sicherheits-Sensors inkl. der Daten für Sicherheits- und Mindestabstände den Unterlagen bei.

### 9.1 Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikation



# **WARNUNG**



Schwere Verletzungen durch nicht vorhersehbares Verhalten der Maschine bei Inbetriebnahme!

- 🕏 Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Gefahrbereich befinden.
- Unterweisen Sie Bediener vor Aufnahme der Tätigkeit unterweisen. Die Unterweisung liegt im Verantwortungsbereich des Maschinenbetreibers.
- ➡ Bringen Sie Hinweise zur täglichen Prüfung in der Landessprache der Bediener gut sichtbar an der Maschine an, z. B. durch Ausdrucken des entsprechenden Kapitels (siehe Kapitel 9.3 "Regelmäßig durch Bediener").
- 🔖 Prüfen Sie die elektrische Funktion und Installation gemäß diesem Dokument.

Gemäß IEC 62046 und nationalen Vorschriften (z. B. EU-Richtlinie 2009/104/EG) sind Prüfungen durch befähigte Personen (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") in folgenden Situationen vorgeschrieben:

- · Vor der Inbetriebnahme
- · Nach Modifikationen der Maschine
- · Nach längerem Stillstand der Maschine
- · Nach Umrüstung oder Neukonfiguration der Maschine
- ☼ Zur Vorbereitung prüfen Sie die wichtigsten Kriterien für den Sicherheits-Sensor gemäß der nachfolgenden Checkliste (siehe Kapitel 9.1.1 "Checkliste für Integrator Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikationen"). Die Abarbeitung der Checkliste ersetzt nicht die Prüfung durch befähigte Personen (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen")!
- ⇒ Erst wenn die einwandfreie Funktion des Sicherheits-Sensors festgestellt ist, darf er in den Steuerkreis der Anlage eingebunden werden.

### 9.1.1 Checkliste für Integrator – Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikationen

### **HINWEIS**



Die Abarbeitung der Checkliste ersetzt nicht die Prüfung durch Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen")!

- Wenn Sie einen der Punkte der nachfolgenden Checkliste mit **nein** beantworten, darf die Maschine nicht mehr betrieben werden.
- 🔖 Ergänzende Empfehlungen zum Prüfen von Schutzeinrichtungen enthält IEC 62046.

Tabelle 9.1: Checkliste für Integrator – Vor der ersten Inbetriebnahme und nach Modifikationen

Prüfen Sie:	ja	nein	n. a.nicht anwend- bar
Wird der Sicherheits-Sensor gemäß den einzuhaltenden spezifischen Umgebungsbedingungen betrieben (siehe Kapitel 14 "Technische Daten")?			
Ist der Sicherheits-Sensor korrekt ausgerichtet und sind alle Befestigungsschrauben und Steckverbinder fest?			
Sind Sicherheits-Sensor, Anschlussleitungen, Steckverbinder, Schutz-kappen und Befehlsgeräte unbeschädigt und ohne Anzeichen von Manipulation?			
Entspricht der Sicherheits-Sensor dem geforderten Sicherheitsniveau (PL, SIL, Kategorie)?			
Sind alle Gefahrstellen im Umfeld des Sicherheits-Sensors nur durch das Schutzfeld des Sicherheits-Sensors zugänglich?			
Sind notwendige zusätzliche Schutzeinrichtungen im näheren Umfeld (z. B. Schutzgitter) korrekt montiert und gegen Manipulation gesichert?			
Wenn ein unerkannter Aufenthalt zwischen Sicherheits-Sensor und Gefahrstelle möglich ist: Ist eine zugeordnete Anlauf-/Wiederanlaufsperre funktionsfähig?			
Ist das Befehlsgerät für das Entriegeln der Anlauf-/Wiederanlaufsperre so angebracht, dass es aus der Gefahrenzone nicht erreichbar und vom Ort der Installation eine vollständige Übersicht über die Gefahrenzone gegeben ist?			
Ist die maximale Nachlaufzeit der Maschine gemessen und dokumentiert?			
Wird der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten?			
Führt die Unterbrechung mit einem dafür vorgesehenen Testkörper zu einem Stopp der gefahrbringenden Bewegung(en)?			
Ist der Sicherheits-Sensor während der gesamten Gefahr bringenden Bewegung(en) wirksam?			
Ist der Sicherheitssensor in allen relevanten Betriebsarten der Maschine wirksam?			
Wird ein Anlaufen gefahrbringender Bewegungen sicher verhindert, wenn ein aktiver Lichtstrahl oder das Schutzfeld mit einem dafür vorgesehenen Testkörper unterbrochen ist?			
Wurde des Sensordetektionsvermögen (siehe Kapitel 9.3.1 "Checkliste – Regelmäßig durch Bediener") erfolgreich geprüft?			
Abstände zu reflektierenden Flächen wurden bei der Projektierung beachtet und anschließend wurden keine Umspiegelungen festgestellt?			
Sind Hinweise zur regelmäßigen Prüfung des Sicherheits-Sensors für Bediener lesbar und gut sichtbar angebracht?			

Prüfen Sie:	ja	nein	n. a.nicht anwend- bar
Sind Änderungen der Sicherheitsfunktion (z.B.: Muting, Blanking, Schutzfeldumschaltung) nicht auf einfache Weise manipulierbar?			
Sind Einstellungen, die zu einem unsicheren Zustand führen können nur mittels Schlüssel, Passwort oder Werkzeug möglich?			
Bestehen Anzeichen, die Manipulationsanreize darstellen?			
Wurden die Bediener vor Aufnahme der Tätigkeit unterwiesen?			

### 9.2 Regelmäßig durch befähigte Personen

Regelmäßige Prüfungen des sicheren Zusammenwirkens von Sicherheits-Sensor und Maschine müssen von Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") durchgeführt werden, damit Veränderungen der Maschine oder unerlaubte Manipulationen des Sicherheits-Sensors aufgedeckt werden können.

Gemäß IEC 62046 und nationalen Vorschriften (z. B. EU-Richtlinie 2009/104/EG) sind Prüfungen bei verschleißbehafteten Elementen durch Personen mit notwendiger Befähigung (siehe Kapitel 2.2 "Notwendige Befähigungen") in regelmäßigen Abständen vorgeschrieben. National gültige Vorschriften regeln ggf. die Prüfintervalle (Empfehlung nach IEC 62046: 6 Monate).

- 🔖 Berücksichtigen sie national gültige Vorschriften und die darin geforderten Fristen.
- Beachten sie als Vorbereitung die Checkliste (siehe Kapitel 9.1 "Vor der Inbetriebnahme und nach Modifikation").

### 9.3 Regelmäßig durch Bediener

Die Funktion des Sicherheits-Sensors muss in Abhängigkeit des Risikos gemäß der nachfolgenden Checkliste geprüft werden, damit Beschädigungen oder unerlaubte Manipulationen entdeckt werden können.

Der Prüfzyklus muss, abhängig von der Risikobeurteilung, durch den Integrator oder Betreiber festgelegt werden (z. B. täglich, bei Schichtwechsel, ...) oder er ist durch nationale oder berufsgenossenschaftliche Bestimmungen ggf. abhängig vom Maschinentyp vorgegeben.

Aufgrund komplexer Maschinen und Prozesse kann es unter Umständen nötig sein, einige Punkte in größeren Zeitabständen zu prüfen. Beachten Sie daher die Einteilung in "Prüfen Sie mindestens" und "Prüfen Sie nach Möglichkeit".

## **HINWEIS**



Bei großen Abständen zwischen Sender und Empfänger sowie bei der Verwendung von Umlenkspiegeln kann eine zweite Person notwendig sein.



### **WARNUNG**



Schwere Verletzungen durch nicht vorhersehbares Verhalten der Maschine bei der Prüfung!

- Lassen Sie Bediener vor Aufnahme der Tätigkeit unterweisen und stellen Sie geeignete Testkörper sowie eine geeignete Prüfanweisung zur Verfügung.

# 9.3.1 Checkliste – Regelmäßig durch Bediener

# **HINWEIS**



Wenn Sie einen der Punkte der nachfolgenden Checkliste mit **nein** beantworten, darf die Maschine nicht mehr betrieben werden.

Tabelle 9.2: Checkliste – Regelmäßige Funktionsprüfung durch unterwiesene Bediener/Personen

Prüfen Sie mindestens:	ja	nein
Sind Sicherheits-Sensor sowie Steckverbindungen fest montiert und frei von offensichtlichen Beschädigung, Veränderung oder Manipulation?		
Wurden an Zugriffs- oder Zutrittsmöglichkeiten keine offensichtliche Veränderungen vorgenommen?		
Prüfen Sie die Wirksamkeit des Sicherheits-Sensors:		
<ul> <li>Die LED 1 am Sicherheits-Sensor muss grün leuchten (siehe Kapitel 3.3.2 "Betriebs- anzeigen am Empfänger MLC 510/A").</li> </ul>		
<ul> <li>Unterbrechen Sie einen aktiven Strahl oder das Schutzfeld (gemäß Bild) mit einem ge- eigneten lichtundurchlässigen Prüfkörper:</li> </ul>		
Prüfen der Schutzfeldfunktion mit Prüfstab (nur für Sicherheits- Lichtvorhänge mit einer Auflösung von 14 40 mm)		
<ul> <li>Leuchtet die Zustands-LED am Empfänger bei unterbrochenem Schutzfeld dauerhaft rot?</li> </ul>		

Prüfen Sie nach Möglichkeit bei laufendem Betrieb:	ja	nein
Schutzeinrichtung mit Annäherungsfunktion: Bei eingeleitetem Maschinenbetrieb wird das Schutzfeld mit dem Testkörper unterbrochen – werden dabei die offensichtlichen gefahrbringenden Maschinenteile ohne offenkundige Verzögerung still gesetzt?		
Schutzeinrichtung mit Anwesenheitserkennung: Das Schutzfeld wird mit dem Testkörper unterbrochen – ist hierbei der Betrieb offensichtlicher gefahrbringender Maschinenteile verhindert?		

Pflegen Leuze

## 10 Pflegen

### **HINWEIS**



## Betriebsstörungen durch Verschmutzung von Sender und Empfänger!

Die Oberflächen der Frontscheibe an den Stellen der Strahleintritte und Strahlaustritte von Sender, Empfänger und ggf. Umlenkspiegel dürfen nicht verkratzt oder aufgeraut sein.

♥ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Voraussetzungen für die Reinigung:

- Anlage ist sicher stillgesetzt und gegen Wiedereinschalten gesichert.
- ♥ Reinigen Sie den Sicherheits-Sensor, je nach Verschmutzungsgrad, regelmäßig.

### **HINWEIS**



### Elektrostatische Aufladung der Frontscheiben verhindern!

♦ Verwenden Sie zur Reinigung der Frontscheiben von Sender und Empfänger ausschließlich feuchte Tücher.



### 11 Fehler beheben

### 11.1 Was tun im Fehlerfall?

Anzeigeelemente (siehe Kapitel 3.3 "Anzeigeelemente") erleichtern nach dem Einschalten des Sicherheits-Sensors das Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion und das Auffinden von Fehlern.

Im Fehlerfall können Sie an den Anzeigen der Leuchtdioden den Fehler erkennen bzw. an der 7-Segment-Anzeige eine Meldung ablesen. Anhand der Fehlermeldung können Sie die Ursache für den Fehler feststellen und Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung einleiten.

### **HINWEIS**



Wenn sich der Sicherheits-Sensor mit einer Fehleranzeige meldet, können Sie deren Ursache häufig selbst beheben!

- ♥ Schalten Sie die Maschine ab und lassen Sie sie ausgeschaltet.
- Analysieren Sie die Fehlerursache anhand nachfolgender Tabellen und beheben Sie den Fehler.
- Falls Sie den Fehler nicht beheben können, kontaktieren Sie die zuständige Leuze electronic Niederlassung oder den Leuze electronic Kundendienst (Service und Support).

## 11.2 Betriebsanzeigen der Leuchtdioden

Tabelle 11.1: LED-Anzeigen Sender - Ursachen und Maßnahmen

LED	Zustand	Ursache	Maßnahme
LED1	AUS	Sender ohne Versorgungs- spannung	Überprüfen Sie das Netzteil und die elektrische Verbindung. Tauschen Sie ggf. das Netzteil aus.
	rot	Gerät ausgefallen	Ersetzen Sie das Gerät.

Tabelle 11.2: LED-Anzeigen Empfänger - Ursachen und Maßnahmen

LED	Zustand	Ursache	Maßnahme
LED1	AUS	Gerät ausgefallen	Ersetzen Sie das Gerät.
	rot	Ausrichtung inkorrekt oder Schutzfeld unterbrochen	Entfernen Sie alle Objekte aus dem Schutzfeld. Richten Sie Sender und Emp- fänger aufeinander aus oder positionieren Sie ausgeblendete Objekte korrekt bezüg- lich Größe und Position.
	rot, langsam blin- kend, ca. 1 Hz	externer Fehler	Überprüfen Sie den Anschluss der Leitungen und die Steuersignale.
	rot, schnell blinkend, ca. 10 Hz	interner Fehler	Bei erfolglosem Neustart tauschen Sie das Gerät aus.
	grün, langsam blin- kend, ca. 1 Hz	Schwachsignal durch Ver- schmutzung oder schlechte Ausrichtung	Reinigen Sie die Frontscheiben und über- prüfen Sie die Ausrichtung von Sender und Empfänger.



LED	Zustand	Ursache	Maßnahme
LED2	AUS	Keine Spannung an AS-i Leitung	Schließen Sie das AS-i Netzteil an und überprüfen Sie die Verbindung des Geräts mit dem AS-i Kabel.
	rot	AS-i Slave kommuniziert nicht mit AS-i Master	Überprüfen Sie die Verbindung des AS-i Masters mit dem AS-i Slave oder korrigie- ren Sie die AS-i Adresse des AS-i Slaves oder stellen Sie das AS-i Profil im AS-i Master erneut richtig ein.
	gelb, blinkend	AS-i Slave hat ungültige Adresse 0	Weisen Sie dem AS-i Slave eine gültige Adresse zu.
	rot und grün, ab- wechselnd blinkend	AS-i Slave Gerätefehler oder AS-i Anschluss defekt	Ersetzen Sie das Gerät.
	grün, zugleich rot blinkend	Peripheriefehler	Überprüfen Sie die Peripherie auf Fehler und beheben Sie diese.

Entsorgen Leuze

# 12 Entsorgen

🤟 Beachten Sie bei der Entsorgung die national gültigen Bestimmungen für elektronische Bauteile.

## 13 Service und Support

### Service-Hotline

Die Kontaktdaten der Hotline Ihres Landes finden Sie auf unserer Website www.leuze.com unter Kontakt & Support.

### Reparaturservice und Rücksendung

Defekte Geräte werden in unseren Servicecentern kompetent und schnell instand gesetzt. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Servicepaket, um eventuelle Anlagenstillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Unser Servicecenter benötigt folgende Angaben:

- Ihre Kundennummer
- · Die Produktbeschreibung oder Artikelbeschreibung
- · Seriennummer bzw. Chargennummer
- · Grund für die Supportanfrage mit Beschreibung

Bitte melden Sie die betroffene Ware an. Die Rücksendung kann auf unserer Website www.leuze.com unter Kontakt & Support > Reparaturservice & Rücksendung einfach angemeldet werden.

Für einen einfachen und schnellen Durchlauf senden wir Ihnen einen Rücksendeauftrag mit der Rücksendeadresse digital zu.



# 14 Technische Daten

# 14.1 Allgemeine Daten

Tabelle 14.1: Schutzfelddaten

Physikalische Auflösung [mm]	Reichweite [m]		Schutzfeldhöhe [mm]	
	min.	max.	min.	max.
14	0	6	150	1800
20	0	15	150	1800
30	0	10	300	1800
40	0	20	300	1800
90	0	20	450	1800

Tabelle 14.2: Sicherheitsrelevante technische Daten

Typ nach IEC 61496	Typ 4
SIL nach IEC 61508	SIL 3
SILCL nach IEC 62061	SILCL 3
Performance Level (PL) nach ISO 13849-1:2015	PL e
Kategorie nach ISO 13849-1:2015	Kat. 4
Durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls je Stunde (PFH <sub>d</sub> )	1,5 x 10 <sup>-8</sup> 1/h
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )	20 Jahre

Tabelle 14.3: Allgemeine Systemdaten

Anschlusstechnik	M12, 5-polig
Stromaufnahme Sender	50 mA
Stromaufnahme Empfänger	150 mA (ohne Last)
Gültigkeitsbereich CULus	Anschluss mit Leitungen gemäß den gelisteten R/C (CYJV2/7 oder CYJV/7) Leitungen oder Leitungen mit entsprechenden Daten.
Synchronisation	optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur, Betrieb	0 55 °C
Umgebungstemperatur, Lagerung	-25 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	0 95 %
Schwingfestigkeit	50 m/s² Beschleunigung, 10 - 55 Hz nach IEC 60068-2-6; 0,35 mm Amplitude
Schockfestigkeit	100 m/s² Beschleunigung, 16 ms nach IEC 60068-2-6
Profilquerschnitt	29 mm x 35,4 mm
Abmessungen	siehe Kapitel 14.3 "Maße, Gewichte, Ansprechzeiten"
Gewicht	siehe Kapitel 14.3 "Maße, Gewichte, Ansprechzeiten"



Tabelle 14.4: Systemdaten Sender

Lichtquelle	LED; freie Gruppe nach IEC 62471
Wellenlänge	940 nm
Pulsdauer	800 ns
Pulspause	1,9 μs (min.)
Mittlere Leistung	<50 μW

### **HINWEIS**



Die UL Prüfung umfasst lediglich Brand- und Schockprüfungen.

Tabelle 14.5: Systemdaten Empfänger AS-i Safety at Work

Slave-Adressbereich	Standard-Slave (Adressen 1 31)	
IO-Code	0	
ID-Code	В	
ID1-Code	F	
ID2-Code	F	
AS-i Profil	S-0.B.F	
DI[0-3]	Codefolge, nach AS-i Safety at Work	
Parameter P0	Wiedereinschaltzeit nach Strahlunterbrechung	
	P0=0 ® 100 ms	
	P0=1 ® 500 ms	
Parameter P1	Störmeldausgang	
	P1=1 ® keine Störung	
	P1=0 ® Störung, z. B. durch Verschmutzung, oder Peripheriefehler	

Tabelle 14.6: Patente

US-Patente	US 6,418,546 B

### 14.2 Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät entspricht nach CISPR 11/EN 55011 Gruppe 1 und Klasse B.


- Gruppe 1: Alle Geräte, die nicht Gruppe 2 angehören (Laborgeräte, Geräte zur industriellen Prozessmessung und -steuerung).
- Gruppe 2: Alle Geräte die absichtlich HF-Energie zur Materialbearbeitung / Veränderung erzeugen (Mikrowellen und Induktionsöfen, elektrische Schweißgeräte).
- Klasse A: Industrieanlagen, in denen das 230 V Versorgungsnetz durch einen separaten Trafo (aus Mittelspannung) bereitgestellt wird.
- Klasse B: Gewerbe-, Industriestandorte und Wohnbereiche, die durch das öffentliche 230 V Netz (Niederspannungsnetz) versorgt werden bzw. dort angeschlossen sind.



# 14.3 Maße, Gewichte, Ansprechzeiten

Maße, Gewichte und Ansprechzeit sind abhängig von

- · der Auflösung
- · der Baulänge






Bild 14.1: Maße Sender und Empfänger

Die effektiv wirksame Schutzfeldhöhe  $H_{\text{PFE}}$  geht über die Maße des Optikbereichs hinaus bis zu den äußeren Rändern der mit R gekennzeichneten Kreise.

### Berechnung der effektiv wirksamen Schutzfeldhöhe

$$H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$$

$H_{PFE}$	[mm]	=	Effektiv wirksame Schutzfeldhöhe
$H_{PFN}$	[mm]	=	Nominale Schutzfeldhöhe, entspricht der Länge des gelben Gehäuseteils (siehe nachfolgende Tabellen)
Α	[mm]	=	Gesamthöhe
В	[mm]	=	Zusätzliches Maß zur Berechnung der effektiv wirksamen Schutzfeldhöhe (siehe nachfolgende Tabellen)
С	[mm]	=	Wert zur Berechnung der effektiv wirksamen Schutzfeldhöhe (siehe nachfolgende Tabellen)




Tabelle 14.7: Maße (nominale Schutzfeldhöhen), Gewichte und Ansprechzeiten

Geräteart	Sender und Empfänger			Empfänger				
	Maße [mm]		Gewicht [kg]	Ansprechzeit [ms] gemäß Auflösung			ng	
Тур	H <sub>PFN</sub>	Α		14 mm	20 mm	30 mm	40 mm	90 mm
MLC150	150	216	0,30	5	4	3	3	-
MLC225	225	291	0,37	-	5	3	3	-
MLC300	300	366	0,45	8	7	4	4	-
MLC450	450	516	0,60	11	9	5	5	3
MLC600	600	666	0,75	14	12	7	7	3
MLC750	750	816	0,90	17	14	8	8	4
MLC900	900	966	1,05	20	17	9	9	4
MLC1050	1050	1116	1,20	23	19	10	10	4
MLC1200	1200	1266	1,35	26	22	12	12	5
MLC1350	1350	1416	1,50	30	24	13	13	5
MLC1500	1500	1566	1,65	33	26	14	14	6
MLC1650	1650	1716	1,80	36	29	15	15	6
MLC1800	1800	1866	1,95	39	31	17	17	7

Tabelle 14.8: Zusätzliche Maße zur Berechnung der effektiv wirksamen Schutzfeldhöhe

R = Auflösung	В	С
14 mm	6 mm	6 mm
20 mm	7 mm	10 mm
30 mm	19 mm	9 mm
40 mm	25 mm	15 mm
90 mm	50 mm	40 mm

# 14.4 Maßzeichnungen Zubehör








Bild 14.2: Winkelhalterung BT-L




Bild 14.3: Parallelhalterung BT-Z




Bild 14.4: Drehhalterung BT-2HF




Bild 14.5: Klemmhalterung BT-P40 zur Befestigung in UDC-Gerätesäulen




Bild 14.6: Schwenkhalterung BT-2SB10



# 15 Bestellhinweise und Zubehör

Nomenklatur

Artikelbezeichnung:

MLCxyy-za-hhhhei-ooo

Tabelle 15.1: Artikelschlüssel



MLC	Sicherheits-Sensor			
х	Serie: 3 für MLC 300			
х	Serie: 5 für MLC 500			
уу	Funktionsklassen:			
	00: Sender			
	01: Sender (AIDA)			
	02: Sender mit Testeingang			
	10: Empfänger Basic - automatischer Wiederanlauf			
	11: Empfänger Basic - automatischer Wiederanlauf (AIDA)			
	20: Empfänger Standard - EDM/RES wählbar			
	30: Empfänger Extended - Ausblendung/Muting			
z	Geräteart:			
	T: Sender			
	R: Empfänger			
а	Auflösung:			
	14: 14 mm			
	20: 20 mm			
	30: 30 mm			
	40: 40 mm			
	90: 90 mm			
hhhh	Schutzfeldhöhe:			
	150 3000: von 150 mm bis 3000 mm			
е	Host/Guest (optional):			
	H: Host			
	MG: Middle Guest			
	G: Guest			
i	Schnittstelle (optional):			
	/A: AS-i			
000	Option:			
	EX2: Explosionsschutz (Zonen 2 + 22)			
	/V: high Vibration-proof			
	SPG: Smart Process Gating			

Tabelle 15.2: Artikelbezeichnungen, Beispiele

Beispiele zur Artikelbe- zeichnung	Eigenschaften
MLC500T14-600/A	Sender, Typ 4, PL e, SIL 3, Auflösung 14 mm, Schutzfeldhöhe 600 mm, mit AS-i
MLC500T30-900/A	Sender, Typ 4, PL e, SIL 3, Auflösung 30 mm, Schutzfeldhöhe 900 mm, mit AS-i
MLC510R90-1500/A	Empfänger Basic, Typ 4, PL e, SIL 3, Auflösung 90 mm, Schutzfeldhöhe 1500 mm, mit AS-i

### Lieferumfang

- Sender inkl. 2 Nutensteine, 1 Hinweisblatt
- Empfänger inkl. 2 Nutensteine, 1 selbstklebendes Hinweisschild "Wichtige Hinweise und Hinweise für Maschinenführer", 1 Anschluss- und Betriebsanleitung (PDF-Datei auf CD-ROM)



Tabelle 15.3: Artikel-Nummern Sender MLC 500/A in Abhängigkeit von Auflösung und Schutzfeldhöhe

Schutzfeldhö-	14 mm	20 mm	30 mm	40 mm	90 mm
he hhhh [mm]	MLC500T14- hhhh/A	MLC500T20- hhhh/A	MLC500T30- hhhh/A	MLC500T40- hhhh/A	MLC500T90- hhhh/A
150	68006101	68006201	68006301	68006401	-
225	-	68006202	68006302	68006402	-
300	68006103	68006203	68006303	68006403	-
450	68006104	68006204	68006304	68006404	68006904
600	68006106	68006206	68006306	68006406	68006906
750	68006107	68006207	68006307	68006407	68006907
900	68006109	68006209	68006309	68006409	68006909
1050	68006110	68006210	68006310	68006410	68006910
1200	68006112	68006212	68006312	68006412	68006912
1350	68006113	68006213	68006313	68006413	68006913
1500	68006115	68006215	68006315	68006415	68006915
1650	68006116	68006216	68006316	68006416	68006916
1800	68006118	68006218	68006318	68006418	68006918

Tabelle 15.4: Artikel-Nummern Empfänger MLC 510/A in Abhängigkeit von Auflösung und Schutzfeldhöhe

Schutzfeldhö-	14 mm	20 mm	30 mm	40 mm	90 mm
he hhhh [mm]	MLC510R14- hhhh/A	MLC510R20- hhhh/A	MLC510R30- hhhh/A	MLC510R40- hhhh/A	MLC510R90- hhhh/A
150	68007101	68007201	68007301	68007401	-
225	-	68007202	68007302	68007402	-
300	68007103	68007203	68007303	68007403	-
450	68007104	68007204	68007304	68007404	68007904
600	68007106	68007206	68007306	68007406	68007906
750	68007107	68007207	68007307	68007407	68007907
900	68007109	68007209	68007309	68007409	68007909
1050	68007110	68007210	68007310	68007410	68007910
1200	68007112	68007212	68007312	68007412	68007912
1350	68007113	68007213	68007313	68007413	68007913
1500	68007115	68007215	68007315	68007415	68007915
1650	68007116	68007216	68007316	68007416	68007916
1800	68007118	68007218	68007318	68007418	68007918



Tabelle 15.5: Zubehör

ArtNr.	Artikel	Beschreibung
Befestigungs	technik	
429056	BT-2L	L-Haltewinkel, 2 Stück
429057	BT-2Z	Z-Halterung, 2 Stück
429393	BT-2HF	Drehhalterung 360°, 2 Stück, inkl. 1 Stück MLC-Zylinder
429394	BT-2HF-S	Drehhalterung 360°, schwingungsgedämpft, 2 Stück, inkl. 1 Stück MLC-Zylinder
424417	BT-2P40	Halterungs-Set, bestehend aus 2 Stück Klemm- halterung BT-P40, zur Befestigung in Gerätesäule UDC-S2
424422	BT-2SB10	Schwenkhalterung zur Nutmontage, ± 8°, 2 Stück
424423	BT-2SB10-S	Schwenkhalterung zur Nutmontage, ± 8°, schwingungsgedämpft, 2 Stück
425740	BT-10NC60	Nutenstein mit M6-Gewinde, 10 Stück
425741	BT-10NC64	Nutenstein mit M6- und M4- Gewinde, 10 Stück
425742	BT-10NC65	Nutenstein mit M6- und M5- Gewinde, 10 Stück
Gerätesäulen		
549855	UDC-900-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 900 mm
549856	UDC-1000-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 1000 mm
549852	UDC-1300-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 1300 mm
549853	UDC-1600-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 1600 mm
549854	UDC-1900-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 1900 mm
549857	UDC-2500-S2	Gerätesäule, U-förmig, Profilhöhe 2500 mm
Umlenkspieg	elsäulen	
549780	UMC-1000-S2	Umlenkspiegelsäule durchgehend 1000 mm
549781	UMC-1300-S2	Umlenkspiegelsäule durchgehend 1300 mm
549782	UMC-1600-S2	Umlenkspiegelsäule durchgehend 1600 mm
549783	UMC-1900-S2	Umlenkspiegelsäule durchgehend 1900 mm



ArtNr.	Artikel	Beschreibung				
Umlenkspiegel	Umlenkspiegel					
529601	UM60-150	Umlenkspiegel, Spiegellänge 210 mm				
529603	UM60-300	Umlenkspiegel, Spiegellänge 360 mm				
529604	UM60-450	Umlenkspiegel, Spiegellänge 510 mm				
529606	UM60-600	Umlenkspiegel, Spiegellänge 660 mm				
529607	UM60-750	Umlenkspiegel, Spiegellänge 810 mm				
529609	UM60-900	Umlenkspiegel, Spiegellänge 960 mm				
529610	UM60-1050	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1110 mm				
529612	UM60-1200	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1260 mm				
529613	UM60-1350	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1410 mm				
529615	UM60-1500	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1560 mm				
529616	UM60-1650	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1710 mm				
529618	UM60-1800	Umlenkspiegel, Spiegellänge 1860 mm				
430105	BT-2UM60	Halterung für UM60, 2 Stück				
Schutzscheiben						
347070	MLC-PS150	Schutzscheibe, Länge 148 mm				
347071	MLC-PS225	Schutzscheibe, Länge 223 mm				
347072	MLC-PS300	Schutzscheibe, Länge 298 mm				
347073	MLC-PS450	Schutzscheibe, Länge 448 mm				
347074	MLC-PS600	Schutzscheibe, Länge 598 mm				
347075	MLC-PS750	Schutzscheibe, Länge 748 mm				
347076	MLC-PS900	Schutzscheibe, Länge 898 mm				
347077	MLC-PS1050	Schutzscheibe, Länge 1048 mm				
347078	MLC-PS1200	Schutzscheibe, Länge 1198 mm				
347079	MLC-PS1350	Schutzscheibe, Länge 1348 mm				
347080	MLC-PS1500	Schutzscheibe, Länge 1498 mm				
347081	MLC-PS1650	Schutzscheibe, Länge 1648 mm				
347082	MLC-PS1800	Schutzscheibe, Länge 1798 mm				
429038	MLC-2PSF	Befestigungsteil für MLC Schutzscheibe, 2 Stück				
429039	MLC-3PSF	Befestigungsteil für MLC Schutzscheibe, 3 Stück				
Laserausrichthilfei	1					
560020	LA-78U	Externe Laserausrichthilfe				
520004	LA-78UDC	Externe Laserausrichthilfe für Fixierung in Geräte säule				
520101	AC-ALM-M	Ausrichthilfe				
Prüfstäbe						
349945	AC-TR14/30	Prüfstab 14/30 mm				
349939	AC-TR20/40	Prüfstab 20/40 mm				



56

## 16 EG-Konformitätserklärung

Die Sicherheits-Lichtvorhänge der Baureihe MLC wurden unter Beachtung geltender europäischer Normen und Richtlinien entwickelt und gefertigt.

### **HINWEIS**



Sie können die EU-Konformitätserklärung von der Leuze Website downloaden.

- ∜ Rufen Sie die Leuze Website auf: www.leuze.com
- Geben Sie als Suchbegriff die Typenbezeichnung oder die Artikelnummer des Gerätes ein. Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes unter dem Eintrag "Part. No.".
- Die Unterlagen finden Sie auf der Produktseite des Gerätes unter der Registerkarte Downloads.