

Karta danych technicznych

Nadajnik komend

Nr art.: 50149355

CD-B1-Z-C01



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Rodzaj	Nadajnik wskaźnik / komend (niezabezpieczony)
--------	---

Funkcje

Funkcje	Wymiary i konstrukcja identyczne z urządzeniem blokującym serii L250 Zabezpieczone połączenie śrubowe
---------	--

Dane elektryczne

Uzbrojenie styków	1NO
Prąd przełączający przez przycisk	0 ... 550 mA
Obciążenie prądem, maks.	1 A

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	24 V, DC, 10 %
Znamionowe napięcie izolujące	1,5 kV AC/DC

Przyłącze

Liczba przyłączy	1 Piece(s)
------------------	------------

Przyłącze 1

Funkcja	Przyłącze stykowe
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Stal nierdzewna
Liczba pinów	5 -pin

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	40 mm x 40 mm x 128 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniane włóknem szklanym, samogasnące, odporne na uderzenia
Masa netto	245 g
Kolor obudowy	szary
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe Mocowanie ścienne
Rodzaj wejść kablowych	M12
Żywotność mechaniczna	1.000.000 actuation cycles, IEC 60947-5-1
Rodzaj aktywacji	Przycisk, niebieski
Materiał czujnika	Tworzywo sztuczne

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED Światło ciągłe
Elementy sterujące	1 nadajnik komend (przycisk niebieski)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 70 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 70 °C

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 65
Klasa ochrony	III

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach




Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Funkcja	Przylącze stykowe
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Stal nierdzewna
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Pin	Obsadzenie pinów
1	NO(1)
2	NO(1)
3	LED
4	n.c.
5	LED



Schemat elektryczny



Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 2.000 mm Materiał płaszczka: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PVC
	50132080	KD U-M12-5A-V1-100	Kabel przyłączeniowy	Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 10.000 mm Materiał płaszczka: PVC

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.