

Karta danych technicznych Mocowanie pręta okrągłego

Nr art.: 50132606

BTU 360-D30

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe


zawarty	2 szt. nakrętki montażowe M4
	2 szt. śruby M4 x 20
	2 szt. śruby M4 x 30
Odpowiednie dla grupy produktów	Czujniki przełączające, prostopadłościenne
Przeznaczony dla	Czujniki serii 10
	Czujniki serii 46B
	Czujniki serii 46C
	Czujniki serii 49C
	Czujniki serii 8

Dane mechaniczne

Masa netto	132 g
Wersja elementu mocującego	System montażowy
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	dla pręta okrągłego 30 mm
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	przykręcany
Rodzaj elementu mocującego	obrotowy 360°
	regulowany
	zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal
	Tworzywo sztuczne

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015



Technical drawing of the 1000 Series 1/2, showing two views: a front view (top) and a side view (bottom).

Front View Dimensions:

- Overall width: 110
- Overall height: 65
- Top flange width: 70
- Top flange thickness: 4,3(8x)
- Top flange radius: R21,6
- Top flange hole diameter: 32
- Top flange hole spacing: 41
- Top flange hole offset: 30
- Top flange hole diameter: 24
- Top flange hole spacing: 35
- Top flange hole offset: 20
- Top flange hole diameter: 15
- Top flange hole spacing: 38
- Top flange hole offset: 18,5
- Top flange hole diameter: 10
- Top flange hole spacing: 29
- Top flange hole offset: 40,5
- Top flange hole diameter: 54
- Top flange hole spacing: 30
- Top flange hole offset: 65
- Top flange hole diameter: 25°
- Top flange hole spacing: 42°
- Top flange hole offset: R62
- Top flange hole diameter: R24

Side View Dimensions:

- Overall width: 83
- Overall height: 38
- Top flange thickness: 2
- Top flange hole diameter: Ø 30
- Top flange hole spacing: 18
- Top flange hole offset: 2