

## 技術データシート

## セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68023113

MLC520R14-1350MG



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|          |                |
|----------|----------------|
| シリーズ     | MLC 500        |
| デバイス種類   | レシーバ           |
| カスケード    | Middle Guest   |
| 含む       | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 指保護            |

パラメータ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| タイプ                  | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                  | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界           | 3, IEC/EN 62061      |
| パフォーマンスレベル ( PL )    | e, EN ISO 13849-1    |
| 可使用時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリ                 | 4, EN ISO 13849      |

保護フィールド仕様

|        |          |
|--------|----------|
| 分解能    | 14 mm    |
| 保護領域高さ | 1,350 mm |

光学的仕様

|       |        |
|-------|--------|
| ビーム本数 | 135 個数 |
|-------|--------|

応答時間

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 応答時間 | 29 ms, ホスト/ゲストデバイスの応答時間をプラス |
|------|-----------------------------|

コネクタ

|         |               |
|---------|---------------|
| コネクタ数   | 2 個数          |
| コネクタ 1  |               |
| 機能      | カスケード ホスト In  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル   |
| ケーブル長   | 330 mm        |
| シースの素材  | PUR           |
| ネジ寸     | M12           |
| 素材      | プラスチック        |
| 極数      | 8 -極          |
| コネクタ 2  |               |
| 機能      | カスケード ゲスト Out |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル   |
| ケーブル長   | 330 mm        |
| シースの素材  | PUR           |
| ネジ寸     | M12           |
| 素材      | プラスチック        |
| 極数      | 8 -極          |

機械の仕様

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 29 mm x 1,364 mm x 53 mm |
| 筐体の素材              | 金属                       |
| 筐体 金属              | アルミ                      |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA            |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                  |
| 正味重量               | 1,548 g                  |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番              |
| 取り付けの種類            | 取り付けブラケット                |
|                    | 回転アタッチメント                |
|                    | 溝に取付け                    |

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時      | 0 ... 55 °C   |
| 周囲温度、保管時      | -30 ... 70 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず ) | 0 ... 95 %    |

認証

|      |                |
|------|----------------|
| 保護等級 | IP 65          |
| 保護等級 | III            |
| 認可   | c TÜV NRTL US  |
|      | c UL US        |
|      | TÜV南           |
| 耐震性  | 50 m/s²        |
| 耐衝撃性 | 100 m/s²       |
| US特許 | US 6,418,546 B |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

有効保護領域高さHの算出  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$



- $H_{PFE}$  効果的な有効保護領域高さ = 1362 mm

$H_{PFN}$  名目保護領域高さ = 1350 mm

A 全高 = 1364 mm

B 6 mm
- C 6 mm

R 効果的に動作する保護領域高さ  $H_{PFE}$  は、光学領域の大きさを超えてRで印されている円の外縁まで及びます。

電気的接続

コネクタ 1

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 機能      | カスケード ホスト In         |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル          |
| ケーブル長   | 330 mm               |
| シースの素材  | PUR                  |
| ケーブル色   | 黒色                   |
| 撚り線の種類  | 撚り対線 ( ツイストペア )      |
| 心線断面    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| ネジ寸     | M12                  |
| タイプ     | オス                   |
| 素材      | プラスチック               |
| 極数      | 8 - 極                |
| コーディング  | A コード                |

コネクタ 2

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 機能      | カスケード ゲスト Out        |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル          |
| ケーブル長   | 330 mm               |
| シースの素材  | PUR                  |
| ケーブル色   | 黒色                   |
| 心線断面    | 0.14 mm <sup>2</sup> |

電氣的接続

コネクタ 2

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 撚り線の種類 | 撚り対線 ( ツイストペア ) |
| ネジ寸    | M12             |
| タイプ    | メス              |
| 素材     | プラスチック          |
| 極数     | 8 -極            |
| コーディング | A コード           |

適したトランスミッタ

| 製品番号     | 名称               | 製品                   | 説明                                                                                       |
|----------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68022113 | MLC500T14-1350MG | セーフティ・ライトカーテントランスミッタ | 保護領域高さ: 1,350 mm<br>検出範囲: 0 ... 6 m<br>コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, プラスチック, 8 -極, 330 mm, PUR |

製品キー

製品名 : MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC セーフティライトカーテン

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x    | シリーズ<br>3: MLC 300<br>5 : MLC 500                                                                                                                                                                                                  |
| yy   | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>01: トランスミッタ ( AIDA )<br>02: テスト入力付トランスミッタ<br>10: レシーバ ベーシック - 自動リスタート<br>11: レシーバ ベーシック - 自動リスタート ( AIDA )<br>20: レシーバ スタンダード EDM/RES選択可<br>30 : レシーバ拡張済み - ブランキング/ミューティングまたはゲーティング<br>35: 拡張済み受信器 -ゲーティング |
| z    | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                                                                                                                                                                    |
| a    | 分解能<br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                               |
| hhhh | 保護領域高さ<br>150 ... 3000: 150 mm ~ 3000 mm                                                                                                                                                                                           |
| e    | ホスト/ゲスト ( オプション )<br>H: ホスト<br>MG: Middle Guest<br>G: ゲスト                                                                                                                                                                          |
| i    | インターフェース ( オプション )<br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                     |
| ooo  | オプション<br>/V : 高い防振性<br>EX2: 防爆 ( ゾーン2 + 22 )<br>SPG : Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - 低分解能                                                                                                                  |

注意

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 注意




目的になったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

|                                                                                  | 製品番号   | 名称               | 製品       | 説明                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429278 | CB-M12-2000E-8TP | 相互接続ケーブル | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 8-極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## 取り付け技術-取り付けブラケット

|                                                                                    | 製品番号   | 名称       | 製品          | 説明                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----------------------------|
|  | 429006 | BT-2L-HG | 取り付けパーツ セット | 取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>素材: 金属 |

## 取り付け技術-回転アタッチメント

|                                                                                    | 製品番号   | 名称       | 製品       | 説明                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 429395 | BT-2HF-G | ブラケットセット | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 360°回転可<br>素材: 金属, プラスチック |

## サービス

|                                                                                    | 製品番号    | 名称         | 製品   | 説明                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査 | 詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。<br>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。 |

## アクセサリ

|                                                                                  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | 詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。 |

## 注意



🔗 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。