

Karta danych technicznych

Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50143054

KD PL-M12-5A-P0-100

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	MD 748i
------------------	---------

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	50 V AC / 60 V DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem L
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Właściwości przewodu	
Liczba żył	5 Piece(s)
Przekrój żyły	1,5 mm²
Kolor płaszcz	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	8 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszcz	PUR
Izolacja żył	PP
Przydatność łańcucha wleczonego	Tak
Prędkość przesuwu	maks. 5 m/s dla 5 m poz. długość drogi przemieszczenia i maks. przyspieszenie 50 m/s²

Dane mechaniczne

Masa netto	969 g
Cykle zginania	10.000.000 Piece(s)
Promień gięcia ułożenie elastyczne, min.	min. 7,5 x średnica przewodu
Promień gięcia ułożenie na stałe, min.	min. 4 x średnica przewodu

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne	-30 ... 90 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe	-40 ... 90 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 65
	IP 67
	IP 69K
Dopuszczenia	c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem L
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Pin

Kolor żyły

1	brązowy
2	Biały
3	niebieski
4	czarny
5	szary



Schemat elektryczny

Schemat okablowania

