

Hoja técnica

Caja de conexiones

Código: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Apropiado para interfaz	Ethernet
-------------------------	----------

Datos eléctricos

Datos de potencia

Categoría de sobretensión	II
Corriente de servicio de medición	500 mA

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación X
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante
Número de polos	8 polos

Propiedades de cable

Sección de conductor	0,14 mm² ... 0,34 mm²
----------------------	-----------------------

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 85 °C
Grado de ensuciamiento	3

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Datos mecánicos

Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Fundición a presión de cinc
Peso neto	65 g
Máx. paso de cable	5,5 ... 9 mm

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	8 polos
Codificación	Codificación X
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante
Número de polos	8 polos