

기술 데이터 시트

접속 장치

품목 번호: 53800181

CU429-300-WPU

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	안전 레이저 스캐너 RSL 430
	안전 레이저 스캐너 RSL 440

연결

연결	2 개수
연결 1	
기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	300 mm
덮개 재료	PVC
케이블 색상	흑색
공급 와이어 단면	1 mm²
신호 와이어 단면	0.14 mm²
나사 크기	M30
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	30 핀
연결 2	
기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	D-코딩됨
케이블 특성	
케이블 저항, 최대	15 Ω

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	아연 다이캐스팅
순중량	1,830 g
하우징 색상	흑색
고정 방식	바요넷 시스템

인증


인증	c TÜV Süd US TÜV Süd
----	-------------------------

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)




전기 연결

연결 1

기능	기계 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	300 mm
덮개 재료	PVC
케이블 색상	흑색
공급 와이어 단면	1 mm ²
신호 와이어 단면	0.14 mm ²
나사 크기	M30
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	30 핀
플러그 하우징	FE/SHIELD

전기 연결

핀	핀 지정	와이어 색상
1	RES1	흰색
2	+24V	갈색
3	EA1	녹색
4	OSSDA1	회색
5	OSSDA2	분홍
6	MELD	적색
7	A1	황색
8	F1	흑색
9	F2	자주색
10	F3	분홍 / 회색
11	F4	적색 / 청색
12	F5	녹색 / 흰색
13	SE1	갈색 / 녹색
14	SE2	황색 / 흰색
15	A2	갈색 / 황색
16	A3	회색 / 흰색
17	A4	갈색 / 회색
18	EA2	분홍 / 흰색
19	EA3	갈색 / 분홍
20	EA4	청색 / 흰색
21	F6	갈색 / 청색
22	F7	적색 / 흰색
23	F8	갈색 / 적색
24	F9	흑색 / 흰색
25	F10	갈색 / 흑색
26	OSSDB1	황색 / 회색
27	OSSDB2	녹색 / 분홍
28	n.c.	-
29	GND / 접지	청색
30	RES2	녹색 / 회색



연결 2

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	D-코딩됨
플러그 하우징	FE/SHIELD

핀	핀 지정	와이어 색상
1	TD+	황색
2	RD+	흰색
3	TD-	주황색
4	RD-	청색

