

技術データシート

ディストリビュータ

製品番号: 50130602

MD 7XXP-11-82IO4-K100



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

電氣的仕様

パフォーマンスデータ

総電流10 A

ロジック入力データ

入力電圧 U_N24 V DC

入力

スイッチエレメントPNP

コネクタ

マスターコネクタ

コネクタの種類ケーブル

機能コントローラへの接続

ケーブル長10,000 mm

伝導特性

心線数11 個数

心線断面3 x 0.75 mm²

8 x 0.34 mm²

AWG22

シースの色グレー

シールドいいえ

シリコン非含有いいえ

ケーブルモデルコネクタケーブル（片側コネクタなし）

ケーブル直径（外）8.1 mm

ケーブル長10,000 mm

シースの素材PUR

心線の絶縁PVC

スタートアップ速度水平で5 m、最大 2 m/s 走行距離と最大 5 m/s² の加速

ドラッグチェーン適応はい

シースの強度VDE 0472セクション803試験Bに基づく耐加水分解・微生物性、耐オイル・ガソリンと耐薬品性、UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1、IEC 60332-2-2に基づく耐炎性

分配機コネクタ

コネクタ数8 個数

ネジ寸M12

極数4 -極

コーディングA コード

タイプメス

素材プラスチック

シール Oのリング素材TPU

接点の素材金メッキ

コンタクト毎の動作電流4 A

機械の仕様

外形角型

寸法（幅 x 高さ x 長さ）50 mm x 32 mm x 90 mm

筐体の素材プラスチック

正味重量1,500 g

ネジ締め付けトルク1 N・m

曲げサイクル2,000,000 個数

曲げ半径 非固定、最小最低ケーブル直径の12倍

操作と表示

表示の種類LED

周囲データ

周囲温度、動作時-5 ... 70 °C

認証

保護等級IP 65

IP 67

認可c UL US

分類

関税分類番号85444290

ECLASS 5.1.427279201

ECLASS 8.027279219

ECLASS 9.027440108

ECLASS 10.027440108

ECLASS 11.027440108

ECLASS 12.027440108

ECLASS 13.027440108

ECLASS 14.027440108

ECLASS 15.027440108

ECLASS 16.027440108

ETIM 5.0EC002585

ETIM 6.0EC002585

ETIM 7.0EC002585

ETIM 8.0EC002585


ETIM 9.0EC002585

ETIM 10.0EC002585

UNSPSC 26.0832151900

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	ケーブル
心線数	11 -芯


心線色

茶色	+
青	-
白	プラグ位置1/コンタクト4
緑	プラグ位置2/コンタクト4
黄	プラグ位置3/コンタクト4
グレー	プラグ位置4/コンタクト4
ピンク	プラグ位置5/コンタクト4
赤	プラグ位置6/コンタクト4
黒色	プラグ位置7/コンタクト4
紫	プラグ位置8/コンタクト4
緑 / 黄	PE


心線ア割り当て

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	+
2	n.c.
3	-
4	信号1 (NO)
5	PE



回線図



a ケーブル
b プラグボックス
注意 M12ソケット4ピン：接点2が接続されていません

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作電圧オン
2	黄、連続点灯	信号1

アクセサリ

一般

製品番号	名称	製品	説明
50134480	CAP M12K-Set	コネクタキャップ	種類: ゆるんだソケット場所に対する密閉カバー ネジ寸: M12 素材: プラスチック



アクセサリ

注意



も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。