

Folha de dados técnicos

Unidade de conexão

N.º do art.: 53800180

CU416-300-WPU



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Scanner laser de segurança RSL 420
---------------	------------------------------------

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Interface de máquina
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	300 mm
Material da bainha	PVC
Cor do cabo	Preto
Seção transversal do fio de alimentação	1 mm ²
Seção transversal do fio de sinais	0,14 mm ²
Tamanho da rosca	M30
Tipo	male
Material	Plástico
Número de polos	16 polos

Conexão 2

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código D

Características dos cabos

Resistência do cabo, máx.	15 Ω
---------------------------	------

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Zinco fundido
Peso líquido	1.830 g
Cor da carcaça	Preto
Tipo de fixação	Sistema de baioneta

Certificações


Certificações	c TÜV Süd US TÜV Süd
---------------	-------------------------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



Conexão elétrica


Conexão 1

Função	Interface de máquina
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	300 mm
Material da bainha	PVC
Cor do cabo	Preto
Seção transversal do fio de alimentação	1 mm²
Seção transversal do fio de sinais	0,14 mm²
Tamanho da rosca	M30
Tipo	male
Material	Plástico
Número de polos	16 polos
Invólucro de conector	FE/SHIELD

Conexão elétrica



Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	RES1	Branco
2	+24 V	Marrom
3	EA1	Verde
4	A1	Amarelo
5	OSSDA1	Cinza
6	OSSDA2	Rosa
7	GND / massa	Azul
8	MELD	Vermelho
9	F1	Preto
10	F2	Violeta
11	F3	Cinza / Rosa
12	F4	Azul / Vermelho
13	F5	Branco / Verde
14	SE1	Marrom / Verde
15	SE2	Amarelo / Branco
16	A2	Amarelo / Marrom



Conexão 2

Função	Interface de dados
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código D
Invólucro de conector	FE/SHIELD

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	TD+	Amarelo
2	RD+	Branco
3	TD-	Laranja
4	RD-	Azul

