

Hoja técnica

Iluminación

Código: 50151369

IL RL 070/130 IR 300

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos	
Tipo	Iluminación anular
Apropiado para	IVS 1000i & DCR 1000i

Funciones	
Funciones	Control de potencia integrado
	Funcionamiento con disparo

Datos ópticos	
Fuente de luz	LED, Infrarrojo
Longitud de onda	850 nm
Forma de señal de emisión	Pulsado
Grupo de LEDs	Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Ángulo de apertura, máx.	30 °

Datos eléctricos	
Circuito de protección	Protección contra polarización inversa

Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	18 ... 35 V, CC
Consumo de potencia, máx.	8,9 W, Con 24 V CC
Entradas	
Número de entradas digitales	1 Unidad(es)
Entradas	
Tipo de tensión	CC
Tensión de conmutación	Trigger high 3,3 ... 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Entrada digital 1	
Función	Trigger

Conexión	
Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Alimentación de tensión
	Trigger
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Datos mecánicos	
Diseño	Anillo
Espesor	29 mm
Diámetro externo	130 mm
Diámetro interior	70 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Aluminio anodizado
Carcasa de plástico	PC
Material, cubierta de óptica	Plástico / PMMA
Peso neto	425 g
Color de carcasa	Negro

Operación e Indicación	
Tipo de indicación	LED
Número de LED	1 Unidad(es)
Elementos de uso	Interruptor giratorio
Función del elemento de uso	Intensidad
	Trigger

Datos ambientales	
Temperatura ambiente en servicio	0 ... 40 °C


Certificaciones	
Índice de protección	IP 67
Clase de seguridad	III
Certificaciones	c UL US

Superficie de iluminación	
Ancho, superficie de iluminación activa	100 mm x 100 mm

Clasificación	
Número de arancel	85395000
ECLASS 5.1.4	27310204
ECLASS 8.0	27310204
ECLASS 9.0	27310204
ECLASS 10.0	27310204
ECLASS 11.0	27310204
ECLASS 12.0	27310204
ECLASS 13.0	27310204
ECLASS 14.0	27310204
ECLASS 15.0	27310204
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros




Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Trigger
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Pin	Asignación de pines
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	Trigger IN



Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Verde, luz continua	Disponible

Notas

 ¡Atención al uso conforme!		
	El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.	
	El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.	
	Emplee el producto para el uso conforme definido.	

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de conexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50130638	KD U-M12-3A-V1-050	Cable de conexión	Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, 3 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC
	50130679	KD U-M12-3W-V1-050	Cable de conexión	Conexión 1: Conector redondo, M12, Acodado, Conector hembra, 3 polos Conector redondo, LED: No Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PVC

Sistema de conexión - Cables de interconexión

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50148539	KY IVS 1048-IL	Cable de interconexión	Conexión 1, función: Conexión principal Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 12 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 12 polos Conexión 3: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 4 polos Apantallado: Sí Longitud de cable bifurcación 1: 900 mm Longitud de cable bifurcación 2: 300 mm Longitud de cable bifurcación 3: 300 mm

Nota

	Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.
--	---