

Teknik veri sayfası

Vision sensörü

Ürün no.: 50146024

IVS 108 M1-102-W0



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Ethernet

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	IVS 108
------	---------

İşlevler

Yazılım fonksiyonları	Var-yok kontrolü
-----------------------	------------------

Optik veriler

Çalışma alanı	50 ... 150 mm
Işık kaynağı	LED, beyaz
Kameranin çözünürlüğü yatay	320 px
Kameranin çözünürlüğü dikey	240 px

Ölçüm verileri

Saniye başına maksimum verim	20 Saniye başına adet
Ölçüm değerini hesaplama süresi	50 ms

Elektrik verileri

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	10 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi	4,2 W

Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	2 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama girişleri

Tür	Optik bağlaştırmacı, polariteden bağımsız
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	10 mA
Anahtarlama voltajı	30 V DC

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	3 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama akımı, maks.	100 mA

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	PNP / NPN değiştirme yapılabilir

Anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	PNP / NPN değiştirme yapılabilir

Anahtarlama çıkışı 3

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	PNP / NPN değiştirme yapılabilir

Arayüz

Tür	Ethernet
-----	----------

Ethernet

Adres atama	DHCP
	Manüel adres ataması

Transfer hızı

	10 Mbit/sn
	100 Mbit/sn

İşlev

Bakım	
-------	--

Şalter işlevselliği

Yok	
-----	--

Transfer protokolü

TCP/IP	
--------	--

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN

Bağlantı türü

Yuvarlak konnektör	
--------------------	--

Vida dişi büyüklüğü

M12	
-----	--

Tip

erkek	
-------	--

Malzeme

Metal	
-------	--

Kutup sayısı

17 kutuplu	
------------	--

Kodlama

A kodlu	
---------	--

Bağlantı 2

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
-------	-----------------------

Bağlantı türü

Yuvarlak konnektör	
--------------------	--

Vida dişi büyüklüğü

M12	
-----	--

Tip

dişi	
------	--

Malzeme

Metal	
-------	--

Kutup sayısı

8 kutuplu	
-----------	--

Kodlama

X kodlu	
---------	--

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
------------	-------

Ölçü (G x Y x U)

47 mm x 58 mm x 58 mm	
-----------------------	--

Malzeme gövde

Metal	
-------	--

Metal gövde

Alüminyum	
-----------	--

Malzeme lens kapağı

Plastik / PMMA	
----------------	--

Net ağırlık

173 g	
-------	--

Gövde rengi

siyah	
-------	--

Montaj braketli türü

Montaj braketli vida dişi	
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden	

Kumanda ve gösterge

Konfigürasyon/parametrelendirme türü	Anahtar
	Tanıtmaya
	Web tarayıcısı üzerinden

Kumanda elemanları

Tuşlar	
--------	--

Kumanda elemanının işlevi

Otomatik ayarlama	
-------------------	--

Tanıtma

--	--

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
---------------	-------

	IP 67
--	-------


Sertifikasyonlar	CSA
------------------	-----

Teknik veriler

Gümrük taife numarası	84719000
ECLASS 5.1.4	27310101
ECLASS 8.0	27310101
ECLASS 9.0	27310201
ECLASS 10.0	27310101
ECLASS 11.0	27310101
ECLASS 12.0	27310101
ECLASS 13.0	27310101
ECLASS 14.0	27310101
ECLASS 15.0	27310101
ECLASS 16.0	27310101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211718

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir




- A Tanıtma butonu
B LED ekran
C Optik eksen
D Bağlantı

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	17 kutuplu
Kodlama	A kodlu


Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	V+	kahverengi
2	GND	Mavi
3	I2B	beyaz
4	n.c.	-
5	I1B	pembe
6	I1A	Sarı
7	n.c.	-
8	O2	gri
9	O1	Kırmızı
10	n.c.	-
11	n.c.	-
12	n.c.	-
13	I2A	beyaz / yeşil
14	n.c.	-
15	n.c.	-
16	O3	sarı / kahverengi
17	n.c.	-



Bağlantı 2


İşlev	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx+
4	Rx-
5	n.c.
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.



Diyagramlar

Muayene bölgesi



x Muayene mesafesi

y Yatay görüntü alanı [mm]

a Muayene bölgesi

Uyarılar

**Kullanım amacına dikkat edin!**

- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50146481	KD U-M12-HA-P1-030	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, dişi, A kodlu, 17 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50146482	KD U-M12-HA-P1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, dişi, A kodlu, 17 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50133386	KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-020	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50137380	KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50133388	KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-100	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136187	KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-020	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, açılı, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136188	KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, açılı, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136189	KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-100	Bağlantı kablosu	Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, açılı, erkek, X kodlu, 8 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Aksesuarlar

Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50118542	BT 200M.5	Tutma köşebendi	Montaj ünitesinin uygulanması: Açık L biçiminde Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri Montaj braketleri, cihaz tarafı: vidalanabilir, M3 vidaları için uygundur Montaj ünitesi türü: ayarlanabilir Malzeme: Paslanmaz çelik

Montaj tekniği - diğer

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50146204	BTU 0110M-D12	Montaj ünitesi	içeriği: 2 adet vida M3 x 6 Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi Montaj braketleri, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için Montaj braketleri, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: 360° döner, ayarlanabilir, kelepçelenebilir Malzeme: Metal

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.