

Fiche technique

Miroir de renvoi

Art. n°: 50144969

US AMS 02

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	AMS 100i
Type de colonnes et miroirs	Miroir de surface de renvoi

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	156 mm x 86 mm x 217 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
Poids net	2.870 g
Type de fixation	Fixation traversante
Type de fixation, côté installation	À visser
	Trous fraisés
	Trous oblongs
Type de fixation, côté appareil	À visser
	Trous filetés

Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

