

Fiche technique

Connecteur

Art. n°: 50031324

KD 095-4

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Tension de fonctionnement	250 V CA/CC max.
Courant de service assigné	4.000 mA

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Plastique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé

Connexion 2

Type de connexion	Borne à vis
-------------------	-------------

Propriétés du câble

Section de conducteur autorisée	0,14 ... 0,75 mm ²
---------------------------------	-------------------------------

Données mécaniques

Forme	En L
Longueur	27,5 mm
Ouverture de clé	15 mm
Poids net	23 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 85 °C
--------------------------------------	---------------

Certifications

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Matériau de corps de poignée	Plastique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé

Connexion 2

Type de connexion	Borne à vis
-------------------	-------------