

기술 데이터 시트

회전 센서

품목 번호: 50141223

EI 1058-S06x10Y-1024T-M23R

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	EI 1xxx
종류	증분형 로터리 인코더

측정 데이터

최대 작동 속도	6,000 r/min
분해능	1,024 p/r

전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지
-------	----------------

성능 데이터

공급전압 점검 U_B	5 ... 28 V, DC
개방회로 전류	0 ... 150 mA

시간 응답

스위칭 주파수	300,000 Hz
---------	------------

인터페이스

종류	TTL
----	-----

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

기능	전원 공급 출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
유형	Male
재료	금속
핀 개수	12 핀
커넥터 아웃렛	레이디얼

기술 데이터

하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
플랜지 유형	싱크로 플랜지

샤프트

디자인	샤프트
치수(Ø x 길이)	6 mm
치수(Ø x 길이)	10 mm
시동 토크	0.5 N·m
축 하중 - 액시얼	60 N
축 하중 - 레이디얼	120 N

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 70 °C

인증


보호 등급	IP 65
유효 규정	IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
규정에 따른 진동 테스트 방식	10g IEC 68-2-6 (10...2000 Hz)

분류

ECLASS 5.1.4	27270501
ECLASS 8.0	27270501
ECLASS 9.0	27270501
ECLASS 10.0	27270501
ECLASS 11.0	27270501
ECLASS 12.0	27270501
ECLASS 13.0	27270501
ECLASS 14.0	27270501
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
ETIM 9.0	EC001486

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M23
유형	Male
재료	금속
핀 개수	12 핀
커넥터 아웃렛	레이디얼

핀 핀 지정

1	B 반전
2	n.c.
3	Z
4	Z 반전
5	A

전기 연결

핀	핀 지정
6	A 반전
7	n.c.
8	B
9	FE/SHIELD
10	GND
11	n.c.
12	V+