

技术数据表

对射光电传感器 (发送)

配件编号: 50150365

LS33CPP/8X-M8



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 合适的接收器
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

基础数据

系列	33C
工作原理	对射原理
设备类型	发射器

专门设计

专门设计 激活输入

光学数据

检测距离	0 ... 25 m (保证的检测范围)
检测范围极限	0 ... 30 m (典型检测范围)
光源	Power PinPoint® LED, 红色
波长	645 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)

电气数据

保护电路	反极性保护
	短路保护

性能数据

供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 20 mA

输入端

激活输入数	1 个
-------	-----

激活输入

类型	激活输入
电压类型	DC

激活输入 1

配置	连接1, 引脚4
配置1	配置1
配置2	配置2
配置3	配置3
配置4	配置4
配置5	配置5
配置6	配置6
配置7	配置7
配置8	配置8
配置9	配置9
配置10	配置10
配置11	配置11
配置12	配置12
配置13	配置13
配置14	配置14
配置15	配置15
配置16	配置16
配置17	配置17
配置18	配置18
配置19	配置19
配置20	配置20
配置21	配置21
配置22	配置22
配置23	配置23
配置24	配置24
配置25	配置25
配置26	配置26
配置27	配置27
配置28	配置28
配置29	配置29
配置30	配置30
配置31	配置31
配置32	配置32
配置33	配置33
配置34	配置34
配置35	配置35
配置36	配置36
配置37	配置37
配置38	配置38
配置39	配置39
配置40	配置40
配置41	配置41
配置42	配置42
配置43	配置43
配置44	配置44
配置45	配置45
配置46	配置46
配置47	配置47
配置48	配置48
配置49	配置49
配置50	配置50
配置51	配置51
配置52	配置52
配置53	配置53
配置54	配置54
配置55	配置55
配置56	配置56
配置57	配置57
配置58	配置58
配置59	配置59
配置60	配置60
配置61	配置61
配置62	配置62
配置63	配置63
配置64	配置64
配置65	配置65
配置66	配置66
配置67	配置67
配置68	配置68
配置69	配置69
配置70	配置70
配置71	配置71
配置72	配置72
配置73	配置73
配置74	配置74
配置75	配置75
配置76	配置76
配置77	配置77
配置78	配置78
配置79	配置79
配置80	配置80
配置81	配置81
配置82	配置82
配置83	配置83
配置84	配置84
配置85	配置85
配置86	配置86
配置87	配置87
配置88	配置88
配置89	配置89
配置90	配置90
配置91	配置91
配置92	配置92
配置93	配置93
配置94	配置94
配置95	配置95
配置96	配置96
配置97	配置97
配置98	配置98
配置99	配置99
配置100	配置100

时序

延时 300 ms

连接

接口数量	1 个
------	-----

连接1

功能	供电电源
	信号输入
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	4 个引脚

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	18.8 mm x 52.8 mm x 32.4 mm
外壳材料	不锈钢
操作元件材料	塑料 (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), 不扩散

外壳粗糙度	Ra ≤ 0.8, 不锈钢外壳典型值
不锈钢外壳	AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, 货号 1.4404

镜头盖材料	有耐刮擦铟保护层的塑料 (PMMA+)
-------	---------------------

净重 120 g

外壳颜色	银
------	---

紧固类型	外壳配合
------	------

材料兼容性	CleanProof+
-------	-------------

ECOLABJohnson Diversey

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C

认证


防护等级	IP 67
	IP 68
	IP 69K
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

分类

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270901
ECLASS 8.0	27270901
ECLASS 9.0	27270901
ECLASS 10.0	27270901
ECLASS 11.0	27270901
ECLASS 12.0	27270901
ECLASS 13.0	27270901
ECLASS 14.0	27270901
ECLASS 15.0	27270901
ETIM 5.0	EC002716
ETIM 6.0	EC002716
ETIM 7.0	EC002716
ETIM 8.0	EC002716
ETIM 9.0	EC002716
ETIM 10.0	EC002716

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米




电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输入
类型	接头
螺纹规格	M8
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	4 个引脚


电气连接

引脚	引脚分配
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	IN 1



图示

响应动作类型



合适的接收器

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50150366	LE33CPP/LG-M8	0 ... 25 m 0 ... 30 m	供电电压: DC 数字开关量输出: 2 个 开关量输出1: 晶体管, 推挽, IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN) 开关量输出2: 晶体管, 推挽, 暗通 (PNP)/亮通 (NPN) 开关频率: 1,500 Hz 接口: IO-Link 连接: 接头, M8, 不锈钢, 4 个引脚

产品型号描述

产品名称：AAA33C d EE.GGH/iJ-K

AAA33C	工作原理 LS33C：对射型传感器发射器 LE33C：对射光电传感器（接收） PRK33C：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 HT33C：带背景抑制的漫反射光电传感器 DRT33C：动态参考传感器
d	光类型 取消：红光 I：红外光
EE	光源 取消：LED PP: Power PinPoint® LED L1：激光等级 1

产品型号描述

GG	装备 A：自动对准原理（单镜头） D：收缩包装膜覆盖物体探测 X：扩展型变量 XL：超长光斑 TT：用于高透明瓶子的自动对准原理（单线），带追踪 R：提升的检测范围 XXR：Super power 发射器
H	检测范围调整 1：电位计 270° 2：多匝旋钮 3：通过按压按钮示教
i	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN：引脚 4 或者黑色芯线 X：引脚未用 8：激活输入（通过高电平信号激活） L：IO-Link 接口（SIO 模式：PNP 亮通，NPN 暗通）
J	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN：引脚 2 或者白色芯线 T：通过电缆示教 G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 X：引脚未用
K	电气连接 M8：M8 圆连接器，4 针（插头）

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

说明



遵守设备的使用规定！



- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

- 环境温度，工作：+70°C 仅短时（≤ 15 分钟）允许
- IP 69K 仅用于 M8 圆连接器的内部管式安装
- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 两输出端输出电流的总和为 100 mA

配件

连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link 主站	类型: IO-Link 主站 最大电流消耗: 11,000 mA 每个传感器接口上的开关量输出: 1 个 开关量输出: 晶体管, PNP 接口: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 自动协议识别 连接: 12 个 传感器接口: 8 个 电源连接: 2 个 接口连接: 2 个 防护等级: IP 67, IP 65, IP 69K

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50106153	K-D M8A-4P-5m-FAB	连接电缆	连接1: 接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50148347	KD U-M8-4A-T0-050 F+B	连接电缆	连接1: 接头, M8, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: TPE
	50130850	KD U-M8-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M8, 直形, 插座, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 其他

	配件编号	名称	配件	说明
	50145361	BTU 053M.5F-D12-T	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 螺旋式 装置侧固定件: 适于12mm杆 安装设备类型: 旋转, 360, 可调节 材料: 不锈钢

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。