

## Teknik veri sayfası

## Optik iz izleme sensörü

Ürün no.: 50137472

OGS 600-280/CN-M12



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Uyarılar
- Aksesuarlar

CE CANopen RS232

UL US  
LISTED

UK  
CA

## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	OGS 600
Uygulama	Optik izleme
İz türleri	Açık arka plan üzerinde koyu iz Koyu arka plan üzerinde açık iz Retro reflektör iz

## Optik veriler

Çalışma alanı	10 ... 70 mm
Işık kaynağı	LED, Kırmızı
Dalga boyu	634 nm
Gönderme sinyali şekli	darbeli
Tüm izlerin algılama genişliği	265 mm

## Ölçüm verileri

Ölçüm değeri çözünürlüğü	1 mm, Çalışma mesafesi 35 mm
Doğrusallık hatası	0 ... 5 mm, Çalışma mesafesi 35 mm
Kenarlar için çıkış değeri	170 ... 2.830
Maksimum çıkış değeri	0 ... 3.000

## Elektrik verileri

Koruma devresi	Kısa devre koruması Ters kutup koruması
----------------	--

## Güç verileri

Besleme gerilimi $U_B$	18 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi	4 W

## Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

## Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Volтаж türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	100 mA
Anahtarlama voltajı	low: $\leq 2$ V yüksek: $\geq(U_B-2V)$

## Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi	İz denetimi / kontrast denetimi, ayarlanabilir

## Zaman davranışı

Döngü süresi	10 ms
--------------	-------

## Arayüz

Tür	CANopen
-----	---------

## CANopen

İşlev	Proses
Transfer hızı	10 ... 1.000 kBit/s

## Arayüz bakım

Tür	RS 232
-----	--------

## RS 232

Transfer hızı	115.200 bit/s
---------------	---------------

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

## Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	dışı
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm
Metal gövde	Alüminyum
Malzeme lens kapağı	Plastik
Net ağırlık	405 g
Gövde rengi	Kırmızı
Montaj braket türü	beraberinde gelen montaj braket

## Kumanda ve gösterge

Konfigürasyon/parametrelendirme türü	Yazılım
--------------------------------------	---------

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-15 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-30 ... 60 °C

## Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Geçerli norm	EN 60947-5-2:2007+A1:2012

## Teknik veriler

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27270906
ECLASS 8.0	27270906
ECLASS 9.0	27270906
ECLASS 10.0	27270906
ECLASS 11.0	27270906
ECLASS 12.0	27270906
ECLASS 13.0	27270906
ECLASS 14.0	27270906
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
ETIM 9.0	EC001820

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir



A Entegre aydınlatma


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metale
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Pin Pin tahsisi

Pin	Pin tahsisi
1	CAN kılıfı
2	n.c.
3	CAN GND
4	CAN H
5	CAN L




## Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metale
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu


## Pin Pin tahsisi

Pin	Pin tahsisi
1	V+
2	RxD RS232
3	GND
4	ÇIKIŞ 1
5	TxD RS 232



## Diyagramlar


## Tipik değer karakteristik eğrisi: Doğrusallık hatası



x Sensörün tabana olan mesafesi [mm]  
y Doğrusallık hatası [mm]  
A Tipik değer  
B maks.  
C dk.

## Diyagramlar

## Bir izdeki sensör karakteristik eğrisi



x Sensör altındaki izin sol kenarının pozisyonu [mm]

y Kenar pozisyonu

A Sol kenar ölçüm değeri

B Sağ kenar ölçüm değeri

C Sol kenar pozisyonu

D Sağ kenar pozisyonu

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## UL uygulamalarında:







- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.
- ☞ Maks. ortam sıcaklığı: 50°C
- ☞ Sadece NFPA 79 uygulamalarındaki kullanım için uygundur
- ☞ Sadece iç mekan için uygundur

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50114693	KB DN/CAN-2000 SA	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50114697	KB DN/CAN-5000 SA	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: CANopen, DeviceNet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

## Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
  	50133839	KD U-M12-5A-P1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
  	50133841	KD U-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

## Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.